

ALPHA WIRE IDC 扁平电缆电线和电缆

RoHS Compliant 该产品符合欧盟 RoHS 标准。



AlphaWire 0.050" 灰色扁平电缆


- 规格:
- 电压额定值: 300V
 - 额定温度: -20°C 至 105°C
 - 导体: 绞合镀锡 28AWG
 - 绝缘: PVC



贾泽电子料号	导体数	100' 线轴价格
602-3580/9	9	340.39
602-3580/10	10	397.61
602-3580/14	14	592.05
602-3580/15	15	607.47
602-3580/16	16	652.10
602-3580/20	20	799.61
602-3580/24	24	1091.57
602-3580/25	25	2072.44
602-3580/26	26	1185.44
602-3580/34	34	2797.25
602-3580/40	40	1938.71
602-3580/50	50	2462.37
602-3580/64	64	3063.51

AlphaWire 0.050" 颜色编码的扁平电缆

- 规格:
- 电压额定值: 300V
 - 额定温度: -20°C 至 105°C
 - 导体: 绞合镀锡 28AWG
 - 绝缘: PVC



贾泽电子料号	导体数	100' 线轴价格
602-3583/9	9	783.14
602-3583/10	10	954.94
602-3583/14	14	1317.31
602-3583/15	15	1317.76
602-3583/16	16	1603.02
602-3583/20	20	2165.34
602-3583/24	24	2457.90
602-3583/25	25	2644.97
602-3583/26	26	2469.68
602-3583/34	34	3885.62
602-3583/40	40	3786.54
602-3583/50	50	10044.46
602-3583/64	64	7388.17

AlphaWire 0.050" 颜色编码的“绞合转扁平”电缆



- 规格:
- 电压额定值: 300V
 - 额定温度: -20°C 至 105°C
 - 导体: 绞合镀锡 28AWG
 - 绝缘: PVC

贾泽电子料号	导体数	100' 线轴价格
602-3586/26	26	3953.64
602-3586/40	40	9482.58
602-3586/50	50	8353.46
602-3586/60	60	12776.68

AlphaWire 0.050" 黑色屏蔽/护套扁平电缆

- 规格:
- 电压额定值: 150V
 - 额定温度: -20°C 至 105°C
 - 导体: 绞合镀锡 28AWG
 - 绝缘: PVC



贾泽电子料号	导体数	100' 线轴价格
602-3590/9	9	3332.31
602-3590/10	10	3538.75
602-3590/14	14	3039.97
602-3590/15	15	5757.66
602-3590/16	16	4956.56
602-3590/20	20	9694.01
602-3590/25	25	12649.65
602-3590/26	26	8183.75
602-3590/34	34	16585.26
602-3590/37	37	20037.15
602-3590/40	40	9668.68
602-3590/50	50	17370.64
602-3590/60	60	30291.63


AlphaWire 0.025" 灰色扁平电缆



- 规格:
- 电压额定值: 150V
 - 额定温度: -20°C 至 +105°C
 - 导体: 实心裸铜 30AWG
 - 绝缘: PVC

贾泽电子料号	导体数	100' 线轴价格
602-3582/26	26	1359.03
602-3582/40	40	2336.17
602-3582/50	50	2892.31
602-3582/60	60	3545.08

AlphaWire 0.050" 圆形转扁平电缆



- 规格:
- 电压额定值: 300V-AWM; 150V-CL2
 - 额定温度: -20°C 至 +105°C
 - 导体: 实心镀锡铜 28AWG
 - 绝缘: PVC
 - 护套: 黑色

贾泽电子料号	导体数	100' 线轴价格
602-3585/25	25	3953.72
602-3585/26	26	4268.63
602-3585/40	40	7703.15

AlphaWire 模块化电话电缆




- 规格:
- 26AWG 7/34 裸露双绞铜线
 - 电压额定值: 150V

贾泽电子料号	导体数	328' 线轴价格
602-1604	4	638.09
602-1606	6	741.57
602-1608	8	987.80

AlphaWire 编帘和编带

- 规格:
- 颜色描述: WH=白色; BK=黑色
 - MIL-T-43435
 - 出色的耐磨性和结头耐用性



贾泽电子料号	抗拉强度 (lbs.)	宽度 (in.)	材料	500 码卷材价格
602-LC132-BK	50	.085	尼龙	517.40
602-LC134-BK	30	.085	尼龙	461.23
602-LC134-WH	30	.085	尼龙	407.74
602-LC136-BK	50	.085	尼龙	472.11
602-LC136-WH	50	.085	尼龙	472.11
602-LC140-BK	50	.085	尼龙	508.91
602-LC140-WH	50	.085	尼龙	508.91
602-LC143-BK	50	.085	尼龙	385.76
602-LC143-WH	50	.085	尼龙	397.38
602-LC162-WH	50	.085	涤纶	385.76

AlphaWire 测试引线

- 规格:
- 导体: 绞合镀锡铜
 - 绝缘: 颜色编码橡胶
 - 工作温度: -30°C 至 90°C
 - 电压: 根据需要, 1500 至 10,000V



Alpha 料号	导体		颜色	工作电压	外径 (in.)	贾泽电子料号	100' 线轴价格	贾泽电子料号	1000' 线轴价格
	AWG	绞线							
1632	20	41 x 36	红色	1500	.125	602-1632-100-03	456.31	602-1632-1000-03	3844.20
1632	20	41 x 36	黑色	1500	.125	602-1632-100-02	523.59	602-1632-1000-02	3844.20
1635	20	41 x 36	红色	3000	.140	602-1635-100-03	604.27	602-1635-1000-03	4208.88
1635	20	41 x 36	黑色	3000	.140	602-1635-100-02	604.27	602-1635-1000-02	4008.47
1636	18	65 x 36	红色	5000	.140	602-1636-100-03	702.16	602-1636-1000-03	4709.96
1636	18	65 x 36	黑色	5000	.140	602-1636-100-02	702.16	602-1636-1000-02	4709.96