

# AMPHENOL 微型圆柱状连接器

# Amphenol®

## PT 系列焊接类型 (符合 MIL-C-26482 标准, 系列 1) (续)

如何建立标准安费诺 (Amphenol) PT 系列料号:

结合外壳料号和零件排列数即为完整的安费诺 (Amphenol) 料号。

插座示例: 从下表可知, 把盒式安装外壳编号 (PT02A-) 和零件编号结合 (8-2P) 即可创建完整的安费诺 (Amphenol) 料号 (PT02A-8-2P)。

插头示例: 从下表可知, 把插头外壳编号 (PT06A-SR) 和零件编号结合 (8-2S) 即可创建完整的安费诺 (Amphenol) 料号 (PT06A-8-2S-SR)。

标准安费诺 (Amphenol) PT 系列外壳是用高级铝合金制成的, 具有草绿色铬酸盐表面。黑色弹性氟丁橡胶零件带有预装的镀金触点 (带焊环)。

所有连接器都是完全组装和贴好标签后出货的, 而且是单独封装。参见前页内容可获得完整的连接器规格和描述。

为实现啮合插座 - 插头连接:

根据下表, 在同一条线上选择与已选插座组合相同的插头组合。

例如: PT02A-8-2P 盒式安装插座可用 8-2S 零件与任何插头进行啮合。

插头仅与同一条线上的插头啮合。

\* 买泽料号前缀为 654- (完整买泽料号示例: 654-PT02A-8-2P)



### PT 插座

订购 100 只及以上者, 请来电询价。

位置数	外壳尺寸和零件	常规负荷盒式安装 * PT02A-						常规负荷锁紧螺母 * PT07A-						常规负荷壁式安装 * PT00A-						环境壁式安装 * PT00E-							
		单价						单价						单价						单价							
		1	5	10	1	5	10	1	5	10	1	5	10	1	5	10											
2	8-2P	90.59	83.37	75.47	187.07	165.84	152.05	107.50	103.03	98.56	148.26	141.92	121.29	2	8-2S	62.58	59.60	55.13	192.43	184.39	176.34	116.44	111.53	106.68	131.72	126.20	120.69
3	8-3P	101.69	91.19	84.63	178.13	170.68	163.23	116.67	111.82	106.98	124.42	114.28	105.49	3	8-3S	96.85	88.21	80.09	195.04	187.59	179.40	130.00	124.56	119.13	137.53	131.79	126.13
3	12-3P	67.94	62.73	58.71	219.63	198.17	178.58	136.63	130.90	125.23	160.40	155.18	143.26	3	12-3S	124.27	118.75	112.57	247.19	232.96	216.20	153.62	147.29	140.95	177.38	169.64	160.70
4	8-4P	77.93	71.22	63.10	181.56	173.96	166.43	113.61	108.84	104.08	115.10	106.68	97.37	4	8-4S	92.01	82.55	76.59	167.18	153.17	141.40	122.33	117.26	112.20	138.20	132.83	123.82
4	12-4P	173.59	164.65	154.51	291.15	252.41	228.79	184.61	170.53	160.40	275.50	257.40	233.04	4	12-4S	173.36	165.17	157.05	326.09	312.45	298.89	214.04	201.37	189.90	335.85	313.72	300.46
5	14-5P	100.13	95.19	93.94	238.47	228.34	200.55	164.65	157.79	150.94	186.10	178.35	170.61	5	14-5S	145.42	137.45	122.48	292.11	283.25	262.31	193.63	182.23	174.18	213.44	204.58	195.71
6	10-6P	98.04	87.91	77.78	197.20	182.00	168.97	149.82	139.69	128.96	175.52	154.66	133.80	6	10-6S	98.19	88.80	81.35	168.74	149.00	135.14	137.83	132.09	126.43	164.12	158.39	146.77
6	10-98P	79.27	75.99	72.79	212.03	201.45	192.66	129.11	123.74	118.30	150.79	144.53	138.27	6	10-98S	93.57	89.70	85.82	228.72	211.36	198.62	137.38	125.98	111.15	165.91	158.98	152.05
8	12-8P	99.76	97.07	86.72	253.00	242.20	206.96	122.33	117.19	112.12	160.47	153.77	147.14	8	12-8S	89.33	82.40	79.94	247.79	226.78	210.69	183.12	175.30	149.82	169.79	162.71	155.63
8	16-8P	124.12	111.08	106.39	279.97	252.63	222.38	209.27	200.55	191.84	214.19	196.31	181.18	8	16-8S	151.68	134.17	130.82	343.74	304.63	285.26	251.36	240.93	230.50	271.85	255.46	233.63
10	12-10P	117.56	110.86	103.78	222.76	215.98	208.75	140.06	134.17	128.36	165.46	158.54	151.68	10	12-10S	125.38	118.38	108.03	245.63	235.42	225.21	168.89	161.81	154.81	194.30	181.71	174.70
11	18-11P	168.74	161.74	154.81	307.61	288.91	272.00	231.47	217.69	202.94	260.23	248.53	234.90	11	18-11S	234.15	220.03	209.94	397.01	370.04	349.11	294.13	281.83	269.62	322.36	308.88	295.47
12	14-12P	124.64	120.32	113.54	244.81	232.44	219.70	170.38	163.30	156.23	194.74	187.37	176.86	12	14-12S	161.59	149.22	127.92	295.17	282.80	270.51	201.90	193.48	185.06	240.34	230.35	220.37
15	14-15P	117.71	106.31	104.37	253.45	242.87	232.37	157.57	151.01	144.53	219.78	210.61	201.45	15	14-15S	124.04	114.58	106.39	262.17	240.26	221.79	193.25	186.03	175.82	262.84	251.88	240.93
16	20-16P	221.19	215.23	187.07	377.79	355.89	338.38	294.50	276.32	261.27	319.08	293.98	271.33	16	20-16S	287.94	274.53	252.33	430.31	371.31	347.17	321.77	294.95	272.22	388.82	372.57	356.41
18	14-18P	149.15	142.82	122.03	263.51	252.48	241.53	174.48	167.18	159.95	182.38	167.18	147.51	18	14-18S	156.97	143.04	135.74	332.24	337.56	322.88	201.08	192.73	184.39	253.15	242.57	232.07
19	14-19P	134.70	130.97	120.76	239.00	229.01	219.10	177.24	169.86	162.48	175.89	168.44	161.07	19	14-19S	176.12	156.08	135.96	314.09	300.98	287.87	209.12	200.63	187.44	249.13	238.70	228.34
21	22-21P	260.08	249.28	238.55	422.12	405.13	381.51	295.69	271.03	250.17	365.57	334.65	308.88	21	22-21S	361.47	344.34	306.57	481.12	441.04	407.14	407.89	373.84	350.18	536.85	492.54	454.52
23	16-23P	156.45	149.67	142.97	330.18	310.29	292.26	232.51	215.60	203.46	270.44	258.22	243.09	23	16-23S	223.13	207.93	201.00	408.26	377.57	355.66	246.45	225.88	208.53	282.80	259.19	239.29
26	16-26P	154.81	146.02	128.66	309.03	291.15	279.08	218.73	207.18	193.25	244.58	223.20	205.99	26	16-26S	199.73	190.35	180.89	422.42	404.46	345.61	289.13	277.07	265.00	311.71	268.20	241.01
27	20-27P	258.74	248.01	237.28	436.82	418.39	393.88	304.48	279.15	257.70	335.47	307.54	283.85	27	20-27S	371.98	356.41	340.91	545.64	521.50	491.03	441.19	422.71	404.31	475.09	457.28	435.53
32	18-32P	199.36	186.62	176.27	340.17	326.01	311.86	261.05	250.17	239.29	297.03	284.59	272.22	32	18-32S	265.52	245.92	226.85	423.53	373.69	348.73	280.94	259.41	234.15	360.43	346.87	326.61
41	20-41P	312.60	298.97	286.53	486.34	466.00	445.73	300.98	269.54	250.84	409.15	390.16	362.89	41	20-41S	459.44	449.09	438.73	647.41	619.47	583.26	491.03	456.69	431.65	564.11	540.65	517.18
55	22-55P	401.41	384.35	328.40	493.79	473.22	452.66	412.95	395.67	378.46	453.93	435.01	416.08	55	22-55S	468.16	445.21	418.39	648.45	594.36	548.69	643.61	616.79	589.97	690.91	642.96	633.32
61	24-61P	380.40	348.73	321.84	644.05	590.41	544.97	474.86	435.30	401.85	525.75	481.94	444.84	61	24-61S	464.66	458.70	453.63	844.23	773.91	714.38	675.04	618.80	571.19	688.38	633.77	578.64

### PT 啮合插头

订购 100 只及以上者, 请来电询价。

位置数	外壳尺寸和零件	常规负荷插头, 带应力消除件 * PT06A-XX-XXX-SR						环境插头, 带应力消除件 * PT06E-XX-XXX-SR							
		单价						单价							
		1	5	10	1	5	10	1	5	10	1	5	10		
2	8-2S	190.27	171.35	160.47	200.33	190.65	178.80	2	8-2P	186.47	177.68	168.89	126.05	120.09	114.21
3	8-3S	185.65	168.82	154.81	201.15	195.04	163.60	3	8-3P	147.44	140.43	133.50	185.28	176.19	168.07
3	12-3S	205.25	183.12	164.72	168.30	155.41	143.26	3	12-3P	177.16	163.45	147.58	172.24	154.22	143.49
4	8-4S	178.80	153.69	137.83	201.82	186.32	160.99	4	8-4P	189.60	175.45	162.19	178.35	159.95	141.55
4	12-4S	233.56	219.55	206.66	246.15	234.68	223.35	4	12-4P	236.91	209.57	182.23	369.45	329.96	303.89
5	14-5S	245.78	217.32	207.78	199.59	194.22	168.89	5	14-5P	212.55	194.45	183.49	219.55	201.08	190.94
6	10-6S	229.31	202.79	176.34	239.67	226.33	197.35	6	10-6P	184.69	171.57	149.97	170.23	152.05	129.63
6	10-98S	213.89	204.95	196.08	221.41	213.52	203.01	6	10-98P	207.33	195.26	182.82	204.80	189.08	175.52
8	12-8S	210.61	201.22	186.85	257.55	239.07	217.69	8	12-8P	298.82	274.98	254.42	213.52	196.31	180.59
8	16-8S	261.05	248.90	236.84	318.49	270.66	222.90	8	16-8P	236.84	225.88	214.93	311.34	296.29	260.01
10	12-10S	178.73	163.53	148.70	214.11	188.56	157.87	10	12-10P	201.37	176.86	143.86	175.30	161.89	133.43
11	18-11S	370.56	348.88	324.97	397.23	373.17	351.34	11	18-11P	319.90	301.20	282.36	366.76	337.11	313.79
12	14-12S	274.46	261.72	249.05	212.62	188.19	163.75	12	14-12P	236.02	201.75	186.47	256.80	225.96	208.90
15	14-15S	205.47	193.18	179.62	341.21	315.43	292.79	15	14-15P	190.35	181.33	172.32	250.77	229.83	212.18
16	20-16S	452.14	424.20	393.96	436.05	397.38	358.79	16	20-16P	365.05	349.11	329.51	396.79	382.04	342.48
18	14-18S	295.24	275.58	259.19	273.56	244.83	210.16	18	14-18P	160.85	153.25	145.65	203.31	189.98	178.58
19	14-19S	289.06	275.65	262.31	254.19	232.29	204.06	19	14-19P	255.98	226.41	196.83	210.02	195.86	176.04
21	22-21S	540.65	503.62	454.60	579.98	515.47	467.34	21	22-21P	439.40	421.07	396.49	430.39	411.24	388.59
23	16-23S	364.83	342.85	317.74	399.02	375.55	349.85	23	16-23P	286.08	275.65	255.46	332.79	316.55	300.91
26	16-26S														