

## SlimSeal 低功率密封照明连接器

SlimSeal SSL 连接器是超薄型的单排连接器，开发用于户内和户外 LED 照明应用。这些连接器为自由悬挂、线到线互连，以及固态照明中使用的高强度、稳定型机电线到板连接提供了低功率的密封解决方案。

- 特性:**
- 线到线和线到板 (垂直和直角式)
  - 18-24 AWG 标准导线
  - 可靠的一体式门锁
  - 极化连接器
  - 预装密封和穿线框
  - IP67 等级
  - 抗紫外线 (线到线)
- 应用领域:**
- 广告牌
  - 现场活动照明
  - 洗墙灯
  - 局部照明
  - 街道照明
  - 隧道照明
  - 泛光灯
  - LED 灯带

订购 100 只及以上者，请来电询价。

贸泽电子料号	泰科电子料号	图	位置数	描述	单价		
					1	25	50
571-2106135-2	2106135-2	A	2	线到线插头	10.58	9.54	8.79
571-2106135-4	2106135-4	A	4	线到线插头	12.96	11.77	10.73
571-2106136-2	2106136-2	B	2	线到线插座	10.50	9.61	8.72
571-2106136-4	2106136-4	B	4	线到线插座	10.43	9.46	8.72
571-2106053-2	2106053-2	C	2	垂直管座, SMT	10.36	9.46	8.49
571-2106053-6	2106053-6	C	4	垂直管座, SMT	12.14	10.95	9.98
571-2106056-2	2106056-2	D	2	直角式管座, SMT	8.87	8.72	7.32
571-2106056-8	2106056-8	D	4	直角式管座, SMT	10.28	9.31	8.49
<b>触点</b>							
571-2106123-2	2106123-2	E	-	18-20 AWG 插座触点	1.04	.894	.82
571-1-2106123-2	1-2106123-2	E	-	22-24 AWG 插座触点	1.04	.894	.872
571-2106124-9	2106124-9	F	-	18-20 AWG 刀口式触点	1.34	1.19	1.12
571-2-2106124-7	2-2106124-7	F	-	22-24 AWG 刀口式触点	1.42	1.27	1.12

## IDC SSL 连接器

IDC SSL 连接器系列是绝缘置换 (IDC) SMT 和过孔线到线连接器，设计用于在无工具的条件下迅速将分立电线端接到 LED 印刷电路板上。这些连接器使用泰科电子认证的绝缘置换技术，在固态照明和非照明应用中为单个或多个电路板提供可靠、稳定的电气和机械动力连接。

- 特性:**
- SMT 和过孔
  - 闭合端和贯穿
  - 18-24 AWG 绞线和实心线
  - 双 IDC 槽，用于冗余结构
  - 电线布置“查看”窗口
  - 线规颜色编码
  - 无工具连接
- 应用领域:**
- LED 照明控制
  - 一般照明 LED 灯具
  - PCB LED 灯模块连接线
  - 非照明线到板应用

订购 250 只及以上者，请来电询价。

贸泽电子料号	泰科电子料号	图	位置数	AWG.	尺寸 "D" mm (in.)	颜色	单价		
							1	25	100
<b>闭合端 SMT</b>									
571-2106003-2	2106003-2	G	2	18	9.70 (.382)	黄色	4.47	3.75	3.01
571-2106003-3	2106003-3	G	3	18	13.70 (.539)	黄色	5.22	4.25	3.33
571-1-2106003-2	1-2106003-2	G	2	20	9.70 (.382)	蓝色	4.62	3.75	3.05
571-1-2106003-3	1-2106003-3	G	3	20	13.70 (.539)	蓝色	5.14	4.25	3.32
571-2-2106003-2	2-2106003-2	G	2	22	9.70 (.382)	绿色	4.54	3.76	3.02
571-2-2106003-3	2-2106003-3	G	3	22	13.70 (.539)	绿色	5.22	4.25	3.33
571-3-2106003-2	3-2106003-2	G	2	24	9.70 (.382)	红色	4.54	3.76	3.02
<b>贯穿 SMT</b>									
571-2106431-2	2106431-2	H	2	18	9.70 (.382)	黄色	4.54	3.76	3.02
571-2106431-3	2106431-3	H	3	18	13.70 (.539)	黄色	5.22	4.25	3.33
571-1-2106431-2	1-2106431-2	H	2	20	9.70 (.382)	蓝色	4.54	3.76	3.02
571-1-2106431-3	1-2106431-3	H	3	20	13.70 (.539)	蓝色	5.14	4.25	3.32
571-2-2106431-2	2-2106431-2	H	2	22	9.70 (.382)	绿色	5.36	4.54	3.64
571-2-2106431-3	2-2106431-3	H	3	22	13.70 (.539)	绿色	5.14	4.25	3.32
571-3-2106431-2	3-2106431-2	H	2	24	9.70 (.382)	红色	5.36	4.54	3.64
<b>闭合端 - 过孔</b>									
571-2106489-2	2106489-2	I	2	18	9.70 (.382)	黄色	5.36	4.36	3.48
571-1-2106489-2	1-2106489-2	I	2	20	9.70 (.382)	蓝色	5.36	4.36	3.48
<b>贯穿 - 过孔</b>									
571-2106751-2	2106751-2	J	2	18	9.70 (.382)	黄色	5.44	4.37	3.49
571-1-2106751-2	1-2106751-2	J	2	20	9.70 (.382)	蓝色	4.40	3.52	2.78

## 板到板旋紧式跳线组件

该板到板旋紧式跳线适合两块相邻印刷电路板间的电气连接。

- 特性:**
- 2 位连接组件
  - 用于 16.50 mm 宽的 PCB
  - 7.0mm PCB 间距
  - #6 螺钉 (未包含在内) 将组件固定到散热片或基座
- 应用领域:**
- T8-T12 荧光改进型 LED 灯泡
  - LED 照明灯带
  - LED 照明控制
  - 通道标记

订购 500 只及以上者，请来电询价。

贸泽电子料号	泰科电子料号	图	描述	单价		
				1	25	100
571-2106154-1	2106154-1	K	旋紧式跳线组件	11.03	9.83	7.40

## G13 型 SMT 组件和端盖

G13 型 SMT 组件和端盖设计用于 T8 和 T12 荧光改进型 LED 灯管中的印刷电路板 LED 灯带照明模块。

- 特性:**
- 2 位 G13 型 SMT 组件
  - 端盖设计用来与 G13 型 SMT 组件、散热器和管件进行连接。
  - 0.5 英寸引脚中心线，符合 G13 规格
  - 高温材料，用于回流工艺
- 应用领域:**
- 标准 T8 和 T12 荧光照明灯具

订购 500 只及以上者，请来电询价。

贸泽电子料号	泰科电子料号	图	描述	单价		
				1	25	100
571-2106150-1	2106150-1	L	G13 型 SMT 组件	18.92	15.72	12.14
571-2106646-1	2106646-1	M	端盖	8.79	7.75	5.94

