

KKK 触摸开关



JB 系列：密封处理扁平触摸开关

- 功率额定值：
50mA @ 24VDC, 180g (1.76N) 操作力；
125mA @ 24VDC, 270g (2.65N) 操作力；
- SPST 关 (开)
半球状触点



订购 500 只及以上者，请来电询价。

贸泽电子料号	KKK料号	图	描述	工作力 (g)	单价			
					1	25	50	100
633-JB15FP	JB15FP	A	蓝色短按钮	180	8.94	7.67	7.38	6.85
633-JB15KP	JB15KP	B	短驱动器	180	11.99	10.28	9.01	7.82
633-JB15HAP	JB15HAP	C	延长驱动器	270	20.56	17.58	15.20	13.93
JB15KP 和 JB15HAP 的刻纹锁定帽								
633-AT4058A	AT4058A	D	黑色哑光涂层	-	3.43	3.13	2.76	2.61
633-AT4058B	AT4058B	D	白色哑光涂层	-	7.30	3.80	3.50	3.20
633-AT4058C	AT4058C	D	红色哑光涂层	-	7.30	3.80	3.50	3.20
633-AT4058H	AT4058H	D	灰色哑光涂层	-	7.30	3.80	3.50	3.20
JB15KP 和 JB15HAP 的扁平锁定帽								
633-AT4059A	AT4059A	E	黑色光滑涂层	-	6.85	6.41	5.96	5.59
633-AT4059B	AT4059B	E	白色光滑涂层	-	6.85	6.41	5.96	5.59
633-AT4059C	AT4059C	E	红色光滑涂层	-	6.85	6.41	5.96	5.59
633-AT4059H	AT4059H	E	灰色光滑涂层	-	12.14	8.79	7.82	7.15

JB 系列：照明，密封扁平触摸开关

- 功率额定值：
50mA @ 24VDC, 180g (1.76N)操作力；
125mA @ 24VDC, 270g (2.65N)操作力；
- 全亮式照明
半球状触点



订购 500 只及以上者，请来电询价。

贸泽电子料号	KKK料号	图	描述	单价			
				1	25	50	100
标准操作力 (180g)；短驱动器；扁平锁定帽							
633-JB15LPC	JB15LPC-JC	F	红色 LED/扁平无色透镜/红色磨砂	23.99	22.72	21.53	19.67
633-JB15LPE	JB15LPE-JE	F	黄色 LED/扁平无色透镜/黄色磨砂	23.99	22.72	21.53	19.67
633-JB15LPF	JB15LPF-JF	F	绿色 LED/扁平无色透镜/绿色磨砂	23.99	22.72	21.53	19.67
高操作力 (270g)；延长驱动器；框架锁定帽							
633-JB15HBP	JB15HBP-C	G	红色 LED/扁平无色透镜/红色磨砂	31.14	29.58	28.01	26.45
633-JB15HBP	JB15HBP-E	G	黄色 LED/扁平无色透镜/黄色磨砂	34.79	31.66	29.87	28.38
633-JB15HBP	JB15HBP-F	G	绿色 LED/扁平无色透镜/绿色磨砂	31.14	29.58	28.01	26.45

JF 系列：密封处理超薄触摸开关

- 功率额定值：50mA @ 24 VDC
- 操作力：306g (3.0N)
- 高 4mm
- 点照明或全亮式照明
- SPST 关 (开)
- 半球状触点



订购 500 只及以上者，请来电询价。

贸泽电子料号	KKK料号	图	描述	单价			
				1	25	50	100
圆形外壳和驱动器							
633-JF15CP2C	JF15CP2C	H	黑色外壳/红色驱动器	16.69	14.30	13.78	13.34
633-JF15CP2D	JF15CP2D	H	黑色外壳/橙色驱动器	21.83	18.70	16.61	15.42
633-JF15CP2F	JF15CP2F	H	黑色外壳/绿色驱动器	21.83	18.70	16.61	15.42
633-JF15CP2G	JF15CP2G	H	黑色外壳/蓝色驱动器	21.83	18.70	16.61	15.42
633-JF15CP2H	JF15CP2H	H	黑色外壳/灰色驱动器	18.33	17.73	17.14	16.61
方形外壳和驱动器							
633-JF15SP1C	JF15SP1C	I	黑色外壳/红色驱动器	21.83	18.70	16.61	15.42
633-JF15SP1D	JF15SP1D	I	黑色外壳/橙色驱动器	21.83	18.70	16.61	15.42
633-JF15SP1F	JF15SP1F	I	黑色外壳/绿色驱动器	21.83	18.10	16.61	16.39
633-JF15SP1G	JF15SP1G	I	黑色外壳/蓝色驱动器	21.83	18.70	16.61	15.42
633-JF15SP1H	JF15SP1H	I	黑色外壳/灰色驱动器	20.79	17.81	17.14	16.61

JF 系列：照明，密封处理超薄触摸开关

- 功率额定值：50mA @ 24 VDC
- 操作力：306g (3.0N)，用于齐平驱动器；
204g (2.0N)，用于刻纹驱动器
- 点照明或全亮式照明
- SPST 关 (开)
- 半球状触点



订购 500 只及以上者，请来电询价。

贸泽电子料号	KKK料号	图	描述	单价			
				1	25	50	100
点照明，刻纹驱动器							
633-JF15RP3HC	JF15RP3HC	J	灰色驱动器/红色 LED	29.73	28.53	27.64	25.93
633-JF15RP3HE	JF15RP3HE	J	灰色驱动器/黄色 LED	29.73	28.53	27.64	25.93
633-JF15RP3HF	JF15RP3HF	J	灰色驱动器/绿色 LED	33.23	28.98	27.27	25.93
633-JF15RP3GC	JF15RP3GC	J	蓝色驱动器/红色 LED	32.63	26.82	25.48	23.77
633-JF15RP3GE	JF15RP3GE	J	蓝色驱动器/黄色 LED	29.73	28.53	27.64	25.93
633-JF15RP3GF	JF15RP3GF	J	蓝色驱动器/绿色 LED	43.58	28.98	27.27	25.93
全面照明，方形驱动器							
633-JF15AP1CC	JF15AP1CC	K	红色驱动器/红色 LED	39.49	35.76	35.02	31.66
633-JF15AP1EE	JF15AP1EE	K	黄色驱动器/黄色 LED	47.31	42.17	40.98	37.18
633-JF15AP1FF	JF15AP1FF	K	绿色驱动器/绿色 LED	41.05	36.58	35.54	32.93

JL 系列：超薄照明触片

- 功率额定值：50mA @ 24 VDC
- 操作力：306g (3.0N)
- SPST 关 (开)
- 全亮式照明
- 半球状触点
- 超薄



订购 500 只及以上者，请来电询价。

贸泽电子料号	KKK料号	图	描述	单价			
				1	25	50	100
633-JL15SKSBCP2-RO	JL15SKSBCP2-RO	L	白色驱动器/红色 LED	147.51	133.88	121.66	113.54
633-JL15SKSBDP2RO	JL15SKSBDP2-RO	L	白色驱动器/琥珀色 LED	158.01	134.47	131.79	123.07
633-SK633SBFP2-RO	JL15SKSBFP2-RO	L	白色驱动器/绿色 LED	158.01	134.47	131.79	123.07
633-SKSCCP2-RO	JL15SKSCCP2-RO	L	红色驱动器/红色 LED	147.51	124.12	121.66	113.54
633-JL15SKSDDP2RO	JL15SKSDDP2-RO	L	琥珀色驱动器/琥珀色 LED	158.01	134.47	131.79	123.07
633-SKSFFP2-RO	JL15SKSFFP2-RO	L	绿色驱动器/绿色 LED	158.01	145.05	131.79	123.07

尺寸: in.

用于图F和G

LED规格	颜色		
	红色	黄色	绿色
正向峰值电流	25mA	25mA	25mA
连续正向电流	20mA	20mA	20mA
正向电压	2.0V	2.2V	2.1V
反向峰值电压	4V	4V	4V
25°C 以上的电流降低率	0.42mA/°C		
环境温度范围	-25~+70°C		

用于图 J 和 K

LED规格	颜色					
	点照明			全亮式照明		
	红色	黄色	绿色	红色	黄色	绿色
正向峰值电流	40mA	40mA	40mA	30mA	30mA	30mA
连续电流	30mA	30mA	30mA	20mA	20mA	20mA
正向电压	1.7V	2.2V	2.2V	1.7V	2.1V	2.3V
反向峰值电压	4V	4V	4V	4V	4V	4V
25°C 以上的电流降低率	0.67mA/°C	0.67mA/°C	0.67mA/°C	0.4mA/°C	0.4mA/°C	0.4mA/°C
环境温度范围	-25~+70°C			-25~+70°C		

用于图L

LED规格	颜色		
	红色	黄色	绿色
正向峰值电流	75mA	100mA	100mA
连续电流	60mA	80mA	80mA
正向电压	4.0V	4.2V	4.2V
反向峰值电压	8V	8V	8V
25°C 以上的电流降低率	0.98mA/°C 1.31mA/°C 1.31mA/°C		
环境温度范围	-25~+50°C		