

3M™ 静电保护包装

3M™ 1000 系列: SCC 金属夹层静电屏蔽袋

金属夹层屏蔽袋在两层塑料之间增加了金属屏蔽层, 因此非常耐用。

特性:

- 高质量、低成本
- 使用批次代码, 以便追溯
- 顶部拉链袋 - 方便取用包装物品, 无需撕开标签

应用:

- 任何需要处理对静电敏感的电子器件的场所
- 医疗电子器件
- 汽车/遥控技术



图示为开启顶部

开启顶部

贸泽电子料号	3M料号	描述	每包价格			
			1	5	10	50
517-10024	10024	2X4", 每包 100 件	40.38	38.29	35.24	32.78
517-10035	10035	3X5", 每包 100 件	40.23	38.14	35.09	32.63
517-10046	10046	4X6", 每包 100 件	45.67	43.28	39.78	36.95
517-100424	100424	4X24", 每包 100 件	166.88	158.24	145.50	135.29
517-10058	10058	5X8", 每包 100 件	76.06	72.12	66.31	61.69
517-100610	100610	6X10", 每包 100 件	96.03	90.96	83.66	77.78
517-100810	100810	8X10", 每包 100 件	134.55	127.47	117.19	108.92
517-100812	100812	8X12", 每包 100 件	150.49	140.13	128.81	119.80
517-1001218	1001218	12X18", 每包 100 件	324.75	307.91	283.10	263.28
517-1001418	1001418	14X18", 每包 100 件	380.40	360.73	331.67	308.43
517-1002024	1002024	20X24", 每包 100 件	757.96	718.11	660.14	613.95

拉链顶部, 可重新关闭

贸泽电子料号	3M料号	描述	每包价格			
			1	5	10	50
517-30046	30046	4 x 6", 每包 100 件	91.93	87.17	80.16	74.57
517-300430	300430	4 x 30", 每包 100 件	337.19	319.83	293.98	273.42
517-30058	30058	5 x 8", 每包 100 件	156.60	129.56	119.05	110.71
517-300610	300610	6 x 10", 每包 100 件	168.82	157.27	144.53	134.40
517-300630	300630	6 x 30", 每包 100 件	455.64	431.65	396.86	369.07
517-300810	300810	8 x 10", 每包 100 件	229.53	217.47	199.96	185.95
517-300812	300812	8 x 12", 每包 100 件	256.50	243.24	223.65	207.93
517-3001012	3001012	10 x 12", 每包 100 件	328.25	305.60	280.94	261.27
517-3001014	3001014	10 x 14", 每包 100 件	349.78	325.64	299.42	278.48
517-3001218	3001218	12 x 18", 每包 100 件	528.80	501.01	460.56	428.30
517-3001518	3001518	15 x 18", 每包 100 件	536.62	508.39	467.41	434.63
517-3001818	3001818	18 x 18", 每包 100 件	668.41	633.25	582.14	541.39

3M™ SCC DRI - 屏蔽金属化屏蔽袋

该系列防潮屏蔽袋可满足众多干燥包装应用, 具有与静电屏蔽袋相同的静电控制优点。防潮屏蔽袋通过高防潮性能的金属屏蔽材料封装器件。干燥器件置于该屏蔽材料内部, 然后抽出潮湿空气。装有干燥剂的包装袋可清除袋内残留湿气。

特性:

- 可达到 EIA 583 和 MILPRF-81705 的干燥包装等级
- 厚度 3.6 密耳或者 6.1 密耳

应用:

- 任何需要处理对静电敏感的电子器件的场所
- 医疗电子器件
- 汽车/遥控技术



2000 系列: 3.6 密耳。

贸泽电子料号	3M料号	描述	每包价格			
			1	5	10	50
517-700610	700610	6 x 10", 每包 100 件	234.90	222.68	204.73	190.42
517-7001012	7001012	10 x 12", 每包 100 件	417.05	395.15	363.26	337.78
517-7001030	7001030	10 x 30", 每包 100 件	848.70	804.00	739.26	687.41
517-7001216	7001216	12 x 16", 每包 100 件	594.21	563.37	518.00	481.72
517-7001518	7001518	15 x 18", 每包 100 件	736.13	697.39	641.15	596.30
517-7001618	7001618	16 x 18", 每包 100 件	753.49	713.86	656.35	610.38
517-7001824	7001824	18 x 24", 每包 100 件	1202.73	1139.40	1047.54	974.16

3000 系列: 6.1 密耳。

贸泽电子料号	3M料号	描述	每包价格			
			1	5	10	50
517-D301020	D301020	10 x 20", 每包 100 件	996.36	943.92	867.78	806.98
517-D301030	D301030	10 x 30", 每包 100 件	1202.43	1139.11	1047.32	973.94
517-D301618	D301618	16 x 18", 每包 100 件	1182.99	1120.70	1030.41	958.14

3M™ SCC 干燥剂 TYVEK 袋

3M™ SCC 干燥剂可吸收包装袋真空密封工艺中残留的潮气, 还可清除使用期间通过包装材料渗入的潮气。使器件始终保持在适当的干燥等级。

特性:

- Tyvek 塑料袋
- 蓝色油墨印刷
- 蒙脱土介质
- 气密桶封装
- 即使完全饱和也可自由流动

应用:

- 任何需要处理对静电敏感的电子器件的场所
- 医疗电子器件
- 汽车/遥控技术



贸泽电子料号	3M料号	包装袋尺寸	每桶袋数	每桶价格	
				1	5
517-1/3TYDES700	1/3TYDES700	1/3 单位	700	753.12	732.19
517-1/2TYDES550	1/2TYDES550	1/2 单位	550	1187.83	1128.38
517-1TYDES300	1TYDES300	1 单位	300	932.29	883.35
517-2TYDES150	2TYDES150	2 单位	150	524.63	498.41

3M™ 静电警告标签

设计用于提醒搬运这些包装袋、箱或其他包装的人员其中物品对静电敏感。可提供一次性或反复使用型产品, 采用业界通用的静电符号: JEDEC-14



- 尺寸: 1 7/8" x 2 1/2"
- 每卷标签数: 500
- JEDEC-14 符号

7101/可再用

7102/一次性

贸泽电子料号	3M料号	图	描述	每卷价格	
				1	5
517-7101	7101 500/卷	A	可再用橙色类型, 带黑色类型	285.04	273.19
517-7102	7102 500/卷	B	一次性黄色类型, 带黑色类型	258.07	247.34

3M™ SCC 标签

- 3M 生产各种不同的元件运输和包装用标签。
- “无铅”标签可标识无铅产品, 或指定设备和材料用于无铅生产。
- “小心”标签显示警告信息和“箭头”符号。
- “注意”标签符合 JEDEC/EIA 标准, 显示伸出的手符号并提供文字空间。
- “用于干燥封装应用”标签显示警告符号和信息并严格遵守 IPC/JE 标准。

规格:

- 3" 内核
- 56# 高光纸
- 工作温度: -4°F 至 +176°F



RoHS 标签

提醒标签

应用:

- 任何需要处理对静电敏感的电子器件的场所
- 医疗电子器件
- 汽车/遥控技术

贸泽电子料号	3M料号	描述	尺寸: in.	每卷标签数	每卷价格	
					1	10
517-113LABEL	113LABEL	ESD Jedec113 100RI	4x4	100	79.94	59.15
517-129LABEL	129LABEL	ESD Mil-Std129 500RI	2x2	500	70.63	67.12
517-ALABEL	ALABEL	ESD Attn 500RI	1 7/8x2.5	500	70.63	67.05
517-ALABEL5/8X2	ALABEL5/8X2	ESD Attn 1000RI	5/8x2	1000	78.23	57.89
517-CLABEL2X2	CLABEL2X2	ESD Caution 500RI	2x2	500	70.63	67.05
517-CLABEL4X4	CLABEL4X4	ESD Caution 100RI	4x4	100	119.13	113.39
517-DRILABEL	DRILABEL	包装物品 易受潮/敏感	4x4	100	80.91	76.88
517-ROHSLABEL	ROHSLABEL	包装物品符合 RoHS 无铅	1.75x1.75	500	83.74	79.49

3M™ SCC 湿度指示卡

3M 生产符合符合 JEDEC、EIA 和军用标准的 HIC。HIC 可追溯批次并已通过性能检测。HIC 印有对湿度敏感的标记点, 可通过从蓝色到粉色的颜色变化显示不同的湿度等级。



- 4HIC100 设计用于干燥包装 SMD, 颜色参考条有助于精确读数。
- 6HIC200 应用于各种不同的干燥包装应用, 该卡片可监控的湿度等级范围最大。
- 51060HIC125 符合 IPC/JEDEC J-STD-033B 关于可观察性和准确性的要求。
- 3HIC125 广泛应用于军事领域。

贸泽电子料号	3M料号	描述	尺寸: in.	每盒卡数	每盒价格	
					1	10
517-4HIC100	4HIC100	4 点 HIC 卡, 10, 20, 30, 40%	2x3	100	174.03	160.99
517-6HIC200	6HIC200	6 点 HIC 卡, 10-60%	1 9/16x4.75	200	321.54	301.73
517-51060HIC125	51060HIC125	3 点 HIC 卡, 5, 10, 60%	2x3	125	197.43	182.60
517-3HIC125	3HIC125	3 点 HIC 卡, 30, 40, 50%	2x3	125	182.53	168.82