

DIODES 有限公司电源管理和放大器集成电路



RoHS Compliant 该产品符合欧盟 RoHS 标准。

霍尔效应传感器

订购 500 只及以上者, 请来电询价。

贸泽电子料号	Diodes 有限公司料号	封装	型号	工作电压	输出电流	工作温度	单价			整卷	
							1	25	100	数量	单价
621-AH173-PL-A-A	AH173-PL-A-A	SIP-3L	双极闭锁	3.0V - 20V	25mA	-40°C 至 +125°C	10.21	8.57	7.24	4000	3.75
621-AH173-WL-7-A	AH173-WL-7-A	SC59-3L	双极闭锁	3.0V - 20V	25mA	-40°C 至 +125°C	10.21	8.05	7.24	3000	2.28
621-AH175-PL-A-A	AH175-PL-A-A	SIP-3L	双极闭锁	3.5V - 20V	25mA	-40°C 至 +125°C	10.21	8.57	7.24	4000	3.75
621-AH175-WL-7-A	AH175-WL-7-A	SC59-3L	双极闭锁	3.5V - 20V	25mA	-40°C 至 +125°C	10.21	8.57	7.24	3000	3.75
621-AH373-PL-A	AH373-PL-A	SIP3	双极闭锁	2.5V - 20V	25mA	-40°C 至 +125°C	7.60	6.93	5.44	4000	3.13
621-AH373-WL-7	AH373-WL-7	SC59	双极闭锁	2.5V - 20V	25mA	-40°C 至 +125°C	6.48	5.81	5.07	3000	2.53
621-AH375-PL-A	AH375-PL-A	SIP3	双极闭锁	2.5V - 20V	25mA	-40°C 至 +125°C	11.03	8.72	7.82	4000	4.07
621-AH375-WL-7	AH375-WL-7	SC59	双极闭锁	2.5V - 20V	25mA	-40°C 至 +125°C	9.54	7.52	6.79	3000	3.52
621-AH1751-PG-A-A	AH1751-PG-A-A	SIP-3L	双极闭锁	3.5V - 20V	50mA	-40°C 至 +125°C	8.27	7.00	5.88	4000	3.05
621-AH180-SNG-7	AH180-SNG-7	DFN2020-6	全极开关	2.5V - 5.5V	.011mA	-40°C 至 +85°C	11.03	9.24	7.82	3000	4.07
621-AH180-WG-7	AH180-WG-7	SC59-3L	全极开关	2.5V - 5.5V	.011mA	-40°C 至 +85°C	11.03	9.24	7.82	3000	4.07
621-AH180-PL-A	AH180-PL-A	SIP-3L	全极开关	2.5V - 5.5V	.011mA	-40°C 至 +85°C	10.21	8.05	7.24	4000	3.75
621-AH182-PL-A	AH182-PL-A	SIP-3L	单极开关	2.5V - 5.5V	1mA	-40°C 至 +85°C	9.39	8.57	7.52	4000	4.32
621-AH182-WL-7	AH182-WL-7	SOT23	单极开关	2.5V - 5.5V	1mA	-40°C 至 +85°C	-	-	-	3000	-
621-AH183-WL-7	AH183-WL-7	SOT23	单极开关	2.5V - 5.5V	1mA	-40°C 至 +85°C	11.18	9.69	7.97	3000	4.12
621-AH337-PL-A	AH337-PL-A	SIP3	单极开关	4.2V - 28V	25mA	-40°C 至 +125°C	11.03	9.39	7.82	4000	4.07
621-AH337-WL-7	AH337-WL-7	SC59	单极开关	4.2V - 28V	25mA	-40°C 至 +125°C	9.39	8.57	6.73	3000	3.62
621-ATS137-PL-A-A	ATS137-PL-A-A	SIP-3L	单极开关	3.5V - 20V	25mA	-20°C 至 +85°C	12.44	10.50	8.79	4000	4.59
621-ATS137-WL-7-A	ATS137-WL-7-A	SC59-3L	单极开关	3.5V - 20V	25mA	-20°C 至 +85°C	11.99	10.95	8.57	3000	4.46

可调式高精度并联调节器

订购 500 只及以上者, 请来电询价。

贸泽电子料号	Diodes 有限公司料号	封装	参考电压容限	工作电压	最大输入电压	损耗功率	单价			整卷	
							1	25	100	数量	单价
621-AP431AQL-7	AP431AQL-7	SOT25	± 0.5%	2.495V	36V	250mW	5.66	-	4.47	3000	2.16
621-AP431ARG-7	AP431ARG-7	SC59	± 0.5%	2.495V	36V	400mW	4.54	-	3.44	3000	1.62
621-AP431ASAG-7	AP431ASAG-7	SOT23	± 0.5%	2.495V	36V	250mW	4.54	-	3.44	3000	1.62
621-AP431AVL-A	AP431AVL-A	TO92-3L	± 0.5%	2.495V	36V	780mW	3.87	-	2.95	2000	-
621-AP431AWG-7	AP431AWG-7	SC59	± 0.5%	2.495V	36V	400mW	3.87	-	2.95	3000	1.39
621-AP431AYL-13	AP431AYL-13	SOT89-3L	± 0.5%	2.495V	36V	800mW	3.65	-	2.88	2500	-
621-AP431G-13	AP431G-13	SOP-8L	± 1%	2.495V	36V	600mW	8.05	-	6.41	2500	-
621-AP431QL-7	AP431QL-7	SOT25	± 1%	2.495V	36V	250mW	5.66	-	4.47	3000	2.16
621-AP431RG-7	AP431RG-7	SC59	± 1%	2.495V	36V	400mW	3.35	-	2.53	3000	1.18
621-AP431SAG-7	AP431SAG-7	SOT23	± 1%	2.495V	36V	250mW	4.54	-	3.44	3000	1.62
621-AP431VL-A	AP431VL-A	TO92-3L	± 1%	2.495V	36V	780mW	2.01	-	1.71	2000	-
621-AP431WG-7	AP431WG-7	SC59	± 1%	2.495V	36V	400mW	5.74	-	3.44	3000	1.67
621-AP431YL-13	AP431YL-13	SOT89-3L	± 1%	2.495V	36V	800mW	4.40	-	3.32	2500	-
621-AP432AG-13	AP432AG-13	SOP-8L	± 0.5%	1.24V	20V	600mW	7.45	-	5.96	2500	-
621-AP432AQL-7	AP432AQL-7	SOT25	± 0.5%	1.24V	20V	250mW	5.66	5.39	4.50	3000	2.68
621-AP432ASAG-7	AP432ASAG-7	SOT23	± 0.5%	1.24V	20V	250mW	5.89	-	4.69	3000	2.27
621-AP432AVL-A	AP432AVL-A	TO92-3L	± 0.5%	1.24V	20V	780mW	6.41	-	3.73	2000	-
621-AP432AWG-7	AP432AWG-7	SC59	± 0.5%	1.24V	20V	400mW	4.84	4.57	3.84	3000	2.05
621-AP432AYL-13	AP432AYL-13	SOT89-3L	± 0.5%	1.24V	20V	800mW	4.84	-	3.84	2500	-
621-AP432QL-7	AP432QL-7	SOT25	± 1%	1.24V	20V	250mW	6.48	6.20	5.19	3000	3.13
621-AP432SAG-7	AP432SAG-7	SOT23	± 1%	1.24V	20V	250mW	5.89	-	4.69	3000	2.27
621-AP432VL-A	AP432VL-A	SOP-8L	± 1%	1.24V	20V	600mW	4.62	-	3.64	2000	-
621-AP432WG-7	AP432WG-7	SC59	± 1%	1.24V	20V	400mW	3.87	-	2.95	3000	1.39
621-AP432YL-13	AP432YL-13	SOT89-3L	± 1%	1.24V	20V	800mW	4.84	-	3.84	2500	-

低功率双路比较器

订购 500 只及以上者, 请来电询价。

贸泽电子料号	Diodes 有限公司料号	封装	输出总线	供电电压	供应电流 @ 5V	失调电压	单价			整卷	
							1	25	100	数量	单价
621-AP393NL-U	AP393NL-U	PDIP-8L	集电极开路输出	2V - 36V	0.4mA	3mV	3.65	3.35	2.71	-	-
621-AP393SL-13	AP393SL-13	SOP-8L	集电极开路输出	2V - 36V	0.4mA	3mV	-	-	-	2500	-

低功率双路运算放大器

订购 500 只及以上者, 请来电询价。

贸泽电子料号	Diodes 有限公司料号	封装	输出总线	供电电压	供应电流 @ 5V	失调电压	单价			整卷	
							1	25	100	数量	单价
621-AP358NL-U	AP358NL-U	PDIP-8L	推挽	3V - 32V	0.5mA	2mV	3.65	-	3.13	-	-
621-AP358SG-13	AP358SG-13	SOP-8L	推挽	3V - 32V	0.5mA	2mV	4.25	-	3.38	2500	-