

(Längen der Steck- und Anschlußseite gelten für eingepreßte Steckverbinder)
(mating and termination length of contacts apply to pressed in connectors)

K L M

N P Q

R S T

R S T

Referenzebene Tiefe
datum plane depth

Ebene 3 / level 3 :	$11, 2^{+0,2}$
Ebene 2 / level 2 :	$9, 7^{+0,2}$
Ebene 1 / level 1 :	$8, 2^{+0,2}$

Steckbereich:
length for mating:

Kontaktbelegung
contact loading

Position — 1
position — 1

alle Löcher
all holes

Ø0,6 

	$\varnothing 0,05$
---	--------------------

Reihe
ROW

$$24 \times \boxed{2} (=48)$$
$$4 \times \boxed{2} \quad (=8)$$


Empfohlener Lochaufbau und
weitere Informationen siehe: DS 17 00 110 0101
recommended configuration of plated through holes
and further information see: DS 17 00 110 0101

 All Dimensions in mm Original Size DIN A 3		Techn. Character.			Nicht tolerierte Maß/Free size tolerances IEC 61076-4-101	
35954	14.12.09	Hage.		Dat.	Name	har-bus HM Messerleiste Typ B-25 125pol., Anschlußlänge 3,7mm <i>har-bus HM male connector type B-25</i> <i>125pol., termination length 3,7mm</i>
35560	21.08.09	Bus.	Detail.	30.10.97	Hm	
34337	16.05.07	LehT	Insp.	30.10.97	Ko	
28731	16.11.00	Rie.	Stand.			
			HARTING Electronics GmbH & Co. KG D-32339 ESPELKAMP			
24118	31.07.98	HL.				
22833						TB 17 02 125 x201
Mod.	Dat.	Name				
						Sub.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

HARTING:

[17021252201](#) [17021251201](#)