

注1. 図示ノ位置(インシュレータノフランジ面)ニ「社標」及ビ「品名」
ガ表示サレル。但シ「F-23LF」ハ表示サレナイ。

2. シェルハ仮止メダル。コネクタ使用時ハ嵌合固定ネジヲ使用ノコト。

3. 嵌合固定ネジハ完全ニ締め付ケダル。

ネジ部ニハ回り止メノ為ニロックタイトガ塗布サレテイル。

4. 嵌合部ハニッケル上金メッキ。スルーホール部ハ錫又ハ錫合金(無鉛)ダル。

5. 基板取り付寸法ニツイテハ、SJ014290ヲ参照ノコト。


6. コンタクト配列ニツイテハ、SJ010210ヲ参照ノコト。

7. ピン側ニツイテハ、シェル面ニ切欠ガアル。

8. ヒケ逃ゲ形状ハ参考形状ダル。

9. 本製品ハフェライトヲ装着シタモノダル。

10. 本コネクタノ適用基板厚ハ 1.6 ± 0.2 ダル。

表 - 1

品名	±1	±0.25	±0.25	±0.13	±0.25	±0.25	±0.5	±0.1	コンタクト構造	
	A	B	B'	C	D	D'	E	F	#1	#2
DELC-J 9PAF-23L9FE	30.8	—	16.90	24.99	—	8.34	6.0	0.4	4	5
DELC-J 9SAF	30.8	16.26	—	24.99	7.82	—	6.1	0.4	4	5
DALC-J15PAF	39.1	—	25.24	33.32	—	8.34	6.0	0.4	7	8
DALC-J15SAF	39.1	24.59	—	33.32	7.82	—	6.1	0.4	7	8
DBLC-J25PAF	53.0	—	39.01	47.04	—	8.40	6.0	0.6	12	13
DBLC-J25SAF	53.0	38.30	—	47.04	7.82	—	6.1	0.4	12	13
DCLC-J37PAF	69.3	—	55.47	63.50	—	8.40	6.0	0.6	18	19
DCLC-J37SAF-23L9FE	69.3	54.76	—	63.50	7.82	—	6.1	0.4	18	19

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[JAE Electronics:](#)

[DELC-J9PAF-23L9FE](#)