





図面番号 (DRAWING NO.) SJ104766

版 数 REV.	年 月 日 DATE	図 面 番 号 DGN NO.	変 更 内 容 DESCRIPTION	製 図 DR.	担 当 CHK.	査 閲 APPD.	承 認 APPD.



取 付 例

表-1

品 名	A	B	C	用 途
D20419R	13.3	0.8	6.4	DE, DAピンまたはソケット、DB, DCソケット
D20419-16R	13.3	1.2	7.1	同上にジャンクションシエルを取り付ける場合
D20419-18R	13.3	1.0	6.4	DB, DCピン
D20419-21R	13.3	1.4	7.1	同上にジャンクションシエルを取り付ける場合
D20420R	15.9	0.8	6.4	DDソケット
D20420-12R	15.9	1.2	7.1	同上にジャンクションシエルを取り付ける場合
D20420-13R	15.9	1.0	6.4	DDピン
D20420-15R	15.9	1.4	7.1	同上にジャンクションシエルを取り付ける場合

注1.各部品は組立てず梱包される。

2	クリップ	1	鋼	亜鉛めっき上3価クロメート処理	注1
1	ロッキングスクリュー	1	鋼	亜鉛めっき上3価クロメート処理	注1
符 号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE) 2005.9.15		尺 度 (SCALE) 5:1	シ リーズ (SERIES) D-sub
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		製 図 DR.		名称 (TITLE) D20419-***R D20420-***R 質量 (MASS)	
寸法 (DIMENSION)		担 当 CHK.	高木 (洋)		
角度 (ANGLES)		査 閲 APPD.			
公差 (TOLERANCE)		承 認 APPD.			
公差 (TOLERANCE)		図 面 番 号 (DRAWING NO.) SJ104766		版 数 (REV.) 1	

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[JAE Electronics:](#)

[D20419R](#)