





版 数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変 更 内 容 DESCRIPTION	製 図 DR.	担 当 CHK.	査 閲 APPD.	承 認 APPD.
-------------	-------------	---------	------------------------	------------	-------------	--------------	--------------



MOUNTING HOLE PATTERNS (REF.)
取付穴参考寸法

DESIGNATION 命名法

SMBS003D00

CONNECTION No.00 : NO CONNECTION 結線タイプ : 結線ではない
CHARACTERISTIC IMPEDANCE : D=50Ω 特性インピーダンス : D=50Ω

DEVELOPMENT No. 開発番号

CONNECTER TYPE:S = RIGHT ANGLE RECEPTACLE コネクタ形状:=ライトアングルレセプタクル

SERIES : SMB シリーズ名:SMB同軸コネクタ

5	SHELL #2	1	BRASS	NICKEL PLATING	NI:1.5μm MIN.
4	INSULATOR #2	1	PTFE		
3	PIN CONTACT	1	BRASS	GOLD PLATING OVER NICKEL	NI:1.5μm MIN. Au:0.1μm MIN.
2	INSULATOR #1	1	PTFE		
1	SHELL #1	1	BRASS	NICKEL PLATING	NI:1.5μm MIN.
符号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS

仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE)		名称 (TITLE)	
JACS-2237		7.Jan.2009		SMBS003D00	
公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.		日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	図面番号 (DRAWING NO.) SJ109414
寸法 (DIMENSION)		担当 CHK.	R.KATOÙ		
角度 (ANGLES)		査閲 APPD.	K. Furukatsu		
		承認 APPD.	J. Ohtsuka		
・ ±0.8	×° ± —	シリーズ (SERIES)		尺度 (SCALE)	版数 (REV.)
・ X ±0.4	×°X '± —	SMB		5:1	1
・ XX ±0.1					
・ XXX ± —					

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[JAE Electronics:](#)

[SMBS003D00](#)