






LOC J	DIST —	REVISIONS 変更					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			D3	REVISED PER ECR-16-010553	07AUG2017	BW	SG



- 1 使用端子型番は 170359, 170360, 170361, 170362
- 2 嵌合相手ハウジング型番は 172165
- 3 適用パネル厚 0.8~2.0mm
- 4 取付穴打抜方向とハウジングの挿入方向は同じとする。
- 5 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI




- 1 APPLICABLE CONT P/N: 170359, 170360, 170361, 170362
- 2 MATING HSG P/N: 172165
- 3 APPLICABLE PANEL THICKNESS: 0.8~2.0mm
- 4 HOUSING INSERTION INTO THE PANEL CUT-OUT MUST BE DONE IT THE SAME DIRECTION WITH PUNCH KNOCKING.
- 5 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

5 OBSOLETE	黒 (BLACK)	1-172157-9
	青 (BLUE)	1-172157-6
	緑 (GREEN)	1-172157-5
	赤 (RED)	1-172157-2
	自然色 (NATURAL)	172157-1
	色 (COLOR)	型番 (P/N)

寸法公差は±0.20
(TOLERANCE: ±0.20)

パネル取付穴
(RECOMMENDED PANEL OPENING DIRECTION)

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN N.YAMASAKI 08JUN1998		TE Connectivity			
		CHK M.SHINDO 15JUN1998					
DIMENSIONS: 単位： 耗 mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差		NAME 名称			
	±0.3		2 POS MINI UNIVERSAL MATE-N-LOCK CONN.				
			CAP HOUSING UL94V-0				
			2極ミニユニバーサルメイトンロック キャップハウジング UL94V-0				
			SIZE				
			CAGE CODE				
MATERIAL 材料		FINISH 仕上		DRAWING NO 番号			
66NYLON UL94-0				RESTRICTED TO			
66ナイロン UL94V-0				—			
WEIGHT				A300779C=172157			
CUSTOMER DRAWING				SCALE 尺度		SHEET 1 OF 1	
				2:1		REV D3	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[172157-1](#)