









POS. I

POS. 2

[illegible]

NEUTRALE VERSION

## NOTES

Bemerkungen

- 1 POS.1 SUITABLE TE SOCKET TERMINALS E.G. PN 928 999 OR 963 715  
POS.1 passend mit TE-Buchsenkontakt z.B. PN 928 999 oder 963 715
- 2 FITTING COUNTERPART ACC. DRW. 114-18601  
Passender Gegenstecker nach Zeichnung 114-18601
- 3 HOUSING AND RETAINER HAVE TO BE ORDERED SEPARATLY  
PACKAGING: LOOSE PIECE IN CARDBOX  
Gehäuse und Retainer muessen einzeln bestellt werden  
Verpackung: Schuettgut in Karton
- A9 4 MARKING DEVIATIONS AND VOID CORING POSSIBLE BECAUSE OF DIFFERENT  
MOLDS  
Abweichende Beschriftung und Materialentnahmen auf Grund  
verschiedener Werkzeuge moeglich

|                                                                                       |             |            |      |           |                   |                 |      |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------|-----------|-------------------|-----------------|------|------------|
|  | A           | 1355081-4  | A    | PBT-GF 10 | BLUE              | RETAINER        | 1    | 2          |
|                                                                                       |             | 1-969489-3 | A    | PBT-GF 10 | WHITE             | MQS-HSG, 6POSN  | 1    | 1          |
|  | A           | 1355081-4  | A    | PBT-GF 10 | BLUE              | RETAINER        | 1    | 2          |
|                                                                                       |             | 1-969489-4 | A    | PBT-GF 10 | BLUE              | MQS-HSG, 6POSN. | 1    | 1          |
|  | A           | 1355081-3  | A    | PBT-GF 10 | WHITE             | RETAINER        | 1    | 2          |
|                                                                                       |             | 1-969489-3 | A    | PBT-GF 10 | WHITE             | MQS-HSG, 6POSN. | 1    | 1          |
|  | A           | 1355081-2  | A    | PBT-GF 10 | BROWN             | RETAINER        | 1    | 2          |
|                                                                                       |             | 1-969489-2 | A    | PBT-GF 10 | BROWN             | MQS-HSG, 6POSN. | 1    | 1          |
|  | A           | 1355081-1  | A    | PBT-GF 10 | BLACK             | RETAINER        | 1    | 2          |
|                                                                                       |             | 1-969489-1 | A    | PBT-GF 10 | BLACK             | MQS-HSG, 6POSN. | 1    | 1          |
|                                                                                       | COD-<br>ING | PART NO    | REV. | MATERIAL  | COLOUR<br>SURFACE | DESCRIPTION     | QTY. | ITEM<br>NO |

|                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                  |  |                                                                                                       |  |                                |     |                |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|-----|----------------|-----------|-----------|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.                                                                                                                                                                            |  | DWN 29-JUN-1999<br>J. Schneider                                  |  |  TE Connectivity |  |                                |     |                |           |           |
| DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT;<br>ÄNDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORGEHALTEN.<br>DEN JEWELIG LÄTZTGEHEBEN ÄNDERUNGEN UND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE. |  | CHK 29-JUN-1999<br>R. Forell                                     |  |                                                                                                       |  |                                |     |                |           |           |
| DIMENSIONS:<br>MASSE IN HEINEN:<br>mm                                                                                                                                                                             |  | TOLERANCES UNLESS<br>OTHERWISE SPECIFIED:<br>ALLGEMEINTOLERANZEN |  | NAME<br>MICRO QUADLOK SOCKET-HSG., 6POSN.<br>+ RETAINER (KIT)<br>MOS-Buchsengeh., 6pol+Retainer (Kit) |  |                                |     |                |           |           |
|                                                                                                                              |  | PRODUCT SPEC<br>PRODUKTSPEZ.<br>-                                |  |                                                                                                       |  |                                |     |                |           |           |
| 0 PLC ACC. TO<br>1 PLC DIN I6901-140<br>2 PLC ± CENTRIC TO<br>3 PLC ± NOMINAL DIM<br>4 PLC ±                                                                                                                      |  | APPLICATION SPEC<br>VERABERLEITUNGSSPEZ.<br>-                    |  |                                                                                                       |  | SIZE<br>A2                     |     |                |           |           |
| MATERIAL<br>-                                                                                                                                                                                                     |  | WEIGHT<br>GEWICHT<br>-                                           |  |                                                                                                       |  | CAGE CODE<br>-                 |     |                |           |           |
| ANGLES/WINKEL<br>FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE                                                                                                                                                                          |  | ±2°<br>-                                                         |  | DRAWING NO<br>ZEICHNUNGS-NR.<br>C=1355082                                                             |  | RESTRICTED TO<br>NUR FUER<br>- |     |                |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                   |  | Customer Drawing                                                 |  | /KUNDENZEICHNUNG                                                                                      |  | SCALE<br>MASSSTAB              | 2:1 | SHEET<br>BLATT | OF<br>VON | REV<br>A9 |

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[1355082-3](#)