


THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION  
 © COPYRIGHT - By - ALL RIGHTS RESERVED.




| P  | LTR | DESCRIPTION               | DATE    | DWN | APVD |
|----|-----|---------------------------|---------|-----|------|
|    |     |                           |         |     |      |
| D  |     | RELEASED                  | 16APR03 | N.Y | M.S  |
| E  |     | REVISED                   | 05AUG10 | T.K | N.Y  |
| E1 |     | REVISED PER ECR-14-010027 | 06AUG14 | O.C | D.Z  |

テーピング仕様 B : 4極以上  
 TAPING STYLE B : 4Pos AND MORE



- ① 累積ピッチ公差は20ピッチで±1.0mmとする
- ② 測定位置はポスト先端中心とする
- ③ 貼り付けテープは台紙からはみ出さないこと
- ④ 測定位置はテーピングの上端位置とし、リード線の中心線との間隔とする
- ⑤ 12.7 PITCH 寸法の中心値を基準とする
- ① ACCUMLATING TOLERANCE : ±1.0mm/20 PITCH
- ② MESURING POINT : AT TOP OF POST
- ③ TAPE MUST NOT PROTRUDE FROM BACKING PAPER
- ④ MESURING POINT, THE TOP OF TAPING AND THE CENTER LINE OF LEAD WIRE IN BETWEEN
- ⑤ BE BASED ON THE CENTER 12.7mm PITCH DIMENSION

テーピング仕様 A : 2極、3極  
 TAPING STYLE A : 2Pos, 3Pos



型番は、SHEET 2 OF 2 を参照  
 (P/N SEE SHEET 2 OF 2)

|  |                             |  |  |                    |                             |
|--|-----------------------------|--|--|--------------------|-----------------------------|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.         |                             | DWN<br>N.YAMASAKI<br>3 SEP '01         | TE Connectivity                                      |                    |                             |
| DIMENSIONS:<br>mm                              |                             | CHK<br>M.SHINDO<br>3 SEP '01           |  |                    |                             |
| TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:<br>一般公差 |                             | APVD<br>Y.KASHIWA<br>3 SEP '01         | NAME<br>名称   |                    |                             |
| 10> ±0.2                                       |                             | PRODUCT SPEC<br>製品規格<br>108-5703       | 2.5mm PITCH SIGNAL MATE CONN ON TAPE HEADER (V-TYPE) |                    |                             |
| 30> ≥10:±0.25                                  |                             | APPLICATION SPEC<br>取付適用規格<br>114-5286 | SIZE<br>A3   | CAGE CODE<br>00779 | DRAWING NO<br>番号<br>1376492 |
| 100> ≥30:±0.3                                  |                             | WEIGHT                                 | RESTRICTED TO<br>—                                   |                    |                             |
| ANGLE : ±3°                                    |                             | CUSTOMER DRAWING                       | SCALE<br>尺度  |                    |                             |
| MATERIAL<br>材料<br>SEE TABLE 2                  | FINISH<br>仕上<br>SEE TABLE 2 | SHEET<br>1 OF 2                        |  | REV<br>E1          |                             |

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION  
 © COPYRIGHT - By - ALL RIGHTS RESERVED.

| LOC |     | DIST        |  | REVISIONS<br>変更 |      |     |      |  |
|-----|-----|-------------|--|-----------------|------|-----|------|--|
| P   | LTR | DESCRIPTION |  |                 | DATE | DWN | APVD |  |
| -   | -   | SEE SHEET 1 |  |                 | -    | -   | -    |  |


ラジアルピン, ポストコンタクト位置  
 ○: ラジアルピン, \* : ポストコンタクト,  
 -: ピン抜き

OBSOLETE

| 回路番号 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ハウジング<br>極数 | テーピング<br>仕様 | 数量  | BOSS    | 寸法 E | 色       | 極数 | ピッチ | 型番          |
|------|---|---|---|---|---|---|---|-------------|-------------|-----|---------|------|---------|----|-----|-------------|
|      | X | X | X | X | ○ | - | ○ | 3           | A           | 900 | WITHOUT | 10.0 | RED     | 2  | 5.0 | 6-1376500-2 |
|      | X | X | X | X | ○ | - | ○ | 3           | A           | 900 | WITHOUT | 10.0 | NATURAL | 2  | 5.0 | 5-1376500-2 |
|      | X | X | ○ | * | ○ | * | * | 7           | B           | 450 | WITHOUT | 20.0 | RED     | 7  | 2.5 | 6-1376492-7 |
|      | X | X | ○ | * | ○ | * | * | 7           | B           | 450 | WITHOUT | 20.0 | NATURAL | 7  |     | 5-1376492-7 |
|      | X | X | * | ○ | * | ○ | * | 6           | B           | 450 | WITHOUT | 17.5 | BLUE    | 6  |     | 7-1376492-6 |
|      | X | X | * | ○ | * | ○ | * | 6           | B           | 450 | WITHOUT | 17.5 | RED     | 6  |     | 6-1376492-6 |
|      | X | X | * | ○ | * | ○ | * | 6           | B           | 450 | WITHOUT | 17.5 | NATURAL | 6  |     | 5-1376492-6 |
|      | X | X | * | ○ | * | ○ | * | 5           | B           | 450 | WITHOUT | 15.0 | BLUE    | 5  |     | 7-1376492-5 |
|      | X | X | * | ○ | * | ○ | * | 5           | B           | 450 | WITHOUT | 15.0 | RED     | 5  |     | 6-1376492-5 |
|      | X | X | * | ○ | * | ○ | * | 5           | B           | 450 | WITHOUT | 15.0 | NATURAL | 5  |     | 5-1376492-5 |
|      | X | X | * | ○ | * | ○ | * | 4           | B           | 450 | WITHOUT | 12.5 | BLUE    | 4  |     | 7-1376492-4 |
|      | X | X | * | ○ | * | ○ | * | 4           | B           | 450 | WITHOUT | 12.5 | NATURAL | 4  |     | 5-1376492-4 |
|      | X | X | X | X | ○ | * | ○ | 3           | A           | 900 | WITHOUT | 10.0 | RED     | 3  |     | 6-1376492-3 |
|      | X | X | X | X | ○ | * | ○ | 3           | A           | 900 | WITHOUT | 10.0 | NATURAL | 3  |     | 5-1376492-3 |
|      | X | X | X | X | ○ | ○ | ○ | 2           | A           | 900 | WITHOUT | 7.5  | BLUE    | 2  |     | 7-1376492-2 |
|      | X | X | X | X | ○ | ○ | ○ | 2           | A           | 900 | WITHOUT | 7.5  | RED     | 2  |     | 6-1376492-2 |
|      | X | X | X | X | ○ | ○ | ○ | 2           | A           | 900 | WITHOUT | 7.5  | NATURAL | 2  | 2.5 | 5-1376492-2 |

表 2  
TABLE 2

| 部品番号<br>PARTS NO | 名称<br>PARTS NAME            | 材質、表面処理<br>MATERIAL & FINISH                  |
|------------------|-----------------------------|---|
| ①                | ヘッダーハウジング<br>HEADER HOUSING | 66ナイロンガラス強化(UL94V-0)<br>66 NYLON GLASS FILLED |
| ②                | ポストコンタクト<br>POST CONTACT    | 錫めっき済銅合金<br>PRE TIN BRASS                     |
| ③                | ラジアルピン<br>RADIAL PIN        | 錫めっき済銅合金<br>PRE TIN BRASS                     |
| ④                | ラジアルテープ<br>RADIAL TAPE      | 感熱紙<br>THERMAL PAPER                          |
| ⑤                | 台紙<br>BACKING PAPER         | クラフト紙<br>CRAFT PAPER                          |

|   |              |                            |  |                 |                  |               |
|---|--------------|----------------------------|--|-----------------|------------------|---------------|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.  |              | DWN                        | <br>TE Connectivity |                 |                  |               |
| DIMENSIONS:<br>mm   |              | CHK                        |  |                 |                  |               |
| TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:<br>一般公差  |              | APVD                       | NAME<br>名称   |                 |                  |               |
|  |              | PRODUCT SPEC<br>製品規格       | 2.5mm PITCH SIGNAL MATE CONN ON TAPE HEADER (V-TYPE)   |                 |                  |               |
|   |              | APPLICATION SPEC<br>取付適用規格 | SIZE   | CAGE CODE       | DRAWING NO<br>番号 | RESTRICTED TO |
| MATERIAL<br>材料  | FINISH<br>仕上 | WEIGHT                     | A3   | 00779           | C-1376492        | -             |
| CUSTOMER DRAWING  |              |                            | SCALE<br>尺度  | SHEET<br>2 of 2 | REV<br>E1        |               |

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[6-1376492-2](#)