






NOTES:

1. TO BE MEASURED WITH IN 2mm FROM [A-]
 2. IN COUPLING WITH THE PLUG HOUSING MATING
 SATISFIES FUNCTION
 3. APPLIED CONTACT P/N 172777, 172779
 4. PRODUCT SPEC No. 108-5166
 5. IN COUPLING WITH THE PLUG HOUSING MATING FORCE
 29.4N(3kgf) MAX. WITHOUT REC CONTACT

三、

△ **□** **—A—** 面より2mmの範囲で測定

△相手ハワシジヤと所定の機能を満たして嵌合できること

3 内装するタフコンタクト型番172777, 172779他

4 製品規格 NO.108-5166

5 相手ハウジングとの嵌合力は29.4N(3kgf)以下

但しタテコンタクトは含まない

取付穴寸法 (1/1)

*: I と II 及び III と IV は 0.1 以内の誤差のこと。

172516-7	黄 (YELLOW)
▲ -6	灰 (GRAY)
-5	青 (BLUE)
-4	绿 (GREEN)
-3	茶 (BROWN)
▼ -2	黑 (BLACK)
172516-1	自然色 (NATURAL)
番号 (P/N)	色 (COLOR)

毒害 (P/N)

色 (COLOR)

ALMA

Tokyo, Japan

Copysight ©1982年	Copysight ©1982 All Rights Reserved.
製作者 - 株式会社	
完全電装前面板 (CORE PLATED)	製造外注 (INSULATION DIA.)
mm ² (LWS -)	mmφ
材料 (MATERIAL)	仕上げ (FINISH)

名称(NAVED) 17POS. CAP HOUSING WITH FLANGE TYPE
MULTI-INTER LOCK CONN. (MILC-NK-II)
17極 キヤットハフコネクタ(7ラック4バ)
マルチ インターロック コネクタ (MILC) マ

4-45

—般公衆
GENERAL TOP FAN

LOC

600

10017 - 20.

B
5

C-172516

[illegible]

尺数 (SCALE)

REV. SHEET

● 院 中

21

A

(CUSTOMER DRAWING) 参考 ☒ 面

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[172516-1](#)