

/med/aut/auto/new/u.q95-01/7/u.product/s.c-175221

PRINT DIST



DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT

METRIC




3rd ANGLE PROJECTION



C-175221




SECT.
断面 B-B



SECT.
断面 C-C



SECT.
断面 D-D



SECT.
断面 A-A
尺度: 10-1
SCALE

注;

- ① 部分金めっき
2 圧着規格: 114-5156

NOTE;

- ① SELECTIVE GOLD
2 APPLICATION SPEC; 114-5156

				Copyright ©1990年 日本エー・エム・ビー株式会社				Copyright ©1990 AMP (Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED.				AMP				日本エー・エム・ビー株式会社 Tokyo, Japan							
				電線範囲 (WIRE RANGE)				被覆外径 (INSULATION DIA.)				名称 (NAME)											
				0.5-1.25mm (AWG#20-#16)				1.2-2.2 mmφ				薄肉電線用 .070シリーズ リセプタクル コンタクト .070 SERIES RECEPTACLE CONTACT FOR THIN INS.WIRE											
				材料 (MATERIAL)				仕上げ (FINISH)				一般公差 (GENERAL TOLERANCES)				SIZE		LOC		番号 (NUMBER)			
A 変更 REVISED FJ00-2863-95				KLF-5, 板厚: 0.3 (THICKNESS)				表参照 (SEE TABLE)				0<≦10: ±0.2 10<≦30: ±0.25 30<≦100: ±0.3 角度 (ANGLES): ±3°				A3		J		C-175221			
O 作成 RELEASED J-0021				DR. Y. Fujimori 5/31'91				DE. M. Haganuma 5/31'91								尺度 (SCALE)		REV.		SHEET			
LTR REVISION RECORD				CHK. M. Haganuma 5/31'91				APP. M. Haganuma 5/31'91								5-1		A		1 OF 1			

AMP-J
REV.10/'93

(CUSTOMER DRAWING) 参考図面

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[175221-1](#)