

<USER10>DEPT5270>E27038>U. C-NEW-REC>U.DWG>S.C-179966

PRINT DIST





単位: 寸法 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

METRIC




NUMBER


179966



断面 A-A
SECT. A-A



断面 B-B
SECT. B-B



断面 C-C
SECT. C-C

注 ;

1. 取付通用規格番号 114-5198

NOTE ;

1. APPLICATION SPEC NO. 114-5198

寸法 (DIMENSIONS)		すずめっき済 (PRE-TINNIED)		179966-1	
仕上 (FINISH)		型番 (PART NUMBER)			
Copyright ©1994年 AMP (Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		AMP		日本エー・エム・ピー株式会社 Tokyo, Japan	
絶縁体断面 (WIRE RANGE) mm ² (AWG)		絶縁体外径 (INSULATION DIA.) mm		名称 (NAME) .070Ⅱ SRIES RECEPTACLE CONTACT (M) .070Ⅱ シリーズ リセプタクル コンタクト (M)	
材料 (MATERIAL) すずめっき黄銅 (PRE-TIN BRASS)		仕上 (FINISH)		一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10以下: ±0.2 10以上30以下: ±0.25 30以上100以下: ±0.3 100以上: ±0.5	
作成 (RELEASED) FJ00-0793-94		DR. 6/27/94 W. Yamaguchi		LOC J	
LTR 変更 (REVISION RECORD)		CHK. 6/27/94 R. Yamaguchi		REV. 0	
DATE 6/27/94		APPROVED 6/27/94		SHEET 1 OF 1	

AMP-J
REV.10/83

(CUSTOMER DRAWING) 参考図面

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[179966-1](#)