

Amphenol Spectra-Strip 电缆

RoHS Compliant 该产品符合欧盟 RoHS 标准。
高柔性拉链 191-2811 系列

SKewCLEAR PLUS 1X & 4X INFINIBAND 电缆

- Infiniband 规格可在高性能铜线上实现下列数据速率: 1x(500MB/s 4x(2GB/s))



*可提供 12x(6GB/s) - 联系贸易销售代表


订购 100 只以上者, 请来电询价。

贸泽电子料号	Amphenol 料号	对数	AWG	应用场合	1000' 线轴价格
523-160-2499-997	160-2499-997	2	24	1X	11812.94
523-160-2699-997	160-2699-997	2	26	1X	10962.68
523-160-2899-993	160-2899-993	2	28	1X	10324.21
523-166-2499-998	166-2499-998	8	24	4X	17559.65
523-166-2699-997	166-2699-997	8	26	4X	16496.54
523-166-2899-997	166-2899-997	8	28	4X	15539.21

Amphenol®

高柔性拉链 191-2811 系列


- 设计用于需要反复弯曲而不造成电路中断的应用场合



贸泽电子料号	Amphenol 料号	导体数	总宽度 A (in.)	总宽度 B (in.)	100' 线轴价格
523-191-2811-010	191-2811-010	10	0.500	0.450±0.007	934.16
523-191-2811-016	191-2811-016	16	0.800	0.750±0.011	1506.02
523-191-2811-020	191-2811-020	20	1.000	0.950±0.011	1897.22
523-191-2811-034	191-2811-034	34	1.700	1.650±0.011	3303.70

0.025" TWIST'N'FLAT 125 系列

- 可设定绞线部分长度
- 非常适合单端 LVD SCSI、Ultra320 或更高
- 1.707 (in.) 宽度(A)
- 1.675 ± 0.010 (in.) 宽度(B)




订购 1000 只以上者, 请来电询价。

贸泽电子料号	Amphenol 料号	对数	每英尺价格		
			1	50	100
523-125-3017-068	125-3017-068	32	34.34	25.93	23.54
523-125-3011-068	125-3011-068	32	30.92	23.47	23.47
523-125-3007-068	125-3007-068	32	32.93	23.99	23.99
523-125-3096-900	125-3096-900	32	29.13	25.55	23.69
523-425-3006-068	425-3006-068	32	36.95	26.97	26.97
523-125-3096-996	125-3096-996	32	39.04	31.22	28.38

TWIST'N' 扁平 0.050" 中心 颜色编码的扁平电缆

- 双绞式电缆的快速大规模端接
- 28AWG, 7/36 绞线镀锡铜
- 额定温度: 176°F (80°C)
- 端接到标准 IDC 连接器




订购 100 只以上者, 请来电询价。

贸泽电子料号	Amphenol 料号	对数	总宽度 A (in.)	总宽度 B (in.)	100' 线轴价格
523-132-2801-010	132-2801-010	5	0.526	0.450±0.015	364.75
523-132-2801-016	132-2801-016	8	0.826	0.750±0.015	502.80
523-132-2801-020	132-2801-020	10	1.026	0.950±0.015	664.91
523-132-2801-026	132-2801-026	13	1.326	1.250±0.015	767.87
523-132-2801-034	132-2801-034	17	1.726	1.650±0.015	1142.38
523-132-2801-050	132-2801-050	25	2.526	2.450±0.020	1369.31
523-132-2801-060	132-2801-060	30	3.026	2.950±0.025	1609.20
523-132-2801-064	132-2801-064	32	3.226	3.150±0.025	1591.32

圆形 TWIST'N'FLAT 松包对 0.050" 扁平电缆

- 28AWG, 7/36 绞线镀锡铜
- 电压额定值: 300V
- 额定温度: 221°F (105°C)




订购 100 只以上者, 请来电询价。

贸泽电子料号	Amphenol 料号	对数	总宽度 A (in.)	总宽度 B (in.)	100' 线轴价格
523-169-2832-010	169-2832-010	5	0.526	0.450±0.015	1320.66
523-169-2832-020	169-2832-020	10	1.026	0.950±0.015	1529.11
523-169-2832-026	169-2832-026	13	1.326	1.25±0.015	1828.53
523-169-2832-034	169-2832-034	17	1.726	1.65±0.020	1879.11
523-169-2832-050	169-2832-050	25	2.526	2.45±0.020	2550.21

ROUND'N'FLAT 0.050" 中心集线拉链

- 28AWG, 7/36 绞线镀锡铜
- 电压额定值: 300V
- 内部电缆是灰色的, 边缘为红色
- 额定温度: 221°F (105°C)
- 黑色 PVC 护套, 带扁平电缆标识




订购 100 只以上者, 请来电询价。

贸泽电子料号	Amphenol 料号	对数	总宽度 A (in.)	总宽度 B (in.)	100' 线轴价格
523-159-2801-010	159-2801-010	10	0.500	0.450±0.015	1073.62
523-159-2801-016	159-2801-016	16	0.800	0.750±0.015	1197.22
523-159-2801-020	159-2801-020	20	1.000	0.950±0.020	1186.19
523-159-2801-025	159-2801-025	25	1.250	1.200±0.011	1144.62
523-159-2801-026	159-2801-026	26	1.300	1.250±0.011	1187.01
523-159-2801-034	159-2801-034	34	1.700	1.650±0.011	1421.98
523-159-2801-040	159-2801-040	40	2.000	1.950±0.015	1519.95
523-159-2801-050	159-2801-050	50	2.500	1.450±0.015	1738.16

SPECTRA-ZIP 0.050" 中心 灰色扁平电缆

- 28AWG, 7/36 绞线镀锡铜
- 电流额定值: 1A
- 电压额定值: 300V
- 额定温度: 221°F (105°C)




订购 100 只以上者, 请来电询价。

贸泽电子料号	Amphenol 料号	导体数	总宽度 A (in.)	总宽度 B (in.)	100' 线轴价格
523-191-2801-110	191-2801-110	10	0.500	0.450±0.007	164.79
523-191-2801-114	191-2801-114	14	0.700	0.650±0.007	200.85
523-191-2801-116	191-2801-116	16	0.800	0.750±0.011	222.01
523-191-2801-120	191-2801-120	20	1.000	0.950±0.011	277.51
523-191-2801-124	191-2801-124	24	1.200	1.150±0.011	306.72
523-191-2801-125	191-2801-125	25	1.250	1.200±0.011	319.01
523-191-2801-126	191-2801-126	26	1.300	1.250±0.011	302.92
523-191-2801-134	191-2801-134	34	1.700	1.650±0.011	380.32
523-191-2801-136	191-2801-136	36	1.800	1.750±0.015	685.18
523-191-2801-137	191-2801-137	37	1.850	1.800±0.015	426.51
523-191-2801-140	191-2801-140	40	2.000	1.950±0.015	461.45
523-191-2801-150	191-2801-150	50	2.500	2.450±0.015	604.94
523-191-2801-160	191-2801-160	60	3.000	2.950±0.015	693.97
523-191-2801-164	191-2801-164	64	3.200	3.150±0.015	639.81

有护套和屏蔽拉链的 0.050" 扁平电缆

- 坚固的柔性黑色 PVC 护套
- EMURFI 内部屏蔽
- 端接到标准 IDC 连接器
- 28 AWG, 7/36 绞线镀锡铜
- 额定温度: 221°F (105°C)
- 电压额定值: 300V




订购 100 只以上者, 请来电询价。

贸泽电子料号	Amphenol 料号	导体数	A (in.)	B (in.)	C (in.)	100' 线轴价格
523-151-2831-010	151-2831-010	10	0.500	0.450	0.560	1048.74
523-151-2831-015	151-2831-015	15	0.750	0.700	0.810	1161.90
523-151-2831-016	151-2831-016	16	0.800	0.750	0.860	1434.13
523-151-2831-020	151-2831-020	20	1.000	0.950	1.060	1772.58
523-151-2831-034	151-2831-034	34	1.700	1.650	1.760	2712.02
523-151-2831-037	151-2831-037	37	1.850	1.800	1.910	2867.21
523-151-2831-040	151-2831-040	40	2.000	1.950	2.060	2727.23
523-151-2831-050	151-2831-050	50	2.500	2.450	2.560	3947.90

3C 颜色编码的 0.050" 中心扁平电缆

- 28AWG, 7/36 绞线镀锡铜
- 额定温度: 221°F (105°C)
- 端接到标准 IDC 连接器
- 电流额定值: 1A
- 电压额定值: 300V
- 精准间距实现电流控制



订购 100 只以上者, 请来电询价。

贸泽电子料号	Amphenol 料号	导体数	总宽度 A (in.)	总宽度 B (in.)	100' 线轴价格
523-135-2801-010	135-2801-010	10	0.505	0.450±0.015	340.32
523-135-2801-014	135-2801-014	14	0.705	0.650±0.015	437.39
523-135-2801-016	135-2801-016	16	0.805	0.750±0.015	500.57
523-135-2801-020	135-2801-020	20	1.005	0.950±0.015	521.43
523-135-2801-025	135-2801-025	25	1.255	1.200±0.015	690.39
523-135-2801-026	135-2801-026	26	1.305	1.250±0.015	620.88
523-135-2801-040	135-2801-040	40	2.005	1.950±0.020	990.03
523-135-2801-050	135-2801-050	50	2.505	2.450±0.020	1212.26
523-135-2801-064	135-2801-064	64	3.205	3.150±0.020	1604.58