


AIM/CAMBRIDGE BNC 和网络电缆组件

RoHS Compliant 该产品符合欧盟 RoHS 标准。

AIM-Cambridge
Connectivity Solutions
EMERSON
Network Power

BNC 以太网同轴电缆

- 特性:
- 主体镀层: 镍
 - 中心触点电镀: 镀金
 - 阻抗: 50Ω
 - 电缆颜色: 黑色 PVC
 - AWG: 20 绞线



可提供定制组件。请联系贸泽销售代表进行报价。

贸泽电子料号	AIM/Cambridge料号	启动颜色	长度: ft (m)	单价			
				1	10	25	100
BNC 插头转 BNC 插头, RG-58AU							
601-736300-3	73-6300-3	黑色	3 (9.14)	63.18	59.23	48.35	44.70
601-736351-3	73-6351-3	蓝色	3 (9.14)	63.18	45.30	41.87	38.81
601-736353-3	73-6353-3	红色	3 (9.14)	77.93	70.85	64.96	59.97
601-736354-3	73-6354-3	黄色	3 (9.14)	71.97	65.41	59.97	55.35
601-736351-6	73-6351-6	蓝色	6 (1.829)	109.37	98.34	94.24	83.22
601-736352-6	73-6352-6	绿色	6 (1.829)	104.30	94.84	86.94	80.39
601-736353-6	73-6353-6	红色	6 (1.829)	115.92	105.34	96.63	89.18
601-736354-6	73-6354-6	黄色	6 (1.829)	115.92	104.30	96.63	89.18
601-736300-10	73-6300-10	黑色	10 (3.05)	110.78	102.21	94.91	88.58
601-736351-10	73-6351-10	蓝色	10 (3.05)	134.55	122.33	112.12	103.48
601-736352-10	73-6352-10	绿色	10 (3.05)	87.09	72.27	67.27	63.03
601-736353-10	73-6353-10	红色	10 (3.05)	137.08	124.42	111.97	100.28
601-736354-10	73-6354-10	黄色	10 (3.05)	153.02	139.09	127.54	117.71
601-736300-25	73-6300-25	黑色	25 (7.62)	268.20	223.50	191.54	167.63
601-736351-25	73-6351-25	蓝色	25 (7.62)	148.63	106.54	98.34	91.34
601-736352-25	73-6352-25	绿色	25 (7.62)	148.63	106.54	98.34	91.34
601-736353-25	73-6353-25	红色	25 (7.62)	271.18	246.52	208.60	193.70
601-736354-25	73-6354-25	黄色	25 (7.62)	271.18	246.52	208.60	193.70

贸泽电子料号	AIM/Cambridge料号	启动颜色	长度: ft (m)	单价			
				1	10	25	100
BNC 插头转 BNC 插头, RG-58 薄型							
601-736340-3	73-6340-3	黑色	3 (9.14)	74.95	68.17	62.43	57.66
601-736361-3	73-6361-3	蓝色	3 (9.14)	56.17	46.56	42.99	39.93
601-736362-3	73-6362-3	绿色	3 (9.14)	56.17	46.56	42.99	39.93
601-736363-3	73-6363-3	红色 3	3 (9.14)	56.17	46.56	42.99	39.93
601-736364-3	73-6364-3	黄色	3 (9.14)	56.17	46.56	42.99	39.93
601-736340-6	73-6340-6	黑色	6 (1.829)	75.47	55.13	50.88	47.23
601-736361-6	73-6361-6	蓝色	6 (1.829)	90.37	71.15	66.83	59.23
601-736362-6	73-6362-6	绿色	6 (1.829)	86.87	78.97	72.41	66.83
601-736363-6	73-6363-6	红色	6 (1.829)	90.37	78.45	66.68	63.03
601-736364-6	73-6364-6	黄色	6 (1.829)	90.37	78.45	74.13	63.03
601-736340-10	73-6340-10	黑色	10 (3.05)	102.07	92.75	85.08	72.94
601-736361-10	73-6361-10	蓝色	10 (3.05)	102.14	83.66	78.37	73.83
601-736362-10	73-6362-10	绿色	10 (3.05)	94.69	68.76	63.47	58.93
601-736363-10	73-6363-10	红色	10 (3.05)	94.69	68.76	63.47	58.93
601-736364-10	73-6364-10	黄色	10 (3.05)	109.59	91.11	78.37	74.05
601-736340-25	73-6340-25	黑色	25 (7.62)	187.22	175.30	158.98	143.86
601-736361-25	73-6361-25	蓝色	25 (7.62)	157.42	116.74	107.73	100.05
601-736362-25	73-6362-25	绿色	25 (7.62)	157.42	116.74	107.73	100.05
601-736363-25	73-6363-25	红色	25 (7.62)	157.42	116.74	107.73	100.05
601-736364-25	73-6364-25	黄色	25 (7.62)	157.42	116.74	107.73	100.05

BNC 音频/视频同轴电缆

- 特性:
- 主体镀层: 镍
 - 中心触点电镀: 镀金
 - AWG: 22 绞线
 - 匹配颜色尾套和电缆
 - 阻抗: 75Ω


可提供定制组件。请联系贸泽销售代表进行报价。

BNC 插头转 BNC 插头, RG-59

贸泽电子料号	AIM/Cambridge料号	启动颜色	长度: ft (m)	单价			
				1	10	25	100
601-736310-3	73-6310-3	黑色	3 (9.14)	80.24	60.20	55.58	51.55
601-736311-3	73-6311-3	蓝色	3 (9.14)	60.79	55.28	50.66	46.79
601-736312-3	73-6312-3	绿色	3 (9.14)	52.15	39.11	36.13	33.53
601-736313-3	73-6313-3	红色	3 (9.14)	63.77	47.83	44.10	40.98
601-736314-3	73-6314-3	黄色	3 (9.14)	75.62	56.77	52.30	48.57
601-736310-6	73-6310-6	黑色	6 (1.829)	100.35	77.63	72.12	68.17
601-736311-6	73-6311-6	蓝色	6 (1.829)	111.75	101.62	93.13	85.97
601-736312-6	73-6312-6	绿色	6 (1.829)	83.44	73.98	67.80	62.58
601-736313-6	73-6313-6	红色	6 (1.829)	80.83	69.06	63.33	59.00
601-736314-6	73-6314-6	黄色	6 (1.829)	-	-	-	-
601-736310-10	73-6310-10	黑色	10 (3.05)	124.42	113.09	103.70	95.73
601-736311-10	73-6311-10	蓝色	10 (3.05)	145.28	110.86	102.88	96.03
601-736312-10	73-6312-10	绿色	10 (3.05)	68.69	66.45	54.98	51.63
601-736314-10	73-6314-10	黄色	10 (3.05)	148.40	123.67	114.13	98.94
601-736310-25	73-6310-25	黑色	25 (7.62)	136.11	102.07	94.24	87.46
601-736311-25	73-6311-25	蓝色	25 (7.62)	288.91	262.61	240.78	206.37
601-736312-25	73-6312-25	绿色	25 (7.62)	123.82	92.90	85.75	79.57

USB 线组件

- 特性:
- USB 2.0
 - 颜色: 米黄色
 - 触点: 镀金
 - AWG: 20-28 用于电源; 28 用于信号




贸泽电子料号	AIM/Cambridge料号	图	长度: ft (m)	单价			
				1	10	25	100
USB A 型公头转 USB B 型公头							
601-30-3007-3	30-3007-3	A	3 (9.14)	19.89	11.03	10.21	9.46
601-30-3007-6	30-3007-6	A	6 (1.829)	24.59	15.65	14.45	13.41
601-30-3007-10	30-3007-10	A	10 (3.05)	30.77	20.71	19.15	17.81
601-30-3007-15	30-3007-15	A	15 (4.572)	46.49	28.68	26.45	24.59
USB A 型公头转 USB A 型公头							
601-30-3006-6	30-3006-6	B	6 (1.829)	28.76	15.79	14.53	13.48
601-30-3006-10	30-3006-10	B	10 (3.05)	34.72	20.49	18.92	17.58
USB A 型公头转 USB A 型母头延长线							
601-30-3008-6	30-3008-6	C	6 (1.829)	31.36	16.24	15.05	13.93

模制和启动局域网接插电缆 - 超 5 类和 6 类

- 特性:
- 24AWG 圆形 UTP 绞线
 - 无屏蔽双绞线电缆
 - 超 5 类 - 350MHz; 6 类 - 500MHz
 - 测试达到甚至超过 ANSI/TIA-568-B.2-1
 - 6 类工业标准
 - 柔韧的超薄型无尖应力消除件

可提供定制组件。请联系贸泽销售代表进行报价。



贸泽电子料号	AIM/Cambridge料号	颜色	长度: ft (m)	单价			
				1	10	25	100
5E 类							
601-737790-3	73-7790-3	灰色	3 (9.14)	14.90	11.47	10.65	9.91
601-737791-3	73-7791-3	黑色	3 (9.14)	14.97	11.55	10.73	9.98
601-737792-3	73-7792-3	蓝色	3 (9.14)	15.05	11.62	10.80	10.06
601-737793-3	73-7793-3	绿色	3 (9.14)	15.05	11.62	10.80	10.06
601-737794-3	73-7794-3	红色	3 (9.14)	15.05	11.62	10.80	10.06
601-737795-3	73-7795-3	黄色	3 (9.14)	11.85	9.16	8.49	7.90
601-737796-3	73-7796-3	白色	3 (9.14)	15.05	11.62	10.80	10.06
601-737790-7	73-7790-7	灰色	7 (2.13)	19.00	15.12	14.38	13.86
601-737791-7	73-7791-7	黑色	7 (2.13)	23.69	18.85	17.43	16.17
601-737792-7	73-7792-7	蓝色	7 (2.13)	23.69	18.85	17.43	16.17
601-737793-7	73-7793-7	绿色	7 (2.13)	23.77	18.92	17.51	16.24
601-737794-7	73-7794-7	红色	7 (2.13)	23.77	18.92	17.51	16.24
601-737795-7	73-7795-7	黄色	7 (2.13)	19.00	15.12	14.01	12.96
601-737796-7	73-7796-7	白色	7 (2.13)	23.77	18.92	17.51	16.24
601-737790-14	73-7790-14	灰色	14 (4.27)	40.30	31.81	29.35	27.19
601-737791-14	73-7791-14	黑色	14 (4.27)	40.45	31.96	29.50	27.34
601-737792-14	73-7792-14	蓝色	14 (4.27)	40.45	31.96	29.50	27.34
601-737793-14	73-7793-14	绿色	14 (4.27)	40.45	31.96	29.50	27.34
601-737794-14	73-7794-14	红色	14 (4.27)	40.45	31.96	29.50	27.34
601-737795-14	73-7795-14	黄色	14 (4.27)	33.23	26.22	24.21	22.42
601-737796-14	73-7796-14	白色	14 (4.27)	40.45	31.96	29.50	27.34
601-737790-25	73-7790-25	灰色	25 (7.62)	88.21	69.29	64.07	59.45
601-737791-25	73-7791-25	黑色	25 (7.62)	69.51	54.61	50.51	46.86
601-737792-25	73-7792-25	蓝色	25 (7.62)	69.51	54.61	50.51	46.86
601-737793-25	73-7793-25	绿色	25 (7.62)	69.51	54.61	50.51	46.86
601-737794-25	73-7794-25	红色	25 (7.62)	69.51	54.61	50.51	46.86
601-737795-25	73-7795-25	黄色	25 (7.62)	54.76	43.06	39.78	36.95
601-737796-25	73-7796-25	白色	25 (7.62)	69.58	54.68	50.59	46.94
601-737790-50	73-7790-50	灰色	50 (15.24)	97.67	81.35	75.10	70.63
601-737791-50	73-7791-50	黑色	50 (15.24)	115.92	96.55	89.10	82.77
601-737792-50	73-7792-50	蓝色	50 (15.24)	115.92	96.55	89.10	82.77
601-737793-50	73-7793-50	绿色	50 (15.24)	115.92	96.55	89.10	82.77
601-737794-50	73-7794-50	红色	50 (15.24)	115.92	96.55	89.10	82.77
601-737795-50	73-7795-50						