

# 3M™ MDR 和 D 型带状连接器和附件



## 3000 系列 D 型扁平线装连接器

- 特性:**
- 可连接 0.050" 圆形、扁平或护套电缆
  - 绝缘层材料: 玻纤填充聚酯 (PBT)
  - 易燃性: UL 94V-0
  - 颜色: 灰色
  - 触点材料: 铜合金
  - 电流额定值: 1 A
  - 额定温度: -55°C ~ +105°C
  - 电镀: 30 μ" 镀金
  - 适用电线: 26 和 28 AWG 实心或绞线
  - 金属贴面公头可在吻合金属贴面母头时形成完整的电磁干扰屏蔽系统



订购 200 只及以上者, 请来电询价。

贸泽电子料号	3M料号	图	触点数量	安装类型	单价			
					1	25	50	100
<b>塑料 - 超薄型</b>								
517-3548-1000	3548-1000	A	24	孔径 0.158" 通孔	76.51	64.44	59.23	57.37
517-3366-1001	3366-1001	A	36	Bailmount	81.35	68.47	62.95	61.02
517-3564-1000	3564-1000	A	50	孔径 0.158" 通孔	83.07	69.96	64.29	62.28
517-3564-1001	3564-1001	A	50	Bailmount	85.68	72.12	66.31	64.29
<b>金属贴面</b>								
517-3564-2000	3564-2000	A	50	孔径 0.158" 通孔	273.12	257.62	243.84	231.47

## 插座

贸泽电子料号	3M料号	图	触点数量	安装类型	单价			
					1	25	50	100
<b>塑料 - 超薄型</b>								
517-3549-1001	3549-1001	B	24	Bailmount	79.94	67.12	61.91	60.57
517-3549-1002	3549-1002	B	24	#4-40 UNC 嵌件	123.07	116.07	109.89	104.30
517-3367-1000	3367-1000	B	36	孔径 0.158" 通孔	119.05	100.28	92.16	89.25
517-3565-1000	3565-1000	B	50	孔径 0.158" 通孔	112.87	94.99	87.39	84.63
517-3565-1001	3565-1001	B	50	Bailmount	85.45	71.82	66.23	64.82
517-3565-1002	3565-1002	B	50	#4-40 UNC 嵌件	127.77	107.58	98.86	95.81
<b>金属贴面</b>								
517-3565-2002	3565-2002	B	50	Bailmount	173.88	164.05	155.33	144.90

## 附件

贸泽电子料号	3M料号	描述	单价			
			1	25	50	100
<b>应力消除器件</b>						
517-3448-61	3448-61	24 针应力消除器件	28.46	23.69	23.17	21.61
517-3448-62	3448-62	36 针应力消除器件	24.36	20.49	18.85	18.25
517-3448-63	3448-63	50 针应力消除器件	18.03	15.20	13.93	13.48
<b>工具</b>						
517-3640	3640	压机	3248.87		3136.82	
517-3442-9	3442-9	压板	720.79		672.74	

## 小尺寸 D 型扁平 (MDR) 连接器

- 弧刷触点上的弧刷确保可靠的反复插拔
- 接口门锁设计有助于提高连接的可靠性
- 耐电压: 500Vrms, 持续 1 分钟
- 绝缘层材料: 米色玻璃增强聚酯 (PCT), UL94V-0 级
- 电流额定值: 1 A
- 根据 3M 公司文档, 本品符合 RoHS 标准

## 0.050" 板安装型通孔直角屏蔽插座

- 坚固的压铸金属外壳结构 (仅限 N102XX-52XXXX)
- IEEE 1284C 接口, 作为 36 触点连接器
- 触点材料: 铜合金 (C521)
- 电镀: 30 μ" 镀金
- 额定温度: -55°C ~ +105°C



RoHS Compliant

\* MDR 数字液晶显示器接口, 作为 20 或者 26 触点连接器

订购 200 只及以上者, 请来电询价。

贸泽电子料号	3M料号	图	触点数量	单价			
				1	25	50	100
<b>M2.5 面板/接地锁</b>							
517-N10214-52B2PC	N10214-52B2PC	C	14	50.36	46.04	42.09	36.28
517-N10220-52B2PC	N10220-52B2PC	C	20	51.85	43.58	40.23	39.34
517-N10226-52B2PC	N10226-52B2PC	C	26	53.42	44.92	41.42	40.53
517-N10236-52B2PC	N10236-52B2PC	C	36	54.68	51.93	46.56	40.98
<b>4-40 面板/接地锁</b>							
517-N10250-52E2PC	N10250-52E2PC	C	50	65.11	59.45	56.32	46.94
517-N10268-52E2PC	N10268-52E2PC	C	68	79.19	72.34	61.09	57.07
517-N10280-52E2PC	N10280-52E2PC	C	80	89.40	81.65	72.64	64.44
517-N102A0-52E2PC	N102A0-52E2PC	C	100	100.58	91.86	79.57	72.49
<b>M2.5 面板/M2.5 螺纹锁</b>							
517-N10214-5212PC	N10214-5212PC	C	14	48.80	40.98	37.85	37.03
517-N10220-5212PC	N10220-5212PC	C	20	39.86	38.59	35.31	33.45
517-N10226-5212PC	N10226-5212PC	C	26	51.93	43.73	40.23	39.41
517-N10236-5212PC	N10236-5212PC	C	36	55.28	46.49	42.84	41.94
517-N10240-5212PC	N10240-5212PC	C	40	57.22	52.22	49.47	41.20
<b>4-40 面板/4-40 螺纹锁</b>							
517-N102A0-5242PC	N102A0-5242PC	C	100	99.01	85.00	78.23	71.37
<b>M2.5 面板安装螺纹</b>							
* 517-10214-55G3PC	10214-55G3PC	C	14	26.30	25.48	24.66	23.77
* 517-10220-55G3PC	10220-55G3PC	C	20	23.32	22.42	21.90	21.01
* 517-10226-55G3PC	10226-55G3PC	C	26	26.82	24.21	23.62	22.80
* 517-10236-55G3PC	10236-55G3PC	C	36	27.71	27.04	26.00	25.03
<b>4-40 面板安装螺纹</b>							
517-10226-55H3PC	10226-55H3PC	C	26	32.56	29.73	26.08	23.47
517-10268-55H3PC	10268-55H3PC	C	68	50.36	42.32	39.04	38.22

A



B



C

