

LUMEX LED 面板安装指示灯和 LED

RoHS Compliant 该产品符合欧盟 RoHS 标准。



LUMEX 过孔 LED

订购 2000 只及以上者, 请来电询价。

贸泽电子料号	Lumex料号	颜色		波长 (nm)	典型电压 (V)	电流 (mA)	强度 (mcd)	视角	单价			
		LED	透镜						1	100	500	1000
T1 (3mm) - 标准 LED												
696-OED-EL-8L	OED-EL-8L	红外	无色透明	940	1.2	100	-	30°	1.86	1.44	1.24	1.11
696-SSL-LX3044HD	SSL-LX3044HD	深红	红色磨砂	700	2	25	8	60°	.82	.633	.559	.454
696-SSLX3044SRC/D	SSL-LX3044SRC/D	超亮红色	无色透明	660	1.8	30	600	30°	1.86	1.56	1.12	1.04
696-SSL-LX3044ID	SSL-LX3044ID	红色	红色磨砂	635	2	30	30	60°	.89	.745	.596	.522
696-SSL-LX3044IT	SSL-LX3044IT	红色	红色透明	635	2	30	30	20°	1.12	.969	.745	.671
696-SSL-LX3044LID	SSL-LX3044LID	红色	红色磨砂	635	2	30	30	60°	.97	.745	.671	.596
696-SSL-LX3044IC	SSL-LX3044IC	红色	无色透明	635	2.1	30	125	30°	.97	.82	.73	.633
696-SSLX3044ID-5V	SSL-LX3044ID-5V	红色	红色磨砂	635	5	20	5	80°	2.16	1.71	1.42	1.19
696-LX3044ID-12V	SSL-LX3044ID-12V	红色	红色磨砂	635	12	20	5	80°	2.01	1.64	1.34	1.12
696-SSL-LX3044AD	SSL-LX3044AD	琥珀色	琥珀色磨砂	605	2.1	30	15	60°	1.04	.82	.73	.633
696-SSL-LX3044YC	SSL-LX3044YC	黄色	无色透明	585	2.1	30	90	30°	1.12	.894	.745	.596
696-SSL-LX3044YD	SSL-LX3044YD	黄色	黄色磨砂	585	2.1	30	30	60°	.97	.745	.633	.611
696-SSL-LX3044YT	SSL-LX3044YT	黄色	黄色透明	585	2.1	30	40	20°	1.12	.894	.745	.596
696-SSL-LX3044LYD	SSL-LX3044LYD	黄色	黄色磨砂	585	2.1	30	30	60°	1.12	.894	.745	.596
696-SSLX3044YD-5V	SSL-LX3044YD-5V	黄色	黄色磨砂	585	5	20	5	80°	2.01	1.64	1.34	1.12
696-SSL-LX3044GT	SSL-LX3044GT	绿色	绿色透明	565	2.1	25	40	20°	8.94	.745	.596	.522
696-SSL-LX3044GC	SSL-LX3044GC	绿色	无色透明	565	2.2	25	100	30°	3.05	1.42	.857	.715
696-SSL-LX3044GD	SSL-LX3044GD	绿色	绿色磨砂	565	2.2	25	40	60°	.89	.671	.522	.499
696-SSL-LX3044LGD	SSL-LX3044LGD	绿色	绿色磨砂	565	2.2	25	30	60°	.82	.708	.626	.522
696-SSLX3044GD-5V	SSL-LX3044GD-5V	绿色	绿色磨砂	565	5	20	6	80°	2.01	1.71	1.34	1.12
696-LX3044GD-12V	SSL-LX3044GD-12V	绿色	绿色磨砂	565	12	20	6	80°	2.01	1.71	1.56	1.36
696-SSL-LX3044PGD	SSL-LX3044PGD	纯绿	绿色磨砂	555	2.2	25	20	60°	1.12	.894	.745	.596
T1 (3mm) - 高亮度												
696-SSL-LX3044SOC	SSL-LX3044SOC	超亮橙色	无色透明	620	2	30	1000	30°	6.11	5.51	4.92	4.30
696-SSL-LX3044SYC	SSL-LX3044SYC	超亮黄色	无色透明	590	2.1	30	1000	30°	3.58	2.98	2.38	2.09
696-SSL-LX3044UEGC	SSL-LX3044UEGC	绿色	无色透明	502	3.5	25	1100	30°	20.34	16.99	13.56	11.85
696-SSL-LX3044USBC	SSL-LX3044USBC	蓝色	无色透明	470	3.5	30	1000	30°	16.61	11.92	10.58	9.61
696-SSL-LX3044USBD	SSL-LX3044USBD	蓝色	蓝色磨砂	470	3.5	30	80	60°	16.32	11.92	10.58	9.61
696-SSLX3054UWCA	SSL-LX3054UWCA	白色	无色透明	---	3.6	20	750	40°	24.14	20.12	16.09	14.08

LUMEX 过孔 T1 3/4 (5MM)

订购 2000 只及以上者, 请来电询价。

贸泽电子料号	Lumex料号	颜色		波长 (nm)	典型值 电压 (V)	电流 (mA)	强度 (mcd)	视角	单价			
		LED	透镜						1	100	500	1000
InspirationLED												
696-SSL-LX5093PC	SSL-LX5093PC	粉红色	无色透明	-	3.5	20	2200	20°	7.45	5.96	5.22	4.86
696-SSL-LX5093TC	SSL-LX5093TC	蓝绿色	无色透明	-	3.5	20	2200	20°	7.45	5.96	5.22	4.86
696-SSL-LX5093VC	SSL-LX5093VC	紫色	无色透明	-	3.5	20	2200	20°	6.71	5.80	5.22	4.62
T1 3/4 (5mm) - 标准 LED												
696-OED-EL-1L2	OED-EL-1L2	红外	无色透明	940	1.2	100	-	30°	2.01	1.64	1.36	1.22
696-SSL-LX5093HD	SSL-LX5093HD	深红	红色磨砂	700	2.1	25	6	60°	.67	.574	.522	.507
696-SSL-LX5093HT	SSL-LX5093HT	深红	红色透明	695	2	25	25	30°	.89	.745	.596	.522
696-SSL-LX5093HD-5V	SSL-LX5093HD-5V	深红	红色磨砂	695	5	10	3	80°	2.01	1.71	1.34	1.19
696-LX5093SRD/D	SSL-LX5093SRD/D	超亮红色	红色磨砂	660	1.7	30	250	60°	1.49	1.08	.879	.782
696-SSL-LX5093ID	SSL-LX5093ID	红色	红色磨砂	635	2	30	40	60°	.89	.671	.596	.544
696-SSL-LX5093IT	SSL-LX5093IT	红色	红色透明	635	2	30	80	30°	.89	.82	.73	.596
696-SSL-LX5093LID	SSL-LX5093LID	红色	红色磨砂	635	2	30	20	80°	1.04	.767	.633	.596
696-SSL-LX5093XIC	SSL-LX5093XIC	红色	无色透明	635	2	30	600	20°	1.12	.894	.745	.596
696-SSLX5093ID-5V	SSL-LX5093ID-5V	红色	红色磨砂	635	5	12	10	80°	2.01	1.64	1.34	1.27
696-SSL-LX5093XAC	SSL-LX5093XAC	琥珀色	无色透明	610	2	30	600	20°	1.12	.894	.745	.596
696-SSL-LX5093AD	SSL-LX5093AD	琥珀色	琥珀色磨砂	605	2	30	30	60°	1.12	.82	.73	.633
696-SSL-LX5093YD	SSL-LX5093YD	黄色	黄色磨砂	585	2.1	30	30	60°	.89	.782	.633	.559
696-SSL-LX5093YT	SSL-LX5093YT	黄色	黄色透明	585	2.1	30	80	25°	.89	.82	.745	.596
696-SSL-LX5093LYD	SSL-LX5093LYD	黄色	黄色磨砂	585	2.1	30	20	80°	1.12	.767	.633	.559
696-SSL-LX5093LGT	SSL-LX5093LGT	绿色	绿色透明	565	2.1	30	80	25°	.89	.745	.596	.522
696-SSL-LX5093GD	SSL-LX5093GD	绿色	绿色磨砂	565	2.2	25	30	60°	.82	.671	.596	.522
696-SSL-LX5093GT	SSL-LX5093GT	绿色	绿色透明	565	2.2	25	150	30°	.82	.671	.596	.522
696-SSL-LX5093LGD	SSL-LX5093LGD	绿色	绿色磨砂	565	2.2	25	30	60°	.89	.671	.559	.522
696-SSL-LX5093XGC	SSL-LX5093XGC	绿色	无色透明	565	2.2	25	250	20°	1.12	.894	.745	.596
696-SSLX5093GD-5V	SSL-LX5093GD-5V	绿色	绿色磨砂	565	5	12	10	80°	2.01	1.71	1.34	1.19
696-SSLX5093GD12V	SSL-LX5093GD-12V	绿色	绿色磨砂	565	12	12	8	80°	2.01	1.79	1.49	1.45
696-SSL-LX5093PGD	SSL-LX5093PGD	纯绿	绿色磨砂	555	2.1	25	15	60°	1.12	.894	.745	.596
696-SSL-LX5093XPGC	SSL-LX5093XPGC	纯绿	无色透明	555	2.2	25	45	20°	2.24	1.86	1.49	1.27
T1 3/4 (5mm) - 高亮度												
696-LX5093SRC/DV	SSL-LX5093SRC/DV	超亮红色	无色透明	660	1.7	30	1500	30°	1.94	1.49	1.34	1.19
696-LX5093SRC/DW	SSL-LX5093SRC/DW	超亮红色	无色透明	660	1.7	30	1800	30°	3.35	2.76	2.24	1.94
696-SSLX5093XRC/4	SSL-LX5093XRC/4	超亮红色	无色透明	660	1.7	30	2500	20°	3.80	3.13	2.53	2.16
696-LX5093SRC/E	SSL-LX5093SRC/E	超亮红色	无色透明	660	1.7	30	2800	30°	3.35	2.76	2.38	2.31
696-SSL-LX5093SOC	SSL-LX5093SOC	超亮橙色	无色透明	610	2	30	2500	30°	6.11	5.51	4.92	4.30
696-SSL-LX5093SYC	SSL-LX5093SYC	超亮黄色	无色透明	590	2.1	30	1000	30°	3.80	3.13	2.83	2.09
696-SSL-LX5093XVC	SSL-LX5093XVC	黄色	无色透明	590	2.1	30	1300	20°	4.25	3.50	2.83	2.46
696-SSL-LX5093UEGC	SSL-LX5093UEGC	绿色	无色透明	502	3.5	25	1500	30°	16.91	15.20	13.56	11.85
696-SSL-LX5093USBD	SSL-LX5093USBD	蓝色	蓝色磨砂	470	3.5	30	300	60°	13.41	9.54	8.49	8.05
696-SSL-LX5093USBC	SSL-LX5093USBC	蓝色	无色透明	470	3.5	30	1000	30°	14.90	11.92	10.58	9.61
696-LX5093UWCA	SSL-LX5093UWCA	白色	无色透明	---	3.6	30	740	45°	24.14	20.12	16.09	14.08
T1 3/4 (5mm) 闪光												
696-SSL-LX5093BHD	SSL-LX5093BHD	深红	红色磨砂	700	3-14	20	5	60°	6.26	4.17	3.28	2.83
696-SSL-LX5093BSRD	SSL-LX5093BSRD	超亮红色	红色磨砂	660	3-14	20	200	60°	6.48	4.40	3.28	2.83
696-SSL-LX5093BID	SSL-LX5093BID	红色	红色磨砂	635	3-14	20	40	60°	5.59	4.17	3.13	2.72
696-SSL-LX5093BYD	SSL-LX5093BYD	黄色	黄色磨砂	585	3-14	20	20	60°	4.92	4.10	3.28	2.83
696-SSL-LX5093BGD	SSL-LX5093BGD	绿色	绿色磨砂	565	3-14	20	20	60°	6.11	4.25	3.73	2.76
T1 3/4 (5mm) 多色												
696-SSL-LX5097IGW	SSL-LX5097IGW	红/绿	白色磨砂	635/565	2.1	30/25	20	60°	3.28	2.78	2.19	2.02
696-LX5099SIUBSUGB	SSL-LX5099SIUBSUGB	红/绿/蓝	无色透明	636/574/470	1.9/2.1/3.65	30	600/450/150	30°	50.06	41.72	38.59	37.40

照明

Lumex