


DIGITAL VIEW LCD 控制器

DIGITAL VIEW®

RoHS Compliant 该产品符合欧盟 RoHS 标准。



DIGITAL VIEW LCD 控制器板

Digital View 是专用代工显示器产品 LCD 接口解决方案的领先供应商。

特性:

- 适合项目设计
- 多种标准特征
- 高柔性面板支持
- 综合 OSD 控制
- 自定义满足特定应用要求
- 在亚洲进行批量生产的低成本全球企业

订购 50 只及以上者, 请来电询价。

贸泽电子料号	Digital View 料号	图	尺寸 (mm)	最大值分辨率	描述	单价		
						1	5	10
762-4171400XX-3	4171400XX-3	A	107 x 92	1600 x 1200	DVS-1600 控制器 DVI, VGA, NTSC	1522.93	1501.47	1480.84
762-4171000XX-3	4171000XX-3	B	107 x 92	1280 x 1024 or 1366 x 768	ALR-1400 控制器 DVI-D, VGA	1084.12	1069.37	1054.70
762-4169600XX-3	4169600XX-3	C	179 x 120.4	1920 x 1200	SVH-1920 控制器 DVI-D, VGA, 1080p	3263.55	3219.15	3174.67
762-4169900XX-3	4169900XX-3	D	179 x 120.4	1600 x 1200	SP-1600 控制器, DVI-D, NTSC, VGA	2168.40	2138.90	2109.39
762-4171300XX-3	4171300XX-3	E	107 x 92	2560 x 1600	DVI-2560 双通道 DVI-D 2560 x 1600	1368.94	1350.31	1331.69
762-4169901XX-3	4169901XX-3	F	179 x 120.4	1600 x 1200	HE-1600 WideT DVI-I, NTSC, VGA	2836.44	2797.85	2759.26
762-4171001XX-3	4171001XX-3	G	107 x 92	1280 x 1024 or 1366 x 768	HE-1400 WideT DVI-D, VGA	1631.70	1609.50	1587.37

DIGITAL VIEW 控制器板电缆

订购 500 只及以上者, 请来电询价。


贸泽电子料号	Digital View 料号	电压	面板接口	描述	单价		
					1	10	100
762-426013800-3	426013800-3	12V	--	PP5 电源输入, 160mm, 2.5mm 面板安装	94.84	86.94	76.66
762-426490500-3	426490500-3	12V	LVDS	LVDS 显示信号线	189.60	173.81	153.32
659-426061100-3	426061100-3	12V	--	电缆, 反相器 ERG H5906305	64.96	59.53	52.52
762-426493000-3	426493000-3	3.3/5V	LVDS	LVDS 显示信号线	298.00	273.19	240.93
762-426500400-3	426500400-3	3.3/5V	TTL	TTL 面板电缆	270.88	248.31	219.03
762-426500500-3	426500500-3	3.3/5V	TTL	TTL 面板电缆	270.88	248.31	219.03
762-426052000-3	426052000-3	12V	TTL	电缆反相器 AC-1024	67.72	62.06	54.76
762-426491700-3	426491700-3	3.3/5V	LVDS	LVDS 面板电缆	270.88	248.31	219.03
762-426493800-3	426493800-3	3.3/5V	LVDS	LVDS 面板电缆	216.72	198.62	172.69
762-426473600-3	426473600-3	3.5V/5V	LVDS	LVDS 面板电缆	419.88	384.94	339.50
762-426050300-3	426050300-3	12V	TTL	电缆反相器接口 Extn300mm	81.21	74.50	64.74
762-426061400-3	426061400-3	24V	TTL	电缆, 反相器 LTA460H2-L02	89.18	84.78	80.53
762-426492500-3	426492500-3	3.3/5V	LVDS	LVDS 面板电缆	270.88	248.31	219.03
762-426493500-3	426493500-3	3.3/5V	LVDS	LVDS 面板电缆	311.56	285.56	251.88
762-426058300-3	426058300-3	12V	TTL	电缆, 反相器电源飞线, 5 通	67.72	62.06	54.76
762-426490400-3	426490400-3	3.3/5V	LVDS	LVDS 面板电缆	311.56	285.56	251.88
762-426490800-3	426490800-3	3.3/5V	LVDS	LVDS 面板电缆	338.60	310.44	273.79
762-426491000-3	426491000-3	12V	LVDS	LVDS 面板电缆	311.56	285.56	251.88
762-426493400-3	426493400-3	3.3/5V	LVDS	LVDS 面板电缆	270.88	248.31	219.03
762-426493900-3	426493900-3	3.3/5V	LVDS	LVDS 面板电缆	270.88	248.31	219.03
762-426090200-3	426090200-3	--	--	CN8/RS232 串口连接器/串口输入电缆	81.28	74.50	65.71
762-420688830-3	420688830-3	12V	TTL	电缆, 反相器 NL6448BC33-27	67.72	62.06	54.76
762-426051801-3	426051801-3	12V	TTL	电缆, 反相器 TDK CXA-0240, 300mm	81.21	74.50	64.74
762-426491600-3	426491600-3	3.3/5V	LVDS	LVDS 面板电缆	298.00	273.19	240.93
762-426501300-3	426501300-3	3.3/5V	TTL	TTL 面板电缆	284.44	260.68	229.98
762-426040200-3	426040200-3	12V	--	电源输出连接器	67.72	62.06	54.76
762-426058900-3	426058900-3	5V/12V	--	电缆, 反相器 460mm LTA320W2	67.72	62.06	54.76

DIGITAL VIEW HD-SDI 适配器


HD-SDI (高分辨率串行数字接口) 适配器可让 Digital View SVH-1920 LCD 控制器卡支持单或双 HD-SDI 接头, 从而为昂贵的 HD-SDI 监控器或外部适配器设备提供具有高级特征的选择方案。适配器设计用来通过一条并行的扁平绞线和 SVH-1920 并排连接在一起, 以维持当今专业级 LCD 监控器的扁型要求。

订购 50 只及以上者, 请来电询价。

贸泽电子料号	Digital View 料号	描述	单价		
			1	5	10
762-4160134XX-3	4160134XX-3	双通道	2135.54	2106.49	2077.43
762-4160133XX-3	4160133XX-3	单通道	2836.44	2797.85	2759.26



双通道



单通道

DIGITAL VIEW OSD 和电源套件

套件 60109-3 包括:

- 数字 OSD 开关安装支架, 料号 416100510-3; OSD 电缆, 150mm, 料号 420680260-3

套件 60120-3 包括:

- 薄膜开关, 料号 356301021-3
- PCB OSD 接口, 料号 416100110-3
- OSD 电缆, 料号 420680260-3

套件 80100-3 包括:

- 带桶形电源连接器 100-240vac 输入的 12vdc, 48W 电源

订购 50 只及以上者, 请来电询价。

贸泽电子料号	Digital View 料号	描述	单价		
			1	5	10
762-KIT80100-3	套件 80100-3	4A 电源	536.62	529.32	522.02
762-KIT60120-3	套件 60120-3	水平薄膜 OSD	-	-	-
762-416940022-3	416940022-3	音频附加板	229.98	226.85	223.72

套件 60124-3 包括:

- 薄膜开关, 料号 356301022-3
- PCB OSD 接口, 料号 416100110-3
- OSD 电缆, 料号 420680260-3

416940022-3 特征:

- 供电电压: +12V, +5V
- +12V 的供电电流为 35mA, +5V 的供电电流为 6mA
- 输入阻抗 6.8kΩ
- 输出功率: 4Ω 负载为 2.0W
- 1.0Ω 负载为 2.0W
- 失真: <2%
- 电压增益: 0 至 21dB