


LITTELFUSE SIDACTor® 设备



RoHS Compliant 该产品符合欧盟 RoHS 标准。

Littelfuse® SIDACTor® 设备



DO-214AA SIDACTor 固态保护设备为电信设备提供保护，
如：调制解调器、线卡、CPE（电话机、答录机和传真机）。

订购 50 只及以上者，请来电询价。

贸泽电子料号	Littelfuse料号	封装	电压			ldrm uA	Is mA	It 电流 (A)	lh mA	单价			每卷价格	
			Vdrum	Vs	Vt					1	10	50	数量	单价
576-P0080SALRP	P0080SALRP	DO-214AA	6	25	4	5	800	2.2	50	7.60	6.71	6.41	2500	3.95
576-P0080SBLRP	P0080SBLRP	DO-214AA	6	25	4	5	800	2.2	50	8.79	7.30	6.71	2500	4.08
576-P0080SCLRP	P0080SCLRP	DO-214AA	6	25	4	5	800	2.2	50	7.30	6.93	6.56	2500	4.81
576-P0220SALRP	P0220SALRP	DO-214AA	15	32	4	5	800	2.2	50	7.60	6.71	6.41	2500	3.95
576-P0300SALRP	P0300SALRP	DO-214AA	25	40	4	5	800	2.2	50	7.60	6.71	6.41	2500	3.95
576-P0300SBLRP	P0300SBLRP	DO-214AA	25	40	4	5	800	2.2	50	8.79	7.30	6.71	2500	4.08
576-P0300SCLRP	P0300SCLRP	DO-214AA	25	40	4	5	800	2.2	50	7.30	6.93	6.56	2500	4.81
576-P0640SALRP	P0640SALRP	DO-214AA	58	77	4	5	800	2.2	150	7.60	6.71	6.41	2500	3.95
576-P0640SBLRP	P0640SBLRP	DO-214AA	58	77	4	5	800	2.2	150	8.79	7.30	6.71	2500	4.08
576-P0640SCLRP	P0640SCLRP	DO-214AA	58	77	4	5	800	2.2	150	7.30	6.93	6.56	2500	4.81
576-P0720SALRP	P0720SALRP	DO-214AA	65	88	4	5	800	2.2	150	7.60	6.71	6.41	2500	3.95
576-P0720SBLRP	P0720SBLRP	DO-214AA	65	88	4	5	800	2.2	150	8.79	7.30	6.71	2500	4.66
576-P0720SCLRP	P0720SCLRP	DO-214AA	65	88	4	5	800	2.2	150	7.30	6.93	6.56	2500	4.81
576-P0900SALRP	P0900SALRP	DO-214AA	75	98	4	5	800	2.2	150	7.60	6.71	6.41	2500	3.95
576-P0900SBLRP	P0900SBLRP	DO-214AA	75	98	4	5	800	2.2	150	8.79	7.30	6.71	2500	4.62
576-P0900SCLRP	P0900SCLRP	DO-214AA	75	98	4	5	800	2.2	150	7.30	6.93	6.56	2500	4.81
576-P1100SALRP	P1100SALRP	DO-214AA	90	130	4	5	800	2.2	150	7.60	6.71	6.41	2500	3.95
576-P1100SBLRP	P1100SBLRP	DO-214AA	90	130	4	5	800	2.2	150	8.79	7.30	6.71	2500	4.08
576-P1100SCLRP	P1100SCLRP	DO-214AA	90	130	4	5	800	2.2	150	7.30	6.93	6.56	2500	4.81
576-P1300SALRP	P1300SALRP	DO-214AA	120	160	4	5	800	2.2	150	7.60	6.71	6.41	2500	3.95
576-P1300SBLRP	P1300SBLRP	DO-214AA	120	160	4	5	800	2.2	150	8.79	7.30	6.71	2500	4.08
576-P1300SCLRP	P1300SCLRP	DO-214AA	120	160	4	5	800	2.2	150	7.30	6.93	6.56	2500	4.81
576-P1500SALRP	P1500SALRP	DO-214AA	140	180	4	5	800	2.2	150	7.60	6.71	6.41	2500	3.95
576-P1500SBLRP	P1500SBLRP	DO-214AA	140	180	4	5	800	2.2	150	8.79	7.30	6.71	2500	4.81
576-P1500SCLRP	P1500SCLRP	DO-214AA	140	180	4	5	800	2.2	150	7.30	6.93	6.56	2500	4.81
576-P1800SALRP	P1800SALRP	DO-214AA	170	220	4	5	800	2.2	150	7.60	6.71	6.41	2500	3.95
576-P1800SBLRP	P1800SBLRP	DO-214AA	170	220	4	5	800	2.2	150	8.79	7.30	6.71	2500	4.08
576-P1800SCLRP	P1800SCLRP	DO-214AA	170	220	4	5	800	2.2	150	7.30	6.93	6.56	2500	4.81
576-P2300SALRP	P2300SALRP	DO-214AA	190	260	4	5	800	2.2	150	7.60	6.71	6.41	2500	3.95
576-P2300SBLRP	P2300SBLRP	DO-214AA	190	260	4	5	800	2.2	150	8.79	7.30	6.71	2500	4.08
576-P2300SCLRP	P2300SCLRP	DO-214AA	190	260	4	5	800	2.2	150	7.30	6.93	6.56	2500	4.81
576-P2600SALRP	P2600SALRP	DO-214AA	220	300	4	5	800	2.2	150	7.60	6.71	6.41	2500	3.95
576-P2600SBLRP	P2600SBLRP	DO-214AA	220	300	4	5	800	2.2	150	8.79	7.30	6.71	2500	4.08
576-P2600SCLRP	P2600SCLRP	DO-214AA	220	300	4	5	800	2.2	150	7.30	6.93	6.56	2500	4.81
576-P3100SALRP	P3100SALRP	DO-214AA	275	350	4	5	800	2.2	150	7.60	6.71	6.41	2500	3.95
576-P3100SBLRP	P3100SBLRP	DO-214AA	275	350	4	5	800	2.2	150	8.79	7.30	6.71	2500	4.08
576-P3100SCLRP	P3100SCLRP	DO-214AA	275	350	4	5	800	2.2	150	7.30	6.93	6.56	2500	4.81
576-P3500SALRP	P3500SALRP	DO-214AA	320	400	4	5	800	2.2	150	7.60	6.71	6.41	2500	4.25
576-P3500SBLRP	P3500SBLRP	DO-214AA	320	400	4	5	800	2.2	150	8.79	7.30	6.71	2500	4.08
576-P3500SCLRP	P3500SCLRP	DO-214AA	320	400	4	5	800	2.2	150	7.30	6.93	6.56	2500	4.81

Littelfuse® MICROCAPACITANCE (MC) SC SIDACTOR 设备



RoHS Compliant

这些 DO-214AA SCMC SIDACTor 设备用于对负荷值敏感的应用。xDSL 和 T1/E1 等高速连接通常要求较低的电容。
微电容 (MicroCapacitance) 设备的 CO 值比标准 SC 部件低 40%。

订购 50 只及以上者，请来电询价。

贸泽电子料号	Littelfuse料号	封装	电压			ldrm uA	Is mA	It 电流 (A)	lh mA	单价			每卷价格	
			Vdrum	Vs	Vt					1	10	50	数量	单价
576-P0080SCMCLRP	P0080SCMCLRP	DO-214AA	6	25	4	5	800	2.2	50	9.69	8.20	7.45	2500	5.22
576-P0300SCMCLRP	P0300SCMCLRP	DO-214AA	25	40	4	5	800	2.2	50	9.69	8.20	7.45	2500	5.22
576-P0640SCMCLRP	P0640SCMCLRP	DO-214AA	58	77	4	5	800	2.2	150	9.69	8.20	7.45	2500	5.22
576-P0900SCMCLRP	P0900SCMCLRP	DO-214AA	75	98	4	5	800	2.2	150	9.69	8.20	7.45	2500	5.22
576-P1300SCMCLRP	P1300SCMCLRP	DO-214AA	120	160	4	5	800	2.2	150	9.69	8.20	7.45	2500	5.70
576-P1800SCMCLRP	P1800SCMCLRP	DO-214AA	170	220	4	5	800	2.2	150	9.69	8.20	7.45	2500	5.22
576-P2600SCMCLRP	P2600SCMCLRP	DO-214AA	220	300	4	5	800	2.2	150	9.69	8.20	7.45	2500	5.22
576-P3100SCMCLRP	P3100SCMCLRP	DO-214AA	275	350	4	5	800	2.2	150	9.69	8.20	7.45	2500	5.22

Littelfuse® 高浪涌电流 (D 级) SIDACTOR 设备



RoHS Compliant

具有 D 级浪涌额定值的 DO-214AA SIDACTor 固态保护装置可在恶劣环境中保护电信设备。
浪涌额定值是 C 级的两倍。

订购 50 只及以上者，请来电询价。

贸泽电子料号	Littelfuse料号	封装	电压			ldrm uA	Is mA	It 电流 (A)	lh mA	单价			每卷价格	
			Vdrum	Vs	Vt					1	10	50	数量	单价
576-P0080SDLRP	P0080SDLRP	DO-214AA	6	25	4	5	800	2	50	7.90	7.45	7.08	2500	6.48
576-P0640SDLRP	P0640SDLRP	DO-214AA	58	77	4	5	800	2.2	50	7.90	7.45	7.08	2500	6.48
576-P0720SDLRP	P0720SDLRP	DO-214AA	65	88	4	5	800	2.2	50	7.90	7.45	7.08	2500	6.48
576-P0900SDLRP	P0900SDLRP	DO-214AA	75	98	4	5	800	2.2	50	7.90	7.45	7.08	2500	6.48
576-P1500SDLRP	P1500SDLRP	DO-214AA	140	180	4	5	800	2.2	50	7.90	7.45	7.08	2500	6.48
576-P1800SDLRP	P1800SDLRP	DO-214AA	170	220	4	5	800	2.2	50	7.90	7.45	7.08	2500	6.48
576-P2300SDLRP	P2300SDLRP	DO-214AA	190	260	4	5	800	2.2	50	7.90	7.45	7.08	2500	6.48
576-P2600SDLRP	P2600SDLRP	DO-214AA	220	300	4	5	800	2.2	50	7.90	7.45	7.08	2500	6.48
576-P3100SDLRP	P3100SDLRP	DO-214AA	275	350	4	5	800	2.2	50	7.90	7.45	7.08	2500	6.48
576-P3500SDLRP	P3500SDLRP	DO-214AA	320	400	4	5	800	2.2	50	7.90	7.45	7.08	2500	6.48