


# LITTELFUSE 保险丝



产品可能符合 RoHS 标准。在 mouser.cn 上查看 RoHS 状态。

尺寸: mm (in.)



保险丝与保险插座

Littelfuse

## 251L 系列 PICO® 快速型超小型轴向引线保险丝



订购 500 只及以上者, 请来电询价。

贸泽电子料号	Littelfuse 料号	图	电流 (A)	电压 (V)	单价			
					1	10	100	250
576-0251.062MXL	0251.062MXL	A	0.062	125	5.44	5.22	4.91	4.68
576-0251.125MXL	0251.125MXL	A	0.125	125	3.43	3.28	3.14	2.91
576-0251.250MXL	0251.250MXL	A	0.25	125	3.43	3.28	3.14	2.91
576-0251.375MXL	0251.375MXL	A	0.375	125	3.35	3.20	3.05	2.83
*576-0251.500MAT1L	0251.500MAT1L	A	0.5	125	2.98	2.83	2.68	2.53
*576-0251.750MAT1L	0251.750MAT1L	A	0.75	125	2.98	2.83	2.68	2.53
576-0251001.MXL	0251001.MXL	A	1	125	2.83	2.76	2.61	2.46
576-02511.25MXL	02511.25MXL	A	1.25	125	2.83	2.76	2.61	2.46
576-025101.5MXL	025101.5MXL	A	1.5	125	2.83	2.76	2.61	2.46
576-0251002.MXL	0251002.MXL	A	2	125	2.83	2.76	2.61	2.46
576-025102.5MXL	025102.5MXL	A	2.5	125	2.83	2.76	2.61	2.46
576-0251003.MXL	0251003.MXL	A	3	125	2.83	2.76	2.61	2.46
576-025103.5MXL	025103.5MXL	A	3.5	125	2.83	2.76	2.61	2.46
*576-0251004.MRT1L	0251004.MRT1L	A	4	125	2.98	2.83	2.68	2.53
576-0251005.MXL	0251005.MXL	A	5	125	2.83	2.76	2.61	2.46
576-0251007.MXL	0251007.MXL	A	7	125	2.83	2.76	2.61	2.46
576-0251010.MXL	0251010.MXL	A	10	125	2.83	2.76	2.61	2.46
*576-0251012.MRT1L	0251012.MRT1L	A	12	125	4.02	3.80	3.61	3.45
*576-0251015.MRT1L	0251015.MRT1L	A	15	125	4.02	3.80	3.61	3.45

\* 编带包装

## 263 系列 PICO® II 超快型超小型保险丝



订购 500 只及以上者, 请来电询价。

贸泽电子料号	Littelfuse 料号	图	电流 (A)	电压 (V)	单价			
					1	10	100	250
576-0263.062MXL	0263.062MXL	B	0.062	250	11.62	11.03	10.43	9.83
576-0263.125MXL	0263.125MXL	B	0.125	250	9.24	8.79	8.27	7.82
576-0263.250MXL	0263.250MXL	B	0.25	250	9.69	9.16	8.64	8.20
576-0263.375MXL	0263.375MXL	B	0.375	250	9.69	9.16	8.64	8.20
576-0263.500MXL	0263.500MXL	B	0.5	250	9.69	9.16	8.64	8.20
576-0263.750MXL	0263.750MXL	B	0.75	250	7.97	7.52	7.20	6.81
576-0263001.MXL	0263001.MXL	B	1	250	7.97	7.52	7.20	6.81
576-026301.5MXL	026301.5MXL	B	1.5	250	7.97	7.52	7.20	6.81
576-0263002.MXL	0263002.MXL	B	2	250	7.97	7.52	7.20	6.81
576-026302.5MXL	026302.5MXL	B	2.5	250	7.97	7.52	7.20	6.81
576-0263003.MXL	0263003.MXL	B	3	250	7.97	7.52	7.20	6.81
576-026303.5MXL	026303.5MXL	B	3.5	250	7.97	7.52	7.20	6.81
576-0263004.MXL	0263004.MXL	B	4	250	7.97	7.52	7.20	6.81
576-0263005.MXL	0263005.MXL	B	5	250	7.97	7.52	7.20	6.81

## 473 系列 PICO® II 慢速型超小型保险丝



订购 500 只及以上者, 请来电询价。

贸泽电子料号	Littelfuse 料号	图	电流 (A)	电压 (V)	单价			
					1	10	100	250
*576-0473.375MRT1L	0473.375MRT1L	A	0.375	125	9.39	8.94	8.49	8.05
*576-0473.500MRT1L	0473.500MRT1L	A	0.5	125	9.39	8.94	8.49	8.05
*576-0473.750MRT1L	0473.750MRT1L	A	0.75	125	9.39	8.94	8.49	8.05
*576-0473001.MRT1L	0473001.MRT1L	A	1	125	9.39	8.94	8.49	8.05
*576-047301.5MRT1L	047301.5MRT1L	A	1.5	125	9.39	8.94	8.49	8.05
*576-0473002.MRT1L	0473002.MRT1L	A	2	125	9.39	8.94	8.49	8.05
*576-04732.25MRT1L	04732.25MRT1L	A	2.25	125	9.39	8.94	8.49	8.05
*576-0473002.5MRT1L	0473002.5MRT1L	A	2.5	125	9.39	8.94	8.49	8.05
*576-0473003.MRT1L	0473003.MRT1L	A	3	125	9.39	8.94	8.49	8.05
*576-047303.5MRT1L	047303.5MRT1L	A	3.5	125	9.39	8.94	8.49	8.05
*576-0473004.MRT1L	0473004.MRT1L	A	4	125	9.16	8.72	8.27	7.82
*576-0473005.MRT1L	0473005.MRT1L	A	5	125	9.39	8.94	8.49	8.05
*576-0473007.MRT1L	0473007.MRT1L	A	7	125	9.16	8.72	8.27	7.82

\* 编带包装

## 273 系列 MICRO™ 保险丝超快型超小型保险丝



最初为美国太空计划而开发的 MICRO 保险丝在紧凑型设计中提供了可靠性。

订购 500 只及以上者, 请来电询价。

贸泽电子料号	Littelfuse 料号	图	电流 (A)	电压 (V)	单价			
					1	10	100	250
576-0273.031V	273.031	C	0.031	125	170.61	162.04	153.54	145.05
576-0273.050H	273.050	C	0.05	125	29.58	28.09	26.60	25.11
576-0273.062V	273.062	C	0.062	125	45.37	43.06	40.83	38.59
576-0273.125H	273.125	C	0.125	125	26.60	25.26	23.91	22.65
576-0273.250H	273.250	C	0.25	125	29.20	27.71	26.30	24.88
576-0273.500H	273.500	C	0.5	125	29.20	27.71	26.30	24.88
576-0273001.H	273001	C	1	125	29.20	27.71	26.30	24.88
576-027301.5H	27301.5	C	1.5	125	29.20	27.71	26.30	24.88
576-0273002.H	273002	C	2	125	29.20	27.71	26.30	24.88
576-0273003.H	273003	C	3	125	26.60	25.26	23.91	22.65
576-0273004.H	273004	C	4	125	29.20	27.71	26.30	24.88
576-0273005.H	273005	C	5	125	28.98	27.71	26.30	24.88

© Copyright 2011 Mouser Electronics

© Copyright 2011 Mouser Electronics

## 257 系列 AUTOFUSE ATO® 快速型片状保险丝

Littelfuse 为汽车行业设计和首创的 ATO 保险丝成为国内外汽车和卡车原始设备电路保护标准。该保险丝容易识别且易于更换, 可以专用于多种低电压电子设备应用。ATO® 系列额定至 85°C 环境温度。



订购 500 只及以上者, 请来电询价。

贸泽电子料号	Littelfuse 料号	图	电流 (A)	电压 (V)	单价			
					1	10	100	250
576-0257001.PXPV	257001	D	1	32	5.22	4.99	4.77	4.47
576-0257002.PXPV	257002	D	2	32	5.22	4.99	4.77	4.47
576-0257003.PXPV	257003	D	3	32	5.22	4.99	4.77	4.47
576-0257004.PXPV	257004	D	4	32	5.22	4.99	4.77	4.47
576-0257005.PXPV	257005	D	5	32	4.17	3.95	3.80	3.58
576-025707.5PXPV	25707.5	D	7.5	32	4.17	3.95	3.80	3.58
576-0257010.PXPV	257010	D	10	32	4.17	3.95	3.80	3.58
576-0257015.PXPV	257015	D	15	32	4.17	3.95	3.80	3.58
576-0257020.PXPV	257020	D	20	32	4.17	3.95	3.80	3.58
576-0257025.PXPV	257025	D	25	32	4.17	3.95	3.80	3.58
576-0257030.PXPV	257030	D	30	32	5.22	4.99	4.77	4.47
576-0257040.PXPV	257040	D	40	32	5.22	4.99	4.77	4.47

## 297 系列 AUTOFUSE MINI® 快速型

MINI® 保险丝已成为要求 125°C 额定温度的工程间隔场所的行业标准片状保险丝。



- 材料: 塑料主体, 镀银端子
- 额定电压: 32V

订购 500 只及以上者, 请来电询价。

贸泽电子料号	Littelfuse 料号	图	电流 (A)	电压 (V)	单价			
					1	10	100	250
576-0297002.WXNV	297002	E	2	32	3.65	3.50	3.29	3.13
576-0297003.WXNV	297003	E	3	32	3.65	3.50	3.29	3.13
576-0297004.WXNV	297004	E	4	32	3.65	3.50	3.29	3.13
576-0297005.WXNV	297005	E	5	32	3.65	3.50	3.29	3.13
576-029707.5WXNV	29707.5	E	7.5	32	3.65	3.50	3.29	3.13
576-0297010.WXNV	297010	E	10	32	3.65	3.50	3.29	3.13
576-0297015.WXNV	297015	E	15	32	3.65	3.50	3.29	3.13
576-0297020.WXNV	297020	E	20	32	3.65	3.50	3.29	3.13
576-0297025.WXNV	297025	E	25	32	3.65	3.50	3.29	3.13
576-0297030.WXNV	297030	E	30	32	3.65	3.50	3.29	3.13

## 299 系列 MAXI® SLO-BLO® 汽车刀片保险丝

Littelfuse 为汽车行业设计和首创的 MAXI® 保险丝成为国内外汽车和卡车原始设备电路保护标准。MAXI® 系列额定至 125°C 环境温度。



订购 500 只及以上者, 请来电询价。

贸泽电子料号	Littelfuse 料号	图	颜色	电流 (A)	电压 (V)	单价			
						1	10	100	250
576-0299020.ZXNV	299020	F	20	32	9.31	8.79	8.34	7.90	
576-0299025.ZXNV	299025	F	25	32	9.31	8.79	8.34	7.90	
576-0299030.ZXNV	299030	F	30	32	9.31	8.79	8.34	7.90	
576-0299035.ZXNV	299035	F	35	32	9.31	8.79	8.34	7.90	
576-0299040.ZXNV	299040	F	40	32	9.31	8.79	8.34	7.90	
576-0299050.ZXNV	299050	F	50	32	9.31	8.79	8.34	7.90	
576-0299060.ZXNV	299060	F	60	32	9.31	8.79	8.34	7.90	
576-0299070.ZXNV	299070	F	70	32	16.76	15.94	15.05	14.30	
576-0299080.ZXNV	299080	F	80	32	16.76	15.94	15.05	14.30	

## 495 系列 JCASE® SLO-BLO® 汽车保险丝管



JCASE® 保险丝管是汽车应用的 Slo-Blo 保险丝的全球新标准。它们设计通过在保险丝中用盒式触点取代模块, 增加了消费品模块的可靠性。JCASE® 系列额定至 125°C 环境温度。

订购 500 只及以上者, 请来电询价。

贸泽电子料号	Littelfuse 料号	图	颜色	电流 (A)	电压 (V)	单价			
						1	10	100	250
576-495020.Z	495020.Z	G	蓝色	20	32	21.46	18.70	17.14	16.09
576-495025.Z	495025.Z	G	白色	25	32	21.46	18.70	17.14	16.09
576-495030.Z	495030.Z	G	粉红色	30	32	21.46	18.70	17.14	16.09
576-495040.Z	495040.Z	G	绿色						