

光宝 (LITE-ON) LED 显示器

ROHS Compliant 该产品符合欧盟 RoHS 标准。

具有高对比度、高亮度和宽视角特征的光宝 (Lite-On) LED 显示器有多种尺寸、亮度和定位可供选择。显示器可垂直或水平叠放在一起，并设计用于在需要低电流或低功耗的领域进行数字指示。

0.30" 单数字显示器

订购 250 只及以上者，请来电询价。

贸泽电子料号		图	源颜色	描述	峰值波长	正向电压		发光强度 (µcd)	单价		
制造商	制造商料号					典型值	最大值		1	10	100
859—LTS-313AHR		A	红色	共阴极 RHD	635	2	2.6	2000	8.94	7.97	6.41
859—LTS-315AHR		A	红色	共阴极 RHD	635	2	2.6	2000	8.94	7.97	6.41
859—LTS-313AY		A	黄色	共阴极 RHD	585	2.1	2.6	2000	8.94	7.97	6.41
859—LTS-313AG		A	绿色	共阴极 RHD	565	2.1	2.6	2000	8.94	7.97	6.41
859—LTS-315AG		A	绿色	共阴极 RHD	565	2.1	2.6	2000	8.94	7.97	6.41

0.36" 单数字显示器

订购 250 只及以上者，请来电询价。

图	源颜色	描述	峰值波长	正向电压		发光强度 (µcd)	单价			
				典型值	最大值		1	10	100	
859—LTS-367P	B	红色	共阴极 RHD	697	2.1	2.6	750	8.94	7.97	6.41
859—LTS-360HR	B	红色	共阴极 RHD	635	2	2.6	2000	8.94	7.97	6.41
859—LTS-367HR	B	红色	共阴极 RHD	635	2	2.6	2000	8.94	7.97	6.41
859—LTS-360E	B	橙红	共阴极 RHD	630	2	2.6	2000	8.94	7.97	6.41
859—LTS-367E	B	橙红	共阴极 RHD	630	2	2.6	2000	8.94	7.97	6.41
859—LTS-360G	B	绿色	共阴极 RHD	565	2.1	2.6	2000	8.94	7.97	6.41
859—LTS-367G	B	绿色	共阴极 RHD	565	2.1	2.6	2000	8.94	7.97	6.41

.40" 单数字显示器

订购 250 只及以上者，请来电询价。

图	源颜色	描述	峰值波长	正向电压		发光强度 (µcd)	单价			
				典型值	最大值		1	10	100	
859—LTS-4801JD	C	红色	共阳极 RHD	650	2.1	2.6	650	8.64	7.75	6.18
859—LTS-4301JR	C	红色	共阴极 RHD	639	2	2.6	520	8.64	7.75	6.18
859—LTS-4801JR	C	红色	共阳极 RHD	639	2	2.6	520	8.64	7.75	6.18
859—LTS-4802BJR-H1	C	红色	共阳极 RHD	639	2	2.6	650	8.05	7.15	5.74
859—LTS-4301JF	C	橙黄	共阴极 RHD	611	2	2.6	650	8.64	7.75	6.18
859—LTS-4801JF	C	橙黄	共阳极 RHD	611	2.05	2.6	650	8.64	7.75	6.18
859—LTS-4802BJF-H1	C	橙黄	共阳极 RHD	611	2.05	2.6	650	8.05	7.15	5.74
859—LTS-4301JS	C	黄色	共阴极 RHD	588	2.05	2.6	650	8.64	7.75	6.18
859—LTS-4802BJS-H1	C	黄色	共阳极 RHD	588	2.05	2.6	650	8.05	7.15	5.74
859—LTS-4301JG	C	绿色	共阴极 RHD	571	2.05	2.6	850	8.64	7.75	6.18
859—LTS-4801JG	C	绿色	共阳极 RHD	571	2.05	2.6	870	8.64	7.75	6.18
859—LTS-4530AG	D	绿色	共阳极 RHD	565	2.1	2.6	2200	12.22	10.95	8.72
859—LTS-4710AP	E	红色	共阴极 RHD	697	2.1	2.6	800	10.43	9.31	7.45
859—LTS-4910AHR	E	红色	共阳极 RHD	635	2	2.6	2200	7.75	6.93	5.51
859—LTS-4940AHR	E	红色	共阴极 RHD	635	2	2.6	2200	7.75	6.93	5.51
859—LTS-4980AHR	E	红色	共阴极 RHD	635	2	2.6	2200	12.22	10.95	8.72
859—LTS-4610AE	E	橙红	共阳极 RHD	630	2	2.6	2200	10.43	9.31	7.45
859—LTS-4640AE	E	橙红	共阴极 RHD	630	2	2.6	2200	10.43	9.31	7.45
859—LTS-4810AY	E	黄色	共阳极 RHD	585	2.1	2.6	2200	8.34	7.45	5.96
859—LTS-4510AG	E	绿色	共阳极 RHD	565	2.1	2.6	2200	10.43	9.31	7.45
859—LTS-4540AG	E	绿色	共阴极 RHD	565	2.1	2.6	2200	10.43	9.31	7.45
859—LTS-4580AG	E	绿色	共阴极 RHD	565	2.1	2.6	2200	10.43	9.31	7.45

0.52" 单数字显示器

订购 250 只及以上者，请来电询价。

图	源颜色	描述	峰值波长	正向电压		发光强度 (µcd)	单价			
				典型值	最大值		1	10	100	
859—LTS-546AHR	F	红色	共阳极 RHD	635	2	2.6	2200	10.73	9.61	7.67
859—LTS-546AY	F	黄色	共阳极 RHD	585	2.1	2.6	2200	11.32	10.13	8.12
859—LTS-546AG	F	绿色	共阳极 RHD	565	2.1	2.6	2200	10.73	9.61	7.67

0.56" 单数字显示器

订购 250 只及以上者，请来电询价。

图	源颜色	描述	峰值波长	正向电压		发光强度 (µcd)	单价			
				典型值	最大值		1	10	100	
859—LTS-6760P	G	红色	共阳极 RHD	697	2.1	2.6	950	10.43	9.31	7.45
859—LTS-5001AWC	G	红色	共阳极 RHD	660	1.6	2.4	700	10.43	9.31	7.45
859—LTS-5003AWC	G	红色	共阴极 RHD	660	1.6	2.4	700	10.43	9.31	7.45
859—LTS-5003AJD	G	红色	共阴极 RHD	656	2.1	2.6	700	10.43	9.31	7.45
859—LTS-5001AJD	G	红色	共阴极 RHD	650	2.1	2.6	700	10.43	9.31	7.45
859—LTS-6760JD	G	红色	共阳极 RHD	650	2.1	2.6	700	19.37	17.28	13.86
859—LTS-6780JD	G	红色	共阴极 RHD	650	2.1	2.6	700	19.37	17.28	13.86
859—LTS-6960HR	G	红色	共阳极 RHD	635	2.0	2.6	2400	10.43	9.31	7.45
859—LTS-6980HR	G	红色	共阴极 RHD	635	2.0	2.6	2400	10.43	9.31	7.45
859—LTS-5501AE	G	橙红	共阳极 RHD	630	2.0	2.6	2400	10.43	9.31	7.45
859—LTS-5503AE	G	橙红	共阴极 RHD	630	2.0	2.6	2400	10.43	9.31	7.45
859—LTS-6660E	G	橙红	共阳极 RHD	630	2.0	2.6	2400	10.43	9.31	7.45
859—LTS-6680E	G	橙红	共阴极 RHD	630	2.0	2.6	2400	10.43	9.31	7.45
859—LTS-5701AJS	G	黄色	共阳极 RHD	588	2.1	2.6	700	19.37	17.28	13.86
859—LTS-5703AJS	G	黄色	共阴极 RHD	588	2.1	2.6	700	19.37	17.28	13.86
859—LTS-5701AY	G	黄色	共阳极 RHD	585	2.1	2.6	2400	10.43	9.31	7.45
859—LTS-5703AY	G	黄色	共阴极 RHD	585	2.1	2.6	2400	10.43	9.31	7.45
859—LTS-5601AJG	G	绿色	共阳极 RHD	571	2.1	2.6	900	19.37	17.28	13.86
859—LTS-5603AJG	G	绿色	共阴极 RHD	571	2.1	2.6	900	19.37	17.28	13.86
859—LTS-5601AG	G	绿色	共阳极 RHD	565	2.1	2.6	2400	10.43	9.31	7.45
859—LTS-5603AG	G	绿色	共阴极 RHD	565	2.1	2.6	2400	10.43	9.31	7.45
859—LTS-6460G	G	绿色	共阳极 RHD	565	2.1	2.6	2400	10.43	9.31	7.45
859—LTS-6480G	G	绿色	共阴极 RHD	565	2.1	2.6	2400	10.43	9.31	7.45

0.80" 单数字显示器

订购 250 只及以上者，请来电询价。

图	源颜色	描述	峰值波长	正向电压		发光强度 (µcd)	单价			
				典型值	最大值		1	10	100	
859—LTS-3401LP	H	红色	共阳极 RLD	697	2.1	2.6	950	19.37	17.28	13.86
859—LTS-3403LE	H	橙红	共阴极 RLD	630	2.0	2.6	2400	14.90	13.34	10.65
859—LTS-3401LY	H	黄色	共阳极 RLD	585	2.1	2.6	2400	19.37	17.28	13.86
859—LTS-3401LG	H	绿色	共阳极 RLD	565	2.1	2.6	2400	14.90	13.34	10.65
859—LTS-3403LG	H	绿色	共阴极 RLD	565	2.1	2.6	2400	14.90	13.34	10.65

