


RoHS Compliant 该产品符合欧盟 RoHS 标准。

## MKT1817 金属化聚酯薄膜电容器

规格: 尺寸: mm

- 绝缘体: 聚酯薄膜
- 电极: 真空沉积铝
- 涂层: 阻燃塑料封装, 绿色, 环氧树脂密封
- 结构: 扩展金属化薄膜
- 工作温度: -55°C ~ +100°C
- 电容漂移: 最高 +40°C, 2年±1.5%
- 可靠性: 使用寿命 > 300,000 小时




订购 500 只及以上者, 请来电询价。

贸泽电子料号		容值 (µF)	电压 (直流)	容差± (%)	尺寸: mm			单价		
制造商	制造商料号				W	H	L	1	50	100
75	MKT1817410064	0.1	63	5	2.5	6.0	7.5	4.54	4.02	3.37
75	MKT1817410065	0.1	63	10	2.5	6.0	7.5	2.91	2.68	2.63
75	MKT1817415064	0.15	63	5	3.5	8.5	7.5	5.07	4.17	3.41
75	MKT1817422064	0.22	63	5	3.5	8.5	7.5	5.22	4.47	3.77
75	MKT1817422065	0.22	63	10	3.5	8.5	7.5	3.43	3.13	3.10
75	MKT1817433065	0.33	63	10	4.5	9.5	7.5	5.74	4.84	4.08
75	MKT1817447064	0.47	63	5	5.0	10.0	7.5	7.45	6.33	5.39
75	MKT1817447065	0.47	63	10	5.0	10.0	7.5	6.11	5.22	4.34
75	MKT1817510064	1.0	63	5	5.5	11.5	7.5	10.43	8.42	6.80
75	MKT1817510065	1.0	63	10	5.5	11.5	7.5	10.36	8.79	7.45
75	MKT1817422015	0.22	100	10	5.0	10	7.5	5.36	4.62	3.87
75	MKT1817310015	0.01	100	10	2.5	6.0	7.5	3.65	3.05	2.59
75	MKT1817322014	0.022	100	5	2.5	6.0	7.5	4.25	3.65	3.16
75	MKT1817322015	0.022	100	10	2.5	6.0	7.5	3.65	3.13	2.73
75	MKT1817347014	0.047	100	5	2.5	6.0	7.5	3.73	3.13	2.63
75	MKT1817310254	0.01	250	5	2.5	6.0	7.5	4.17	3.65	3.13
75	MKT1817410255	0.1	250	10	5.5	11.5	7.5	5.44	4.92	4.45
75	MKT1817210405	0.001	400	10	2.5	6.0	7.5	-	-	-

## MKT1813 金属化聚酯薄膜电容器

规格: 尺寸: mm

- 绝缘体: 聚酯薄膜
- 电极: 真空沉积铝
- 涂层: 塑料缠绕, 环氧树脂密封
- 结构: 扩展金属化薄膜
- 工作温度: -55°C ~ +100°C
- 电容漂移: 最高 +40°C, 2年±1.5%
- 可靠性: 使用寿命 > 300,000 小时




订购 500 只及以上者, 请来电询价。

贸泽电子料号		容值 (µF)	电压 (直流)	容差± (%)	尺寸: mm		单价		
制造商	制造商料号				D	L	1	50	100
75	MKT1813447064	0.47	63	5	7.0	14.0	10.88	9.39	7.75
75	MKT1813522064	2.2	63	5	8.5	26.5	21.53	17.28	13.86
75	MKT1813533064	3.3	63	5	10.0	26.5	27.71	23.77	19.74
75	MKT1813410014	0.1	100	5	5.0	11.0	7.52	6.41	5.44
75	MKT1813422015	0.22	100	10	6.0	14.0	6.18	5.74	5.62
75	MKT1813447014	0.47	100	5	6.5	19.0	10.36	8.87	7.43
75	MKT1813510014	1.0	100	5	8.5	19.0	13.63	11.62	9.76
75	MKT1813510015	1.0	100	10	8.5	19.0	9.76	9.46	8.72
75	MKT1813547015	4.7	100	10	8.5	19.0	31.51	27.04	22.57
75	MKT1813322254	0.022	250	5	5.0	11.0	6.93	5.89	4.98
75	MKT1813322255	0.022	250	10	5.0	11.0	6.56	5.36	4.27
75	MKT1813410254	0.1	250	5	6.0	14.0	7.90	6.63	5.63
75	MKT1813510255	1.0	250	10	10.0	26.5	14.83	12.67	10.58
75	MKT1813610254	10	250	5	21.0	41.5	72.94	58.78	46.94
75	MKT1813310404	0.01	400	5	5.0	11.0	6.93	5.81	4.96
75	MKT1813410405	0.1	400	10	7.0	19.0	8.20	7.00	5.96
75	MKT1813522405	2.2	400	10	16.5	41.5	43.96	37.47	31.96
75	MKT1813410635	0.1	630	10	10.5	19.0	13.78	11.85	9.83

## MKT1818 金属化聚酯薄膜电容器

规格: 尺寸: mm

- 绝缘体: 聚酯薄膜
- 电极: 真空沉积铝
- 涂层: 阻燃塑料封装, 绿色, 环氧树脂密封
- 结构: 扩展金属化薄膜
- 工作温度: -55°C ~ +100°C
- 电容漂移: 最高 +40°C, 2年±1.5%
- 可靠性: 使用寿命 > 300,000 小时




订购 500 只及以上者, 请来电询价。

贸泽电子料号		容值 (µF)	电压 (直流)	容差± (%)	尺寸: mm			单价		
制造商	制造商料号				W	H	L	1	50	100
75	MKT1818268405	0.0068	400	10	2.5	7.5	10.0	3.95	3.35	2.89
75	MKT1818310255	0.01	250	10	2.5	7.5	10.0	3.05	2.76	2.48
75	MKT1818310254	0.01	250	5	2.5	7.5	10.0	3.80	3.28	2.88
75	MKT1818333015	0.033	100	10	2.5	7.5	10.0	4.02	3.35	2.95
75	MKT1818333254	0.033	250	5	3.0	8.5	10.0	4.25	3.65	3.06
75	MKT1818347014	0.047	100	5	2.5	7.5	10.0	3.87	3.28	2.91
75	MKT1818410014	0.1	100	5	3.0	8.5	10.0	3.58	3.28	3.02
75	MKT1818410015	0.1	100	10	3.0	8.5	10.0	3.43	3.13	2.86
75	MKT1818422014	0.22	100	5	4.0	9.0	10.0	4.40	4.02	3.57
75	MKT1818433064	0.33	63	5	4.0	9.0	10.0	5.36	4.32	3.55
75	MKT1818433014	0.33	100	5	5.0	10.5	10.3	6.71	5.74	4.78
75	MKT1818447064	0.47	63	5	4.5	9.5	10.0	6.93	5.89	4.96
75	MKT1818447014	0.47	100	5	5.7	11.5	10.3	7.67	6.71	5.62
75	MKT1818510064	1.0	63	5	5.7	11.5	10.3	10.73	9.16	7.75
75	MKT1818510065	1.0	63	10	5.7	11.5	10.3	9.16	7.82	6.63

## MKT1822 金属化聚酯薄膜电容器

规格: 尺寸: mm

- 绝缘体: 聚酯薄膜
- 电极: 真空沉积铝
- 涂层: 阻燃塑料封装, 绿色, 环氧树脂密封
- 结构: 扩展金属化薄膜
- 工作温度: -55°C ~ +100°C
- 电容漂移: 最高 +40°C, 2年±1.5%
- 可靠性: 使用寿命 > 300,000 小时




订购 500 只及以上者, 请来电询价。

贸泽电子料号		容值 (µF)	电压 (直流)	容差± (%)	尺寸: mm					单价		
制造商	制造商料号				W	H	L	PCM	1	50	100	
75	MKT1822310404	0.01	400	5	10	4	9	13	5.29	4.47	3.86	
75	MKT1822310635	0.01	630	10	10	4	9	13	3.50	3.13	3.10	
75	MKT1822333404	0.033	400	5	10	4	9	13	5.22	4.40	3.70	
75	MKT1822347254	0.047	250	5	10	4	9	13	4.84	4.10	3.52	
75	MKT1822368254	0.068	250	5	10	4.5	9.5	13	5.51	4.77	3.96	
75	MKT1822410015	0.1	100	10	10	4	9	13	4.84	4.10	3.51	
75	MKT1822410014	0.1	100	5	10	4	9	13	5.14	4.40	3.73	
75	MKT1822410255	0.1	250	10	15	5.5	10.5	18	4.99	4.25	3.59	
75	MKT1822410405	0.1	400	10	15	5.5	10.5	18	4.54	4.17	3.73	
75	MKT1822422015	0.22	100	10	10	1.5	9.5	13	5.51	4.69	3.99	
75	MKT1822447014	0.47	100	5	15	5.5	10.5	18	5.51	5.07	4.53	
75	MKT1822447405	0.47	400	5	22.5	10.5	18.5	26.5	10.13	9.24	9.09	
75	MKT1822510064	1	63	5	15	5.5	10.5	18	10.36	8.87	7.41	
75	MKT1822510014	1	100	5	15	7.5	13.5	18	10.28	8.79	7.38	
75	MKT1822510015	1	100	10	15	7.5	13.5	18	9.39	8.05	6.68	
75	MKT1822510254	1	250	10	22.5	8.5	16.5	26.5	10.13	9.24	8.34	
75	MKT1822522064	2.2	63	5	15	7.5	13.5	18	17.43	14.90	12.37	
75	MKT1822547014	4.7	100	5	27.5	11.5	20.5	31.5	34.12	29.28	24.44	

## MKP1841 和 MKP1840 金属化聚丙烯薄膜电容器

规格: 尺寸: mm

- 涂层: 阻燃塑料封装, 蓝色, 环氧树脂密封
- 结构: 扩展双面金属化聚丙烯薄膜
- 可靠性: 使用寿命 > 300,000 小时
- 电极: 真空沉积铝
- 绝缘体: 聚丙烯薄膜
- 工作温度: -55°C ~ +100°C
- 电容漂移: 最高 +40°C, 2年±0.5%



订购 500 只及以上者, 请来电询价。

贸泽电子料号		容值 (µF)	电压 (直流)	容差± (%)	尺寸: mm			PCM	单价		
制造商	制造商料号				W	H	L		1	50	100
MKP1840											
75	MKP1840322635	0.022	630	10	10	6.5	11.5	13	5.07	4.25	3.50
75	MKP1840333634	0.033	630	5	15	5.5	10.5	18	5.89	4.69	3.76
75	MKP1840410165	0.1	160	10	10	5.5	10.5	13	5.07	4.25	3.50
75	MKP1840410634	0.1	630	5	15	8.5	17.5	18	9.83	7.90	6.35
75	MKP1840415255	0.15	250	10	15	6.5	12.5	18	6.11	4.99	4.01
75	MKP1840422254	0.22	250	5	15	7.5	13.5	18	6.33	5.74	5.16
75	MKP1840447635	0.47	630	10	27.5	13.5	23.5	31.5	17.21	15.79	15.42
MKP1841											
75	MKP1841215635	0.0015	630	10	7.5	3	8.5	10	4.54	3.87	3.23
75	MKP1841310635	0.01	630	10	15	5.5	10.5	18	5.07	4.32	3.66
75	MKP1841310105	0.01	1000	10	22.5	6.5	14.5	26.5	6.18	5.66	5.60

订购 500 只及以上者, 请来电询价。

贸泽电子料号		容值 (µF)	电压 (直流)	容差± (%)	尺寸: mm				PCM	单价		
制造商	制造商料号				W	H	L	PCM		1	50	100
MKP1841 (续)												
75	MKP1841310134	0.01	1600	5	22.5	6.5	14.5	26.5	6.85	6.33	6.18	
75	MKP1841422255	0.022	250	10	15	8.5	17.5	18	7.90	7.30	7.18	
75	MKP1841333635	0.033	630	10	22.5	7.5	15.5	26.5	9.54	7.75	6.21	
75	MKP1841347135	0.047	1600	10	27.5	11.5	20.5	31.5	18.10	14.60	11.70	
75	MKP1841410254	0.1	250	5	15	6.5	12.5	18	6.33	5.81	5.22	
75	MKP1841410255	0.1	250	10	15	6.5	12.5	18	7.38	5.96	4.78	
75	MKP1841410105	0.1	1000									