

# ALPS 小型存储卡连接器

RoHS Compliant 该产品符合欧盟 RoHS 标准。

# ALPS

## 用于 SD 存储卡的 ALPS 连接器









- 特性:**
- 介质半锁结构可以防止介质在退弹过程中冲出,从而防止介质掉落损坏。
  - 介质检测开关采用高可靠结构,触点在开/关时滑动以确保检测介质的插入时间。
  - 还与 MultiMediaCard™ 兼容
  - 小尺寸、超薄。

- 规格:**
- 插/拔次数: 10,000 次循环
  - 工作温度范围: -25°C 至 +60°C
  - 耐电压: 100V AC 1 分钟/500V AC 1 分钟 (SCDA3)
  - 绝缘电阻 (初始): 1,000M Ω (最小值)
  - 触点电阻 (初始): 连接器触点 100m Ω (最大值)

- 应用领域:**
- 数码相机、数字摄像机、手机、个人计算机和 PDA
  - 家庭音频设备 (电视机、机顶盒等)
  - 立体声系统
  - 便携式存储播放器

订购 500 只及以上者, 请来电询价。

贸泽电子料号	Alps 料号	图	支座 (mm)	安装系统	特性	封装类型	单价			
							1	25	50	100
688-SCDA3A0102	SCDA3A0102	A	0	标准	内尾, 无框架支脚	编带	13.19	11.03	9.91	8.79
688-SCDA3A0202	SCDA3A0202	A	0	标准	内尾, 无框架支脚	编带	15.27	14.53	13.71	13.04
688-SCDA3B0201	SCDA3B0201	A	0	标准	内尾, 有闸板	托盘	-	-	-	-
688-SCDA4A0200	SCDA4A0200	A	0	标准	细长型, 有凸台	编带	13.19	11.03	9.91	8.79
688-SCDA4A0301	SCDA4A0301	A	0	标准	细长型, 无凸台	编带	13.19	11.03	9.91	8.79
688-SCDA4A0400	SCDA4A0400	A	1.8	标准	细长型	编带	13.19	11.03	9.91	8.79
688-SCDA3C0102	SCDA3C0102	A	0	标准	排针型	编带	-	-	-	-
688-SCDA5A0201	SCDA5A0201	A	1.8	反向安装	细长型	托盘	8.05	7.67	7.45	7.23
688-SCDA6A0101	SCDA6A0101	A	0	反向安装	细长型	编带	13.19	11.03	9.91	8.79
688-SCDA3B0201	SCDA3B0201	A	0	标准 (内尾型)	有闸板	编带	-	-	-	-



## ALPS 连接器和适配器, 用于 MINI SD™ 卡

- 特性:**
- miniSD™ 节省了 40% 的 PCB 面积和 60% 的 SD 卡所需体积
  - 高度防震的坚固保护锁
  - 适配器在塑料主体中具有金属框架
  - 内部介质检测开关
  - 半锁结构防止介质在弹出时脱落
  - 适配器允许在 SD 连接器中使用 miniSD™ 卡

- 规格:**
- 插/拔次数: 10,000 次循环
  - 工作温度范围: 连接器: -25°C 至 +70°C
  - 适配器: -25°C 至 +85°C
  - 连接器采用双推式介质弹出机制
  - 适配器采用排针型介质弹出机制
  - 连接器和适配器均散装提供
  - 连接器还提供编带包装。

- 应用领域:**
- 移动电话
  - 数码相机
  - PDAs
  - 个人计算机

miniSD 是 San Disk 公司的商标

订购 500 只及以上者, 请来电询价。

贸泽电子料号	Alps 料号	图	描述	单价			
				1	25	50	100
688-SCJB1B0301	SCJB1B0301	B	双推式表面贴装 miniSD 卡连接器 (有开关)	14.01	11.70	10.50	9.31
688-SCJB2B0201	SCJB2B0201	B	双推式反向安装 miniSD 卡连接器 (有开关)	-	-	-	-
688-SCJC2A0200	SCJC2A0200	C	手工插入/移除 miniSD 卡适配器	-	-	-	-
688-SCHF1A0100	SCHF1A0100	C	用于 microSD 连接器的手工插入/移除 miniSD 卡适配器	20.93	17.43	15.72	13.93
688-SCJC1A0100	SCJC1A0100	B	SD 卡转 miniSD 卡适配器。用于 SD 卡连接器	23.54	21.16	20.04	18.85

## ALPS 连接器和适配器, 用于 MICROSD 卡

- 特性:**
- 改进的质量
  - 良好的操作感

- 规格:**
- 表面贴装
  - 双推式
  - 500V AC/持续 1 分钟
  - 5000 次循环

- 应用领域:**
- 手机
  - PDAs
  - 数码相机
  - 小型音频设备

订购 500 只及以上者, 请来电询价。

贸泽电子料号	Alps 料号	图	描述	单价			
				1	25	50	100
688-SCHA1A0101	SCHA1A0101	D	双推式, 标准安装, 无开关	8.12	7.75	7.52	7.30
688-SCHA1B0100	SCHA1B0100	D	双推式, 标准安装, 有开关	9.46	9.01	8.79	8.49
688-SCHA2B0300	SCHA2B0300	D	双推式, 反向安装, 有开关	9.46	9.01	8.79	8.49
688-SCHC1A0200	SCHC1A0200	E	手工插入/移除, microSD 卡适配器	14.83	12.37	11.10	9.91
688-SCHD1A0101	SCHD1A0101	F	手工插入/移除, 表面贴装, 连接器排针型	9.46	7.90	7.08	6.33

## 用于 W-SIM 卡的 ALPS 连接器

- 特性:**
- 长弹出距离 (mm) 和明显的咔嗒感提高了易操作性
  - 良好的操作感
  - 用于供电和接地的双触点降低了临时断电风险
  - 小型超薄尺寸适合于便携设备

- 规格:**
- 插/拔次数: 10,000 次循环
  - 工作温度范围: -25°C 至 +60°C
  - 耐电压: 500V AC/持续 1 分钟
  - 绝缘电阻 (初始): 1,000M Ω (最小值)
  - 触点电阻 (初始): 100m Ω (最大值)

- 应用领域:**
- 用于手机、个人计算机和 PDA。

订购 500 只及以上者, 请来电询价。

贸泽电子料号	Alps 料号	图	支座 (mm)	安装系统	特性	封装类型	单价			
							1	25	50	100
688-SCZA1A0100	SCZA1A0100	G	0	标准安装	无凸台的 L 型	托盘	62.28	53.86	45.30	39.86
688-SCZA1A0200	SCZA1A0200	G	0	标准安装	有凸台的 L 型	托盘	59.75	49.69	44.70	39.78
688-SCZA1A0500	SCZA1A0500	G	0	标准安装	无凸台的 1.2mm 型	托盘	59.75	49.69	44.70	39.78
688-SCZA1A0600	SCZA1A0600	G	0	标准安装	有凸台的 1.2mm 型	托盘	59.75	49.69	44.70	39.78
688-SCZA2A0100	SCZA2A0100	H	0	标准安装	有凸台的 L 型	托盘	32.33	26.89	24.21	21.53
688-SCZA2A0200	SCZA2A0200	H	0	标准安装	无凸台的 0.6mm 型	托盘	23.77	20.26	17.58	16.54