

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
VERTRAULICHE UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG

RELEASED FOR PUBLICATION
FREI FÜR VERÖFFENTLICHUNG

20

BY AMP INCORPORATED

ALL RIGHTS RESERVED
ALLE RECHTE VORBEHALTEN

MATED WITH:
PASSEND ZU:

Maßgebend ist der deutsche Text .
ONLY THE GERMAN-LANGUAGE VERSION
SHALL BE BINDING .

ohne Hebel gezeichnet
DRAWN WITHOUT LEVER

0.15

0,8 ±0.08

14x2,54(=35.56)

2,54

1

15

16

30

52,4 ±0.3

2,54

Hebel verrastet
LEVER LOCKED

2

5

31 ±0.2

33.5 ±0.3

20,3 ±0.2

8,3 ±0.1

39,73 ±0.25

PBT GF20

13

8

R31 Freiraum fuer Hebel
FREE AREA FOR LEVER

Anlieferungs-Montage Zustand
DELIVERY-ASSEMBLY POSITION

PBT GF20

Hersteller-Logo
MANUFACTURER-LOGO

16

14,8 +0.05
-0.15

XXX
M1030-Y5XX
X X

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

A

B

C

D

E

F

G

H

Y554				A - F	gelb / yellow	1028
Y551	2	3-1393440-3	A	C - F	gelb / yellow	1028
Y549				D - E	gelb / yellow	1028
Y547				D - F	gelb / yellow	1028
Y546				B - H	gelb / yellow	1028
Y544	2	3-1393440-2	A	C - H	gelb / yellow	1028
Y541	2	3-1393440-1	A	C - G	gelb / yellow	1028
Y515	2	1-1393440-4	A	B - E	rosa / pink	3015
Y513				C - E	violett / violet	4003
Y512	2	1-1393440-3	A	A - G	weiss / white	9002
Y510				B - G	curry / curry	1027
Y508				A - H	beige / beige	1001
Y502				B - F	natur / natural	--
Y500	2	1-1393440-2	A	D - H	orange / orange	2004
V23540-M1030-Sachnr./CODE NO. Siemens	Rev.	Tyco PN	Rev.	Geometrie	Farbe / COLOR	ähNL. RAL-NR.
				Kodierung / CODING		

11

Ersetzt Zeichnungs-Nr. V23540-M1030-Y500 / Y520-*-7427
REPLACED DRAWING NO. V23540-M1030-Y500 / Y520-*-7427

LOC
A1

DIST.
-

REVISIONS
ÄNDERUNGEN
DESCRIPTION
BESCHREIBUNG

DATE

DWN

APVD

P

LTR

PROJEKT NR.:
01

02
WO97/3507

03
nicht verteilt

04
WO 96/3753

05
WO97/3705

06
WO97/3787

06a
überarbeitet

A
EG00-0886-03

A1
EGA0-0057-04

A2
ECR-06-022860

15.02.95

06.03.95

14.02.96

26.06.96

14.10.96

23.05.97

23.10.00

15.01.03

13.01.04

26.09.06

Sm

Sm

rvh

rvh

gw

BK

Abr

Abr

Abr

Abr

Zitz

Zitz

Zitz

Zitz

Zitz

Zitz

Zitz

Zitz

Zitz

Zitz

Bemerkung / NOTES

1

Abdeckkappe / COVER, Material/MATERIAL: PBTGF20
Farbe: sh. Tabelle / COLOR: SEE TABLE

2

Hebel / LEVER, Material/MATERIAL: POM
Farbe. natur / COLOR: NATURAL

3

Zeichnungsausgabe / DRAWING ISSUE

4

Sach-Nr. / CODE-NO.

5

Werkstoffkennzeichnung / MATERIAL SYMBOL

6

Werkzeugkennung / MOLD SYMBOL

7

Nestkennung / NEST SYMBOL

8

Abdeckkappenmaß im Hebelbereich
COVER DIMENSION IN LEVER AREA

9

Herstelldatum (Kennz. der Monate im Uhrzeigersinn)
MANUFACTURING DATE (MARKING OF MONTH CLOCKWISE)

10

Längen:DIN 16901-130; Winkel,Form und Lage: DIN ISO 2768-mH
LENGTH: DIN 16901-130; ANGLES, FORM AND POS.: DIN ISO 2768-mH

11

Ersetzt Zeichnungs-Nr. V23540-M1030-Y500 / Y520-*-7427
REPLACED DRAWING NO. V23540-M1030-Y500 / Y520-*-7427

Kabelabgang rechts

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED
IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING
ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST VERSION
DIESER ZEICHNUNGS-DOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT.
ÄNDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN.
DEN JEWEILS LETZTGÜLTIGEN ÄNDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE

DIMENSIONS:
MASSEINHEITEN:
mm

MATERIAL
-

TOLEANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED
ALLGEMEINTOLERANZEN

0 PLC
1 PLC
2 PLC
3 PLC
4 PLC
ANGLES / WINKEL

10

±

FINISH / OBERFLÄCHE/FARBE
-

DWN
Abraham, G.

17.01.03

CHK
Zitz, A.

20.01.03

APVD
Bleicher, M.

21.01.03

PRODUCT SPEC
PRODUKTSPEZ.

-

APPLICATION SPEC
VERARBEITUNGSSPEZ.

-

WEIGHT
GEWICHT

6.3 g

CUSTOMER DRAWING / KUNDENZEICHNUNG

tyco
Electronics

tyco Electronics AMP GmbH
D - 64625 Bensheim

NAME
Adeckkappe Maßbild
COVER DIMENS: DRAWING

SIZE
A2

CAGE CODE

DRAWING NO
ZEICHNUNGS-NR.

1393440

RESTRICTED TO
NUR FÜR

SCALE
MASSSTAB

2/1

SHEET
BLATT

1

OF
VON

2

REV
A2

AMP 1471-9 REV 09MAY94

ohne Hebel gezeichnet
DRAWING WITHOUT LEVER

Bemerkung / NOTES

siehe Blatt 1
SEE SHEET 1

Hebel verrastet
LEVER LOCKED

Hersteller-Logo
MANUFACTURER-LOGO

R31 Freiraum fuer Hebel
FREE AREA FOR LEVER

Anlieferungs-Montage Zustand
DELIVERY-ASSEMBLY POSITION

Maßgebend ist der deutsche Text .
ONLY THE GERMAN-LANGUAGE VERSION
SHALL BE BINDING .

Y588

F - H

hellelfenbein / LIGHT IVORY

1015

Y587

6

3-1393440-6.

A

E - H

nußbraun / NUT BROWN

8011

Y586

6

3-1393440-5

A

E - G

hellrosa / LIGHT PINK

3015

Y575

6

3-1393440-4

A

D - G

gelb / YELLOW

1028

Y574

C - H

gelb / YELLOW

1028

Y539

A - C

rosé/ROSE

3017

Y538

6

3-1393440-0

A

B - D

weinrot/WINE RED

3005

Y537

6

2-1393440-9

A

A - D

lichtgrau/LIGHT GREY

7035

Y535

B - E

rosa / PINK

3015

Y534

6

2-1393440-8

A

A - F

lila / LILAC

4005

Y533

6

2-1393440-7

A

C - E

violett / VIOLET

4003

Y532

A - G

weiß / WHITE

9002

Y531

6

2-1393440-6

A

C - F

grün / GREEN

6002

Y530

6

2-1393440-5

A

B - G

gelb / YELLOW

1027

Y529

6

2-1393440-4

A

D - E

blau / BLUE

5018

Y528

6

2-1393440-3

A

A - H

beige / BEIGE

1001

Y527

6

2-1393440-2

A

D - F

grau / GREY

7036

Y526

6

2-1393440-1

A

B - H

braun / BROWN

8003

Y525

6

2-1393440-0

A

D - G

grün / GREEN

6032

Y524

6

1-1393440-9

A

C -H

gelb / YELLOW

1023

Y523

6

1-1393440-8

A

A - E

blau / BLUE

5012

Y522

6

1-1393440-7

A

B - F

natur / NATURAL

--

Y521

6

1-1393440-6

A

C - G

schwarz / BLACK

9005

Y520

6

1-1393440-5

A

D - H

orange / ORANGE

2004

V23540-M1030-
Sach-Nr. / CODE-NO.
Siemens

Rev.

Tyco
PN

Rev.

Geometrie

Farbe / COLOR

ähnli. RAL-Nr.

Kodierung / CODING

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED.
IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CORRELATING ENGINEERING
ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.
DIESER ZEICHNUNGS-DOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT.
ÄNDERUNGEN, DIE DEN TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIESER, SIND NACHFOLGENDE:
DEN JEWELIGS LETZTGÜLTIGEN ÄNDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE.

DIMENSIONS:
MASSEINHEITEN:
mm

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
ALLGEMEINTOLERANZEN

MATERIAL

0 PLC
1 PLC
2 PLC
3 PLC
4 PLC

ANGLES / WINKEL

FINISH OBERFLÄCHE/FARBE

±

10

-

DWN
Abraham,G.

17.01.03.

CHK
Zitz,A.

20.01.03

APVD
Bleicher,M.

21.01.03

PRODUCT SPEC.
PRODUKTSPEZ.

APPLICATION SPEC.
VERARBEITUNGSSPEZ.

WEIGHT
GEWICHT

6.3 g

tyco
Electronics

tyco Electronics AMP GmbH
D - 64625 Bensheim

NAME
Adeckkappe Maßbild
COVER DIMENS: DRAWING

SIZE
A2

CAGE CODE
-

DRAWING NO.
ZEICHNUNGS-NR.

1393440

RESTRICTED TO
NUR FÜR

CUSTOMER DRAWING / KUNDENZEICHNUNG

SCALE
MASSSTAB

2/1

SHEET
BLATT

2

OF
VON

2

REV
A2

AMP 1471-9 REV 09MAY94

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[1-1393440-6](#)