

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
VERTRAULICHE UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG

© COPYRIGHT 20 BY -

RELEASED FOR PUBLICATION
FREI FÜR VERÖFFENTLICHUNG

20

ALL RIGHTS RESERVED.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

MATED WITH:
PASSEND ZU:

2141608

PROJECT NR.:
PRJ-13-000000345

REVISIONS
ÄNDERUNGEN

P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
	B2	ECR-18-003930, PN 2141612-9 ADDED	23MAR2018	Sche	MCS

7

6

A

4

2

A

MVQ

STE

Y 0-2141612-2 AL

A-A

6.5

ØA±0.15

Ø0.25

A

B

C

A

27.9±0.4

45.7±0.5

B

C

NOTES:
Bemerkungen:

1

IN CASE OF DISCREPANCIES BETWEEN GERMAN AND ENGLISH TEXT THE GERMAN TEXT IS BINDING
Im Falle von Unterschieden zwischen dem deutschen und dem englischen Text ist der deutsche Text verbindlich

2

TE PART NUMBER
TE-Teilenummer

3

BURR MAX. 0.2
Grat max. 0.2 zulaessig

4

CAVITY MARKING IF MULTPLE CAVITY TOOL
Nestmarkierung falls mehrnestriges Werkzeug

5

PART REVISION
Teilerrevision

6

TE-TRADEMARK
TE-Warenzeichen

7

MATERIALMARKING ACC TO VDA 260
Materialkennzeichnung nach VDA 260

8

BULK PACKAGING IN PLASTIC BAG AND CORRUGATED SHIPPING BOX
Verpackung: Schuettgut in Beutel und Versandkarton

0-2141612-9

RADIAL SEAL 25 X 43,
CABLE SEAL,WH

SILICON RUBBER

11.2

12.2...12.8

6.2

WHITE

0-2141612-6

RADIAL SEAL 25 X 43,
CABLE SEAL,BL

SILICON RUBBER

13.4

14.5...15.1

5.78

BLUE

0-2141612-5

RADIAL SEAL 25 X 43,
CABLE SEAL,BR

SILICON RUBBER

12.5

13.5...14.1

5.95

BROWN

0-2141612-4

RADIAL SEAL 25 X 43,
CABLE SEAL,RD

SILICON RUBBER

11.7

12.7...13.3

6.08

RED

0-2141612-3

RADIAL SEAL 25 X 43,
CABLE SEAL,GN

SILICON RUBBER

10.5

11.5...12.1

6.69

GREEN

0-2141612-2

RADIAL SEAL 25 X 43,
CABLE SEAL,YE

SILICON RUBBER

14.6

15.6...16.2

5.55

YELLOW

0-2141612-1

RADIAL SEAL 25 X 43,
CABLE SEAL,WH

SILICON RUBBER

12.9

13.9...14.5

5.87

NATUR

TE-PART-NO.

DESCRIPTION

MATERIAL

DIM A

CABLE DIAM
[mm]

WEIGHT
[g]

COLOUR

PRODUCT CHARACTERISTICS ACC. QMP EMEA.12
BESONDERE MERKMALE NACH QMP EMEA.12

DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.
BEMASSUNGEN UND TOLERANZEN GEMAESS GPS (ISO STANDARDS).

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).

DIMENSIONS:
MASSE IN HEITEN:
[mm]

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
ALLGEMEINTOLERANZEN

0 PLC ± DIN ISO
1 PLC ± 3302-1 M2
2 PLC ±
3 PLC ±
4 PLC ±
ANGLES/WINKEL ±
FINISH/OBERFLAECHE/FARBE -

MATERIAL

SEE
TABLE

APVD
A. Ketteler
19DEC2013

PRODUCT SPEC
PRODUKTSPEZ.
-

APPLICATION SPEC
VERARBEITUNGSSPEZ.
-

WEIGHT
GEWICHT
-

Customer Drawing

DWN
Maithreya K.P.
26SEP2013

CHK
E. Wittrock
26SEP2013

NAME
CABLE SEAL, HV CONNECTOR, 5 POS
Kabeldichtung, HV Stecker, 5 polig

SIZE
A2

CAGE CODE
00779

DRAWING NO.
ZEICHNUNGS-NR.
C=2141612

RESTRICTED TO
NUR FÜR
-

0-2141612-2
AS SHOWN
wie gezeichnet

1:1

1471-9 (3/13)

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[2141612-6](#)