

VCC LEDs

RoHS Compliant 该产品符合欧盟 RoHS 标准。

VGG OPTOELECTRONICS

VCC 过孔 LED

T1 3mm LED - 无基体法兰

尺寸: mm (in.)

订购 1000 只及以上者, 请来电询价。

贸泽电子料号	VCC 料号	图	LED		波长	照度亮度典型值 (mcd)	视角	单价			
			颜色	透镜				1	10	100	500
593-VAOL-3HAE4	VAOL-3HAE4	A	红色	透明	643	150	30	1.12	.894	.82	.671
593-VAOL-3MAE2	VAOL-3MAE2	A	红色	磨砂	640	80	60	1.12	.894	.82	.671
593-VAOL-3MCE2	VAOL-3MCE2	A	黄色	磨砂	590	80	60	1.19	.969	.894	.671
593-VAOL-3HCE4	VAOL-3HCE4	A	黄色	透明	590	150	30	1.19	.969	.894	.671
593-VAOL-3MDE2	VAOL-3MDE2	A	绿色	磨砂	570	80	60	1.12	.894	.82	.671
593-VAOL-3HDE4	VAOL-3HDE4	A	绿色	透明	570	170	30	1.12	.894	.82	.671
593-VAOL-3MSBY2	VAOL-3MSBY2	A	蓝色	磨砂	470	1200	60	2.61	2.09	1.86	1.49
593-VAOL-3HSBY4	VAOL-3HSBY4	A	蓝色	透明	470	2500	30	2.61	2.09	1.86	1.49
593-VAOL-3MWY4	VAOL-3MWY4	A	白色	透明	-	2500	60	3.20	2.53	2.31	1.86

T1 3mm LED - 带基体法兰

订购 1000 只及以上者, 请来电询价。

贸泽电子料号	VCC 料号	图	LED		波长	照度亮度典型值 (mcd)	视角	单价			
			颜色	透镜				1	10	100	500
593-VAOL-3GAE4	VAOL-3GAE4	B	红色	透明	643	150	30	1.12	.894	.82	.671
593-VAOL-3LAE2	VAOL-3LAE2	B	红色	磨砂	640	80	60	1.12	.894	.82	.671
593-VAOL-3LCE2	VAOL-3LCE2	B	黄色	磨砂	590	85	60	1.19	.969	.894	.671
593-VAOL-3GCE4	VAOL-3GCE4	B	黄色	透明	590	150	30	1.19	.969	.894	.671
593-VAOL-3LDE2	VAOL-3LDE2	B	绿色	磨砂	570	80	60	1.12	.894	.82	.671
593-VAOL-3GDE4	VAOL-3GDE4	B	绿色	透明	570	170	30	1.12	.894	.82	.671
593-VAOL-3LSBY1	VAOL-3LSBY1	B	蓝色	乳白色磨砂	470	700	60	2.61	2.09	1.86	1.49
593-VAOL-3LSBY2	VAOL-3LSBY2	B	蓝色	磨砂	470	1200	60	2.61	2.09	1.86	1.49
593-VAOL-3LSBY4	VAOL-3LSBY4	B	蓝色	透明	470	1200	60	2.61	2.09	1.86	1.49
593-VAOL-3GSBY4	VAOL-3GSBY4	B	蓝色	透明	470	2500	30	2.61	2.09	1.86	1.49
593-VAOL-3LWY4	VAOL-3LWY4	B	白色	透明	-	2500	60	3.20	2.53	2.31	1.86
593-VAOL-3GWY4	VAOL-3GWY4	B	白色	透明	-	3500	30	3.20	2.53	2.31	1.86

T1 3mm LED - 双色

订购 1000 只及以上者, 请来电询价。

贸泽电子料号	VCC 料号	图	颜色	透镜	波长	照度亮度典型值 (mcd)	视角	1	10	100	500
593-VAOB-3GACE2-C	VAOB-3GACE2-C	C	红/黄	乳白色磨砂	640/590	100/80	60	2.68	2.16	1.94	1.56
593-VAOB-3GADE2-C	VAOB-3GADE2-C	C	红/绿	乳白色磨砂	640/570	100/80	60	2.46	1.94	1.79	1.42
593-VAOB-3GCDE2-C	VAOB-3GCDE2-C	C	黄/绿	乳白色磨砂	590/570	80/80	60	2.68	2.16	1.94	1.56

T1 - 3/4 5mm LED - 圆柱形

订购 1000 只及以上者, 请来电询价。

贸泽电子料号	VCC 料号	图	LED		波长	照度亮度典型值 (mcd)	视角	单价			
			颜色	透镜				1	10	100	500
593-VAOL-5701AE4	VAOL-5701AE4	D	红色	透明	643	85	100	1.19	.969	.894	.671
593-VAOL-5701CE4	VAOL-5701CE4	D	黄色	透明	590	80	100	1.27	1.04	.894	.745
593-VAOL-5701DE4	VAOL-5701DE4	D	绿色	透明	570	100	100	1.19	.969	.894	.671
593-VAOL-5701SBY4	VAOL-5701SBY4	D	蓝色	透明	465	1000	100	2.68	2.16	1.94	1.56
593-VAOL-5701WY4	VAOL-5701WY4	D	白色	透明	-	1800	100	3.28	2.61	2.38	1.86

T1 - 3/4 5mm LED - 无基体法兰

订购 1000 只及以上者, 请来电询价。

贸泽电子料号	VCC 料号	图	LED		波长	照度亮度典型值 (mcd)	视角	单价			
			颜色	透镜				1	10	100	500
593-VAOL-5MAE2	VAOL-5MAE2	E	红色	磨砂	640	80	60	1.12	.894	.82	.671
593-VAOL-5MCE2	VAOL-5MCE2	E	黄色	磨砂	590	80	60	1.19	.969	.894	.671
593-VAOL-5MDE2	VAOL-5MDE2	E	绿色	磨砂	570	50	60	1.12	.894	.82	.671
593-VAOL-5MSBY2	VAOL-5MSBY2	E	蓝色	磨砂	470	1500	60	2.61	2.09	1.86	1.49

T1 - 3/4 5mm LED - 带基体法兰

订购 1000 只及以上者, 请来电询价。

贸泽电子料号	VCC 料号	图	LED		波长	照度亮度典型值 (mcd)	视角	单价			
			颜色	透镜				1	10	100	500
593-VAOL-5GAE4	VAOL-5GAE4	F	红色	透明	643	250	30	1.12	.894	.82	.671
593-VAOL-5LAE1	VAOL-5LAE1	F	红色	乳白色磨砂	640	80	60	1.12	.894	.82	.671
593-VAOL-5LAE2	VAOL-5LAE2	F	红色	磨砂	640	100	60	1.12	.894	.82	.671
593-VAOL-5LCE1	VAOL-5LCE1	F	黄色	乳白色磨砂	590	80	60	1.19	.969	.894	.671
593-VAOL-5LCE2	VAOL-5LCE2	F	黄色	磨砂	590	100	60	1.19	.969	.894	.671
593-VAOL-5GCE4	VAOL-5GCE4	F	黄色	透明	590	380	30	1.19	.969	.894	.671
593-VAOL-5LDE1	VAOL-5LDE1	F	绿色	乳白色磨砂	570	50	60	1.19	.969	.894	.671
593-VAOL-5LDE2	VAOL-5LDE2	F	绿色	磨砂	570	150	60	1.12	.894	.82	.671
593-VAOL-5GDE4	VAOL-5GDE4	F	绿色	透明	570	380	30	1.12	.894	.82	.671
593-VAOL-5LSBY1	VAOL-5LSBY1	F	蓝色	乳白色磨砂	470	1500	60	2.61	2.09	1.86	1.49
593-VAOL-5LSBY2	VAOL-5LSBY2	F	蓝色	磨砂	462	1500	60	2.61	2.09	1.86	1.49
593-VAOL-5LSBY4	VAOL-5LSBY4	F	蓝色	透明	462	1500	60	2.61	2.09	1.86	1.49
593-VAOL-5GSBY4	VAOL-5GSBY4	F	蓝色	透明	460	7000	30	2.61	2.09	1.86	1.49
593-VAOL-5LWY4	VAOL-5LWY4	F	白色	透明	-	4000	60	3.20	2.53	2.31	1.86
593-VAOL-5GWY4	VAOL-5GWY4	F	白色	透明	-	7000	30	3.20	2.53	2.31	1.86

T1 - 3/4 5mm LED - 双色

订购 1000 只及以上者, 请来电询价。

贸泽电子料号	VCC 料号	图	LED		波长	照度亮度典型值 (mcd)	视角	单价			
			颜色	透镜				1	10	100	500
593-VAOB-5H2ACE2	VAOB-5H2ACE2	G	红/黄	磨砂	640/590	100/80	60	2.61	2.09	1.86	1.49
593-VAOB-5H2ADE2	VAOB-5H2ADE2	G	红/绿	磨砂	640/570	100/80	60	2.38	1.86	1.71	1.34
593-VAOB-5H2CDE2	VAOB-5H2CDE2	G	黄/绿	磨砂	590/570	80/80	60	2.68	2.16	1.94	1.56
593-VAOB-5GACT2-SC	VAOB-5GACT2-SC	H	红/黄	乳白色磨砂	640/590	80/70	60	2.68	2.16	1.94	1.56
593-VAOB-5GADT2-SC	VAOB-5GADT2-SC	H	红/绿	乳白色磨砂	640/570	90/70	60	2.46	1.94	1.79	1.42
593-VAOB-5GCDT2-SC	VAOB-5GCDT2-SC	H	黄/绿	乳白色磨砂	590/570	70/63	60	2.91	2.31	2.09	1.64
593-VAOB-5GACE2-C	VAOB-5GACE2-C	I	红/黄	白色磨砂	640/590	100/80	60	2.68	2.16	1.94	1.56
593-VAOB-5GADE2-C	VAOB-5GADE2-C	I	红/绿	白色磨砂	640/570	100/80	60	2.46	1.94	1.79	1.42
593-VAOB-5GCDE2-C	VAOB-5GCDE2-C	I	黄/绿	白色磨砂	590/570	80/80	60	2.68	2.16	1.94	1.56

T3 - 1/8 10mm LED

订购 1000 只及以上者, 请来电询价。

贸泽电子料号	VCC 料号	图	LED		波长	照度亮度典型值 (mcd)	视角	单价			
			颜色	透镜				1	10	100	500
593-VAOL-10GAT4	VAOL-10GAT4	J	红色	透明	640	655	30	1.56	1.27	1.12	.894
593-VAOL-10GCE4	VAOL-10GCE4	J	黄色	透明	590	593	30	1.64	1.34	1.19	.969
593-VAOL-10GDE4	VAOL-10GDE4	J	绿色	透明	570	350	30	1.56	1.27	1.12	.894
593-VAOL-10GSBY4	VAOL-10GSBY4	J	蓝色	透明	470	7000	30	3.43	2.68	2.46	1.94
593-VAOL-10GWY4	VAOL-10GWY4	J	白色	透明	-	8000	30	3.80	3.05	2.76	2.16
593-VAOL-10GACE2-C	VAOB-10GACE2-C	K	红/黄	白色磨砂	640/590	100/90	30	3.35	2.68	2.38	1.94
593-VAOL-10GADE2-C	VAOB-10GADE2-C	K	红/绿	白色磨砂	640/570	100/80	30	3.05	2.38	2.16	1.71
593-VAOB-10GCDE2-C	VAOB-10GCDE2-C	K	黄/绿	白色磨砂	590/570	90/80	30	3.28	2.61	2.38	1.86

