

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

JUN ,1998.

© COPYRIGHT 1998 By Tyco Electronics Japan G.K.

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

J

DIST

—

REVISIONS

変更

P

LTR

DESCRIPTION

DATE

DWN

APVD

D3

REVISED PER ECR-16-010553

03AUG2017

BW

SG

11.8±0.4

(4)

4.2

8.4

2.8

4.2

2.8

±0.15

9.8

14±0.15

23.7±0.4

(8.8)

△3

回路番号

(CIRCUIT NO)

キャビティマーク

(CAVITY MARK)

△5

トレードマーク

(TRADE MARK)

1 使用端子型番は 170359, 170360, 170361, 170362

2 嵌合相手ハウジング型番は 172168

△3 適用パネル厚 0.8~2.0mm

4 取付穴打抜方向とハウジングの挿入方向は同じとする。

△5 表1参照

1 APPLICABLE CONT P/N: 170359, 170360, 170361, 170362

2 MATING HSG P/N: 172168

△3 APPLICABLE PANEL THICKNESS: 0.8~2.0mm

4 HOUSING INSERTION INTO THE PANEL CUT-OUT MUST BE DONE IT THE SAME DIRECTION WITH PUNCH KNOCKING.

△5 SEE TABLE 1

△6 PRELIMINARY PART NOT RELEASED FOR PRODUCTION.

19.1

14.55

(2.28)

3.35

2.5

1.6

10.35

5.35

寸法公差は±0.20
(TOLERANCE: ±0.20)

パネル取付穴
(RECOMMENDED PANEL OPENING DIRECTION)

表1 TABLE 1

トレードマーク (TRADE MARK)	生産場所 (MANUFACTURING PLACE)
-AMP OR AMP	日本 (JAPAN)
-+AMP OR AMP	中国 (CHINA (PRC))

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
単位: 耗
mm

0-PLG ±

1-PLG ±

2-PLG ±

3-PLG ±

4-PLG ±

ANGLES ±

±0.3

MATERIAL
材料

66NYLON UL94-0
66ナイロン UL94V-0

FINISH
仕上

INSTRUCTION SHEET
取扱説明書

IS-105J

DWN
N.YAMASAKI

08JUN1998

CHK
M.SHINDO

15JUN1998

APVD
M.SHINDO

15JUN1998

PRODUCT SPEC
製品規格

108-5138

APPLICATION SPEC
取付適用規格

WEIGHT

WIRE RANGE
抱合電線断面積

mm²

INSULATION DIA
被覆外径

mmφ

TE

TE Connectivity

NAME
名称

6 POS MINI UNIVERSAL MATE-N-LOCK CONN.
CAP HOUSING UL94V-0
6極ミニユニバーサルメイトンロック キャップハウジング UL94V-0

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO
番号

RESTRICTED TO

A300779

C=172160

—

CUSTOMER DRAWING

SCALE
尺度

2:1

SHEET
1 of 1

REV
D3

1470-19 (3/11)

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[172160-1](#)