






CODINGS
Kodierungen


SCALE 2:1
Maßstab




DETAIL Y
Einzelheit
SCALE 10:1
Maßstab




DETAIL W
Einzelheit
SCALE 10:1
Maßstab



optionales Design
fuer neues 16-fach Wkzg.
Nest 4.1 - 4.16
Rev. D



Freisparkerne
1,5 tief 2x





NOTES
Bemerkungen


- 1 ALL RADII R0.2 EXCEPT AS NOTED
Nicht bemaßte Radien R0.2
- 2 TE-PART NO.:
TE-Teile Nr.:
- 3 TE-ASSY NO.:
TE-Assy Nr.:
- 4 PRODUCTION-DATE WITH DATE INSERT, Ø3
Produktionsdatum mit Datumsstempel, Ø3
- 5 AREA FOR CAVITY MARKING
Platz für Nestmarkierung
- 6 REVISION ACCORDING TO PLASTIC PART-REV.
Änderungsindex gemäß Kunststoffteil-Rev.
- 7 PULL-OUT FORCE PER PIN > 25 N
Auszugskraft pro Steckerstift > 25 N
- 8 DIMENSION MEASURED AT ANGLE SOURCE
Maße am Grund gemessen
- 9 LETTER INSERTS ON CHOICE OF MANUFACTURER
Schriften nach Wahl des Herstellers
- 10 CAVITY IDENTIFICATION
Kammerbezeichnung
- 11 MATERIAL IDENTIFICATION
Materialkennzeichen
- 12 AMP-LOGO
AMP-Logo
- 13 SPECIFICATION OF PIN SEE 114-18063-1
Ausführungsvorschrift Stift 114-18063-1

14 Material PBT GF20 POCAN B3225

CODING E AS SHOWN
Kodierung E wie gezeigt



SCALE 2:1
Maßstab



1-1355730-1 SUITABLE FOR SOCKET HOUSING 968705-1 AND 1-968705-1

1-1355730-1 SUITABLE FOR SOCKET HOUSING 1-1718346-1 AND 1-1718346-3

5-1355730-1 SUITABLE FOR SOCKET HOUSING 968705-9

5-1355730-1 SUITABLE FOR SOCKET HOUSING 9-1718346-1

1-1355730-1 PASSENDES GEGENSTUECK 968705-1 UND 1-968705-1

1-1355730-1 PASSENDES GEGENSTUECK 1-1718346-1 UND 1-1718346-3

5-1355730-1 PASSENDES GEGENSTUECK 968705-9

5-1355730-1 PASSENDES GEGENSTUECK 9-1718346-1

5-1355730-1	D	--	E	MOS PIN	vorverzinnt	Cu Sn6	3	2	THIS DOCUMENT IS CONTROLLED DOCUMENT FOR TYCO ELECTRONICS CORPORATION DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP KONTROLLIERT ÄNDERUNGEN, DIE AMP TECHNISCHES FORTSCHRITT BEZUGEN, SIND VORBEHALTEN DER ANWALTER KONTROLLIERT DEN ANWANDERSTAND ZULETZT UND ANWANDER DIMENSIONS MASS EINHEITEN: mm OTHERWISE SPECIFIED: ALL GENE INTOLERANZEN 0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES/ANWINKEL ±° FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE - MATERIAL -
2-1355730-1	A	B	B	MOS PIN HOUSING	BLACK/schwarz	PBT GF 20	1	1	
1-1355730-1		A	A	MOS PIN	vorverzinnt	Cu Sn6	3	2	
				MOS PIN HOUSING	NATURAL/natür	PBT GF 20	1	1	
				MOS PIN	vorverzinnt	Cu Sn6	3	2	
				MOS PIN HOUSING	BLACK/schwarz	PBT GF 20	1	1	
AMP/TE ASS'Y NO	REV neues Wkzg, altes Wkzg	REV	CODING KODIERUNG	DESCRIPTION BENENNUNG	SURFACE OBERFLÄCHE	MATERIAL	PCS.	ITEM NO	

DWN V. HOLZMANN 09AUG99	Tyco Electronics AMP GmbH	
CHK M. SCHWAEGER	D - 64625 Bensheim	
APVD -	NAME	
PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ.	MOS PIN HEADER, 3POS. MOS Stiftwanne 3pol.	
APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ.	SIZE A1	CAGE CODE 00779
WEIGHT GEWICHT	DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR.	0-1355730
CUSTOMER DRAWING /KUNDENZEICHNUNG	SCALE MAßSTAB	5:1
	SHEET BLATT	1 OF 1
	REV	D3

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[5-1355730-1](#)