





LI-OV5640-MIPI-AF V2.0

REV.	ECN NO / Description	Date	APPD.
A0	First Released	2017.07.10	金朝暉



注: 标有※为重点尺寸

主 要 参 数	镜头名称	JHM-087	相对照度 (Relative Illumination)	$\geq 4.0\%$ (@Y'=2.291)	感光芯片 (Chip Type)	OV05640-A71A
	镜头类型 (Lens Size)	1/4 4P	景深 (Focusing Range)	30cm ~ ∞	像素 (Array Size)	2592x1944
	视场角 (View Angle)	$65^{\circ} \pm 3^{\circ}$	调焦距离 (Focussing Distance)	2M	VCM名称	B3360H-JT2
	焦距 (FFL)	3.5 ± 0.1	IR滤光器 (IR Filter)	----	VCM电流	100MA(MAX)
参 数	光圈 (F NO)	2.6 $\pm$ 5%	FPC供应面 材料	FPC使用无胶压延铜	VCM电阻	24. Ω $\pm$ 10%
	畸变 (TV Distortion)	$< 0.3\%$	MIP阻流控制	100 Ω $\pm$ 10% Ω	Driver IC	----
	最大成像圈 (Max Image Circle)	$\phi 4.8$	底座名称 (Holder)	NC	IC地址	0X6C

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Leopard Imaging:](#)

[LI-OV5640-MIPI-AF](#) [LI-OV5640-MIPI-AF-NIR](#)