


THIS DRAWING IS UNPUBLISHED VERTRAULICHE UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG		RELEASED FOR PUBLICATION FREI FUER VERÖFFENTLICHUNG		- 2002		MATED WITH: PASSEND ZU:		LOC - A I		DIST -		REVISIONS ÄNDERUNGEN				
© COPYRIGHT 2002		BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. ALLE RECHTE VORBEHALTEN								P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG		DATE	DWN	APVD
THE DRAWING SHOWS THE 2-DIMENSIONAL REFERENCE COMPONENT CONDITION OF THE ASSEMBLY TO IDENTIFY AND SPECIFY THE NECESSARY DIMENSIONS ONLY. THE DELIVERED PARTS MAY DEViate FROM THE DRAWING REGARDING THE ORIENTATION AND POSITION OF EACH COMPONENT (e.g. SLACK CABLE), SO FAR THE FUNCTIONALITY IS NOT CONCERNED. DIE ZEICHNUNG ZEIGT DEN 2-DIMENSIONALEN IDEALZUSTAND DES ZUSAMMENBAUTEILS BEZUEGLICH DER KOMPONENTEN ZUR IDENTIFIKATION UND SPEZIFIKATION DER NOTWENDIGEN DIMENSIONEN. HINSICHTLICH DER ORIENTIERUNG UND DER LAGE DER KOMPONENTEN (z.B. BIEGESCHLAFES KABEL) KOENNEN DIE GELIEFERTEN TEILE VON DER ZEICHNUNG ABWEICHEN. SOFERN DIE FUNKTIONALITAET NICHT BEEINTRAECHTIGT IST.						PROJEKT NR.: H00-04061					B	ECOC- AND PROD.-TRANSFER		29MAY2002	RN	MW
											B1	ADD WEIGHT/Gewicht hinzu		28APR2003	MZ	MW
											D	FLAG CONTACT MODIFIED. OPTIONAL SINGLE LENGTH PRODUCTION INTO STRIP LENGTH HARMONIZED		27MAY2008	DF	RS



NOTES

- 1 PACKAGING INSTRUCTION:
ASSEMBLIES PACKED IN TYCO ELECTRONICS STANDARD BOXES WITH LAYERS OF CORRUGATED PAPER OR PAPER STUFFING
- 2 ELECTRICAL TEST (100 %) ACC. TO TYCO ELECTRONICS SPEC. 108-18857
3.1.1. STANDARD CHECK: a, b, c
MECHANICAL MARKING ON THE UC CONNECTOR AFTER THE SUCCESSFUL EL. TEST
- 3 DIMENSIONS SEE CUSTOMER DRAWING OF UC-SQUIB (PN 1394845)
- 4 THE RIGHT ANGLE TERMINAL (BERG)
MAY BE USED AS AN ALTERNATIVE TO ITEM 1.
- 5 PRODUCT SPEC. FOR ITEM 1: 108-18958

„D“ Safety System Part

BEMERKUNGEN

- 1 VERPACKUNGSVORSCHRIFT:
ASSEMBLIES IN TYCO ELECTRONICS STANDARDKARTON, MIT ZWISCHENLAGEN (WELLPAPPE ODER PAPIERPOLSTERKISSEN) VERPACKT.
- 2 ELEKTRISCHER TEST (100 %) GEMAESS TYCO ELECTRONICS SPEZ. 108-18857
3.1.1. STANDARD PRUEFUNG: a, b, c
MECHANISCHE MARKIERUNG AUF DEM UC STECKER NACH DEM ERFOLGREICHEN EL. TEST
- 3 ABMESSUNGEN SIEHE KUNDENZEICHNUNG DES UC-STECKERS (PN 1394845)
- 4 DER RECHTWINKLIGE KONTAKT (BERG)
KANN ALS ALTERNATIVE ZU POS. 1 VERWENDET WERDEN.
- 5 PRODUKTSPEZIFIKATION FUER POS. 1: 108-18958

CUSTOMER PART NO.:
Kunden Artikel Nr.:

TYCO ELECTRONICS PN	REV.	CUSTOMER PN
1454396-5	D	A60101557
1454396-6	D	A60101556

1	-	FLRYY 2x0.5mm ² ; ORANGE	5
-	1	FLRYY 2x0.5mm ² ; BLACK	4
3g	3g	ZYTEL NYLON 6/2 NATURAL	3
1	1	FERRITE BEAD (HITACHI)	2
2	2	TYCO ELECTRONICS FLAG CONTACT	1
QTY -6	QTY -5	DESCRIPTION	ITEM NO.

PRODUCT CHARACTERISTICS ACC. QMP EMEA_12 BESONDERE MERKMALE NACH QMP EMEA_12					
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR TYCO ELECTRONICS CORPORATION IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT. ÄNDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN. DEN JEWELIS LETZTGUELTIGEN ÄNDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE.		DWN	29MAY2002	Tyco Electronics AMP GmbH 64625 Bensheim (Germany)	
		CHK	29MAY2002		
DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: mm		M.Wahl	30APR2003	NAME UC SQUIB CABLE ASSEMBLY UC SQUIB KABEL ASSEMBLY -	
		APVD	S.Martin		
		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ.	-	SIZE A 3	
		APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ.	-		
MATERIAL -		WEIGHT GEWICHT	26 ±3	CAGE CODE 00779	DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. C-1454396
		FINISH/OBERFLAECHE/FARBE -		RESTRICTED TO NUR FUER -	
		CUSTOMER DRAWING /KUNDENZEICHNUNG		SCALE MASSSTAB	3:2
				SHEET BLATT	1 OF VON 1
				REV D	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[4-1454396-0](#)